PHILIPS

吸顶灯

myLiving

银莲花

白色

LED

36923/14/C5

营造适宜的照明氛围

无论是打开还是关闭，本吸顶灯都能为您的客厅带来令人惊艳的效果，增添一抹现代的俏皮感。

照明效果
- 温馨舒适的照明效果

调控
- 高效贴心 借助调光功能可轻松实现调光（不附带遥控器）

耐用性
- LED 光源具备超长使用寿命

产品亮点

温馨舒适的照明效果
营造温暖舒适的氛围，帮助您休闲放松。

高效贴心 借助调光功能可轻松实现调光（不附带遥控器）
简便易用的调光功能方便您随心选择合适的光照亮度。

LED 光源具备超长使用寿命
此项长期照明投资可在几年内为您带来恒久质量的照明效果。

规格

设计和外观
- 颜色: 白色
- 材料: 人工合成（绝缘材料）

其他
- 设计用于: 客厅和卧室
- 风格: 舒适温馨
- 类型: 吸顶灯
- 舒视光: 否

功耗
- 能效标识 (EEL): Built in LED

产品尺寸和重量
- 高度: 163.2 cm
- 长度: 52.5 cm
- 净重: 3.100 kg
- 宽度: 52.5 cm

技术规格
- 使用寿命长达: 15,000 小时
- 光源亮度: 1600 lm
- 主电源: 范围 100 伏 - 240 伏, 50-60 赫兹
- 亮度可调: 是
- LED: 是
- 内置 LED: 是
- 内含光源的节能级别: 内置 LED
- 灯泡数量: 1
- 附赠光源瓦数: 0.01 W
- 替换灯泡的最大瓦数: 30 W
- IP 码: IP20, 可防止直径大于 12.5 毫米的外物侵入, 不防水
- 保护级别: II - 双重绝缘
- 光源可更换: 否

发行日期: 2023-11-10
版本: 0.144

Signify 控股有限公司。 保留所有权利。 Signify 对此文档所包含信息的准确性或完整性不作任何陈述或保证，也不对根据此文档信息做出的任何行为负责。本文档中提供的信息不作为任何商业要约，也不构成任何报价或合同的一部分，除非 Signify 同意。 Philips 和 Philips Shield Emblem 是 Koninklijke Philips N.V. 的注册商标。

www.lighting.philips.com