PHILIPS

Iluminação descendente

Funcional

MESON

White

8718696173602

# Luz LED confortável para os olhos

As luminárias LED Philips fornecem luz concebida para o conforto dos seus olhos.

**Fácil de experimentar**
- Ideal para salas com tetos baixos, este equipamento é subtil e discreto.

**Efeito de luz**
- Luz brilhante com distribuição uniforme

**Segurança**
- Sem radiações UV prejudiciais

**Montagem**
- Controlador com conector integrado para uma instalação fácil.

**Duração**
- Vida útil longa até 15.000 horas

# Destaques

**Adequada para tetos baixos Design estreito**
**Luz brilhante com distribuição uniforme**
Para iluminar realmente os seus espaços, escolha esta luz de distribuição uniforme que projeta a luz uniformemente em toda a área.

**Sem radiações UV prejudiciais**
O produto foi concebido para eliminar quaisquer radiações UV potencialmente prejudiciais.

**Controlador com conector integrado para uma instalação fácil.**
Permite uma instalação segura e fácil sem necessidade de conhecimentos ou ligações.

**Vida útil longa até 15.000 horas**
A tecnologia LED da Philips expande a vida útil do seu produto até 15.000 horas.

# Especificações

**Design e acabamento**
- Cor: branco
- Material: plástico
- Cor do Corpo: Branco
- Material do compartimento: Plástico

**Duração**
- Amplo intervalo de temperatura ambiente: -20 a +40 °C

**Funcionalidade extra/acessório incl.**
- Cabeça do foco ajustável: Não
- Intensidade de luz regulável com telecomando: Não
- LEDs integrados: Sim
- Controlo remoto incluído: Não
- Peça de centro: Sim

**Garantia**
- Período de garantia: 1 anos

**Características da luz**
- Ângulo de feixe: 110 °
- Índice de restituição cromática (IRC): 80
- Fluxo luminoso constante: Não
- Temperatura de cor correlacionada: 4000
- Cromaticidade inicial: (0.380, 0.380) RG0
- Fonte de luz substituível: Não
- Difusão do feixe de luz da luminária: 110°
- Eficiência Luminosa (nominal) (Nom): 76,00 lm/W
- Fluxo Luminoso: 960 lm
- Material refletor: -

**Diversos**
- Concebida especialmente para: Funcional
- Tipo: Iluminação descendente

**Outras características**
- Marca CE: Marca CE
- Conformidade com RoHS UE: Sim

**Potência**
- Tensão de entrada: 220 a 240
- Corrente de irrupção: 5,6 A
- Fator de Potência (Fração): 0.51

**Consumo de energia**
- Consumo de energia: 12,5 W

**Dimensões e peso do produto**
- Peso líquido: 0,09 kg
- Comprimento da cavidade: 12,5 cm
- Largura da cavidade: 12,5 cm
- Altura: 4,7 cm
- Comprimento: 14 cm
- Distância de encastramento: 10,5 cm
- Largura: 14 cm
- Diâmetro global: 140 mm
- Altura total: 47 mm

**Assistência**
- Garantia: 2 ano(s)

## Especificações técnicas

- Vida útil até: 15.000 h
- Diâmetro: 140 mm
- Fluxo luminoso total do candeeiro: 960
- Cor da luz: 4000
- Alimentação elétrica: 220-240
- LED: Sim
- LED incorporado: Sim
- Candeeiro compatível com lâmpada(s) da classe: A+
- Potência da lâmpada incluída: 12.5
- Código IP: IP20
- Classe de proteção: Classe II
- Intensidade regulável: Não
- Marca de inflamabilidade: Para montagem em superfícies normalmente inflamáveis
- Código de proteção de entrada: IP20 | Proteção de dedos
- Line Frequency: 50 or 60
- Código de proteção mecânica contra impactos: IK03 | 0,3 J
- Classe de proteção IEC: Classe de segurança II

Data de publicação:
2023-11-10
Versão: 0.733

© 2023 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.

**www.lighting.philips.com**