PHILIPS

전구 (조광 가능)

LED

4W(40W)

E27

전구색

조광가능

8718696574911

켜져 있을 때나 꺼져 있을 때나

눈에 익은 친숙하고 인기 있는 모양입니다. 최신 LED 에너지 절약 기술 덕분에 기존의 전구보다 전기를 약 80% 적게 사용하며 수명은 열 배나 깁니다.

에너지 절약
- 최대 80% 에너지 절감

완벽한 조명 품질을 위한 설계
- 빈티지 스타일, 첨단 LED 기술

고품질 조명
- 전방향 라이트

원하는 분위기 조성
- 밝기 조절 가능***

주요제품

최대 80% 에너지 절감

기존의 백열 램프에 비해 최대 80%의 에너지를 절감해 보세요. 구입 비용 이상으로 가치가 있으며 시간이 갈수록 비용이 절약됩니다. 에너지 비용을 줄이며 지금 바로 절약을 시작해 보세요.

LEDClassic (필라멘트)

LED Classic 전구는 고전적인 백열 전구를 모방한 식으로 배열되는 점을 제외하고는 표준 LED 에너지 절약 기술에 근거합니다. 첨단 기술의 이 복고풍 전구를 이제 즐길 수 있습니다.

전방향 라이트

이 혁신적 렌즈는 전방향 빛 분포를 구현하여 빔 스프레드 엣지에 보통 나타나는 그림자를 방지합니다. 그 결과? 사방에 자연스럽고 따뜻한 하얀 빛입니다.

밝기 조절 가능***

이 램프와 함께 조광기를 사용해 총 밝기 단계의 10%로 부드럽게 조광하여 원하는 분위기를 연출할 수 있습니다.

사양

전구 특성
- 형태: 글로브
- 조광가능: 예
- 램프 모양: 비방향성 글로브
- 소켓: E27

전구 규격
- 높이: 150 mm
- 폭: 95 mm

내구성
- 평균 수명(2.7시간/일): 15 a
- 광속 유지율: 0.7
- 명목 수명: 15,000 시간
- 스위치 주기 수: 20,000

조명 특성
- 용도: 편안한 조명, 일반 조명
- 연색성 지수(CRI): 80
- 색 온도: 2700 K
- 조명 색상 카테고리: 전구색
- 명목 광속: 806 lm
- 기동 시간: <0.5 s
- 60% 출력까지 걸리는 준비 시간: 즉시 점등

기타 특성
- 램프 전류: 40 mA

포장 정보
- 제품군: LED 클래식

전력 소비량
- 역률: 0.7
- 전압: 220-240 V
- 전력: 7 W
- 전력 수준: 70 W

정격값
- 정격 수명: 15,000 시간
- 정격 광속: 806 lm
- 정격 전원: 7 W

포장 치수 및 무게
- EAN/UPC - 제품: 8718696574911
- 순중량: 0.070 kg
- 총중량: 0.147 kg
- 높이: 16.600 cm
- 길이: 10.300 cm
- 폭: 10.300 cm
- 소재 번호 (12NC): 929001229008

8718696574911

발행일자: 2023-11-09
버전: 0.531

© 2023 Signify Holding. All rights reserved. Signify는 여기에 포함된 정보의 정확성 또는 완전성을 대표하거나 보증하지 않으며 이에 따른 결과에 책임을 지지 않습니다. 본 문서에 수록된 정보는 상업적 제안이 아니며 Signify가 달리 합의하지 않는 한 견적 또는 계약의 일부분을 구성하지 않습니다. Philips 및 Philips 실드 엠블럼은 Koninklijke Philips N.V.의 등록 상표입니다.

www.lighting.philips.com