PHILIPS

Spot

LED

4,7 W - 50 W

GU10

Blanc chaud

8718696829936

Éclairage LED intense

Les ampoules LED Philips offrent un éclairage de haute qualité et une durée de vie exceptionnelle, tout en permettant des économies d'énergie immédiates et significatives.

Éclairage de qualité supérieure
- En savoir plus sur l'éclairage

Optez pour une solution de remplacement simple
- Reprend la forme et la taille d'une ampoule à incandescence standard

Points forts

En savoir plus sur l'éclairage

Température de couleur : la lumière peut avoir différentes températures de couleur, exprimées au moyen d'une unité de mesure appelée kelvin (K). Les ampoules dont la température de couleur est basse émettent une lumière plus chaude et froide que celles dont la température est élevée, qui génèrent une couleur froide, plus énergisante. IRC : l'indice de rendu des couleurs (IRC) permet de décrire l'effet d'une source lumineuse sur l'apparence des couleurs. La lumière naturelle du soleil a un IRC de 100. L'IRC des ampoules LED Philips est toujours supérieur à 80 pour garantir un rendu des couleurs fidèle et naturel.

Remplace une ampoule à incandescence standard

Avec sa conception magnifique et sa forme traditionnelle, cette ampoule LED à économie d'énergie est idéale pour remplacer les ampoules à incandescence traditionnelles.

Caractéristiques

Caractéristiques
- Intensité réglable: Non
- Usage prévu: Intérieur
- Forme de la lampe: GU10
- Prise: GU10
- Technologie: LED

Dimensions de l'ampoule
- Hauteur: 5.4 cm
- Poids: 0.03 kg
- Largeur: 5 cm

Durée de vie
- Durée de vie moyenne (sur la base de 2,7 h/jour): 15 a
- Facteur de maintenance du flux lumineux: 70%
- Durée de vie nominale: 15'000 h
- Nombre de cycles d'allumage: 15'000

Caractéristiques lumineuses
- Angle d'ouverture du faisceau: 36 degré(s)
- Homogénéité des couleurs: 6SDCM
- Indice de rendu de couleur (IRC): 80
- Température de couleur: 2700 K
- Catégorie de couleur de lumière: Blanc chaud
- Flux lumineux nominal: 380 lm
- Temps d'allumage: <0.5 s
- Temps de chauffe à 60 %: Lumière totale instantanée

Autres caractéristiques
- Ampérage de la lampe: 38 mA
- Efficacité: 73 lm/W

Informations figurant sur l'emballage
- EAN: 8718696829936
- Code commercial: 871869682993600
- Titre du produit: LED 50W GU10 WW 36D 4CT/8 DISC

Consommation électrique
- Facteur de puissance: 0.41
- Tension: 220-240 V
- Puissance: 4.7 W
- Puissance équivalente: 50 W
- Label d'efficacité énergétique (EEL): A +

Dimensions et poids du produit
- Longueur: 5.4 cm

Valeurs nominales
- Angle nominal d'ouverture du faisceau: 36 degré(s)
- Durée de vie nominale: 15'000 h
- Flux lumineux nominal: 380 lm
- Intensité maximale nominale: 650 cd
- Puissance nominale: 4.7 W

Spécificités techniques
- Fréquence: 50 Hz

8718696829936

Date de publication:
2023-11-08
Version: 0.243

© 2023 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf accord contraire de Signify. Philips et l'emblème du bouclier Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com