PHILIPS

หลอดไฟ

LED

7.5 วัตต์-68 วัตต์

ขั้ว E27

โทนแสงสีขาวนวล

8718696844892

หลอดไฟที่ไม่เหมือนใคร

หลอดไฟ LED ทันสมัยให้แสงสว่างสำหรับโซลูชันแสงสว่างทั่วไปภายในอาคาร คุณจะประหยัดค่าไฟได้ทันทีโดยไม่ลดทอนคุณภาพในการให้แสงสว่าง ทั้งยังลดความถี่ในการเปลี่ยนหลอดไฟอีกด้วย

แสงสว่างคุณภาพสูง
- ไม่มีการกระพริบที่มองเห็นได้
- ส่องสว่างทั่วบริเวณ

เลือกโซลูชันที่ยั่งยืน
- หลอดไฟอายุการใช้งานสูงถึง 15 ปี

ไฮไลท์

ไม่มีการกระพริบที่มองเห็นได้
เมื่อไฟของคุณกระพริบติดต่อกันอย่างรวดเร็ว อาจไม่ดีต่อดวงตาของคุณ ทำให้เกิดอาการปวดหัว และกระทั่งทำให้ผู้ที่มีโรคลมชักแบบไวต่อแสงมีอาการกำเริบ ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่ไม่น่าพึงปรารถนาและไม่ควรจะเกิดขึ้น หลอดไฟ LED สามารถกระพริบเนื่องจากการตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อกระแสของไดรฟเวอร์ อย่างไรก็ตามเนื่องจากไฟ LED ของ Philips ได้รับการออกแบบมาเพื่อลดการผันแปรในกระแสของไดรฟ์เวอร์ซึ่งกำจัดปัจจัยที่ทำให้เกิดการกะพริบ ดังนั้นคุณจะไม่เห็นแสงกระพริบแม้สักนิดเดียว

ส่องสว่างทั่วบริเวณ
ด้วยรูปทรงที่แม้จะเป็นดีไซน์วินเทจแต่ก็เปี่ยมด้วยนวัตกรรม ทำให้หลอดไฟ LED รุ่นนี้ป้องกันเงาที่โดยปกติจะปรากฏที่ขอบกระจายลำแสง จึงได้ผลลัพธ์เป็นโทนแสงสีเหลืองดูเป็นธรรมชาติอยู่รอบๆ

อายุการใช้งานเฉลี่ย 15,000 ชั่วโมง

ด้วยอายุการใช้งานสูงถึง 15,000 ชั่วโมง คุณจึงไม่ต้องคอยเปลี่ยนหลอดไฟบ่อยๆ และเพลิดเพลินกับแสงสว่างได้ยาวนานถึง 15 ปี

รายละเอียดเฉพาะ

คุณลักษณะหลอดไฟ
- หรี่แสงได้: ไม่มี
- การใช้ที่มุ่งประสงค์: ในร่ม
- รูปทรงหลอดไฟ: หลอดไฟที่ไม่กระจายแสงทุกทิศทาง
- ช่อง: E27
- ประเภทของกระจก: ฝ้า
- ผิวหลอดไฟ: Frosted

ขนาดหลอดไฟ
- ความสูง: 11.43 cm
- ความกว้าง: 3.72 cm

การออกแบบและตกแต่ง
- วัสดุ: พลาสติก

ความทนทาน
- อายุการใช้งานสั้น: 15,000 ชั่วโมง
- จำนวนวงจรอายุการเปิด-ปิดสวิตซ์: 50,000

คุณลักษณะการส่องสว่าง
- มุมของลำแสง: 200 °
- ดัชนีความถูกต้องของสีสันของวัตถุภายใต้แสงไฟ (CRI): 80
- การปรับอุณหภูมิสี: 4000 K
- ฟลักซ์การส่องสว่างเล็กน้อย: 806 lm
- เวลาวอร์มอัพจนถึงส่องสว่าง 60%: ส่องสว่างเต็มที่ได้ทันที

อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด
- สบายตา: ได้

คุณลักษณะอื่นๆ
- ประสิทธิภาพ: 107 lm/W

ข้อมูลบรรจุภัณฑ์
- EAN: 8718696844892
- EOC: 871869684489200
- ชื่อผลิตภัณฑ์: DLStick 7.5W E27 4000K 1PF/12 APR

การใช้พลังงาน
- กำลังไฟฟ้าเสมือน: 0.51
- แรงดันไฟฟ้า: 220-240 V
- ขนาดวัตต์: 7.5 W
- จำนวนวัตต์เทียบเท่า: 68 W

ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์
- ความยาว: 11.43 cm

ข้อมูลทางเทคนิค
- ความถี่: 50-60 Hz

ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์
- EAN/UPC - ผลิตภัณฑ์: 8718696844892
- น้ำหนักสุทธิ: 0.04 kg
- น้ำหนักสุทธิ: 0.05 kg
- ความสูง: 14.8 cm
- ความยาว: 4 cm
- ความกว้าง: 4 cm
- เลขที่วัสดุ (12NC): 929001901207

8718696844892

วันที่ออก: 2024-02-04
เวอร์ชัน: 0.128

© 2024 Signify Holding สงวนลิขสิทธิ์ทุกประการ Signify ไม่ได้ให้การรับรองหรือรับประกันใดๆ เกี่ยวกับความถูกต้องหรือความครบถ้วนของข้อมูลที่รวมอยู่ในเอกสารฉบับนี้ และจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำใดๆ ที่ยึดถือตามข้อมูลนี้ ข้อมูลที่นำเสนอในเอกสารฉบับนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อเสนอทางการค้าใดๆ และไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของคำอ้างอิงหรือสัญญาใดๆ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจาก Signify Philips และ Philips Shield Emblem เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com