PHILIPS

Свечевидная лампа для люстр

Светодиод

1,7 Вт–15 Вт

E14

теплый белый

8718699771935

A↑G F

Современные светодиодные лампы для освещения вашего дома

Эта светодиодная лампа Philips излучает приятный невероятно теплый свет, отличается невероятно долгим сроком службы и позволяет экономить электроэнергию с первого дня использования. Благодаря очень теплой цветовой температуре эта лампа идеально подойдет для создания уютной атмосферы.

Найдите подходящую замену своим старым лампам

- Имеет форму и размер обычных ламп накаливания

Выбирайте экологичные решения

- Долгий срок службы ламп: до 15 лет

Нечто большее, чем просто освещение

- Для использования в холодильниках и морозильных камерах

Особенности

Заменяет обычные лампы накаливания

Благодаря красивому дизайну и классической форме эта светодиодная энергосберегающая лампа идеально заменит традиционные лампы накаливания.

Средний срок службы — 15 000 часов

Благодаря долгому сроку службы (до 15 000 часов) можно забыть о постоянной замене ламп и наслаждаться идеальным световым решением более 15 лет.

Лампа для приборов особого назначения

Лампы Philips для холодильников могут использоваться в холодильниках, морозильных камерах и других приборах, работающих при низкой температуре. Вы с легкостью сможете заменить лампы в приборе на долговечные лампы Philips для холодильников.

Технические характеристики

характеристики лампы

- С регулировкой яркости: нет
- Предусмотренное применение: Внутреннее освещение
- Форма лампы: Каплевидная лампа рассеянного света
- Розетка: E14
- Тип стекла: Матовый
- Финишная обработка колбы: Матовый
- Материал колбы: Пластиковый

Размеры лампы

- Высота: 5,9 см
- Ширина: 2,5 см

Дизайн и отделка

- Материал: Пластмасса

Срок службы

- Номинальный срок службы: 15 000 часов
- Количество циклов переключения: 50 000

Световые характеристики

- Коэффициент цветопередачи (CRI): 80
- Цветовая температура: 2700 K
- Номинальная светоотдача: 150 лм
- Время прогрева до 60 % света: 0.5 s
- Код цвета: 827 | CCT of 2700K
- Коррелированная цветовая температура (ном.): 2700 K
- Эффективность (номинальная) (ном.): 88,00 лм/Вт
- Светоотдача: 150 лм
- Уровень видимости стробоскопического эффекта (SVM): 0,4

Прочее

- EyeComfort: Да

Другие характеристики

- Эффективность: 88 лм/Вт
- Соответствие стандарту EU RoHS: Да

Информация об упаковке
- EAN: 8718699771935
- EOC: 871869977193501
- Название изделия: LED 15W T25 E14 WW FR ND RF 1SRT6

Мощность
- Коэффициент мощности (доля): 0.4

Энергопотребление
- Коэффициент мощности: 0.4
- напряжение: 220-240 Вт
- Мощность в ваттах: 1,7 В
- Эквивалент мощности лампы накаливания: 15 В
- Маркировка энергоэффективности (EEL): F
- Энергопотребление: 1,7 В

Размеры и вес изделия
- Длина: 5,9 см

Расчетные значения
- Номинальный срок службы: 15 000 часов

Технические характеристики
- Частота: 50-60 Hz
- Регистрационный номер EPREL: 391879
- Исходное измерение потока: Sphere
- Возможность диммирования: Нет
- Значение мерцания (PstLM) — значение мерцания согласно EN 61000-3-3: 1
- Частота сети: 50 to 60 Hz
- Цоколь: E14

Лампа
- Цветность: 6

Размеры и масса упаковки
- EAN/UPC — продукт: 8718699771935
- Масса нетто: 0,01 kg
- Масса брутто: 0,02 kg
- Высота: 12,7 см
- Длина: 2,5 см
- Ширина: 6,3 см
- Номер материала (12NC): 929001325755

Дата выпуска: 2024-02-07
Версия: 0.260

© 2024 Signify Holding. Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.