



# Lampes CorePro LEDbulb forme classique

## CorePro LEDbulb ND 19-150WA67E27 827FR

Les ampoules LED CorePro sont compatibles avec la plupart des équipements actuels pourvus de supports E27 et B22 et sont conçus pour remplacer les ampoules halogènes ou incandescentes. Elles permettent de réaliser d'impressionnantes économies d'énergie et de réduire les coûts de maintenance.

### Données du produit

Informations générales	
Culot	E27 [E27]
Durée de vie nominale	15 000 h
Nombre de cycles d'allumage	50 000
Type de lampe	LED
Conforme à RoHS	Oui

Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	827 [CCT of 2700K]
Angle du faisceau (nom.)	150 degré(s)
Flux lumineux	2 500 lm
Désignation de la couleur	Blanc chaud (WW)
Température de couleur corrélée (nom.)	2700 K
Efficacité lumineuse (nominale)	131,00 lm/W
Cohérence des couleurs	<6
Indice de rendu de couleur (IRC)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %

Fonctionnement et électricité	
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Consommation électrique	19 W
Courant lampe (nom.)	175 mA
Puissance équivalente	150 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffe à 60 %	0,5 s
Facteur de puissance (fraction)	0,52
Tension (nom.)	220-240 V

Température	
Température maximale du produit (nom.)	90 °C

Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Non

# Lampes CorePro LEDbulb forme classique

## Mécanique et boîtier

Finition ampoule	Dépoli
Forme de la lampe	A67 [A 67 mm]

## Approbation et application


Consommation d'énergie kWh/1 000 h	19 kWh
EyeComfort	Oui

## Données du produit

Nom du produit de la commande	CorePro LEDbulb ND 19-150WA67E27 827FR
-------------------------------	---


Nom de produit complet	CorePro LEDbulb ND 19-150WA67E27 827FR
Code EOC	871869966220200
Code de commande	66220200
Code 12NC	929002048102
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718699662202
Conditionnement par carton	6
Codes EAN/UPC – Boîte	8718699662219

## Schéma dimensionnel




Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 19-150WA67E27 827FR	77 mm	142 mm

## Données photométriques




Light Distribution Diagram - CorePro LEDbulb ND 19-150WA67E27 827FR



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDbulb ND 19-150WA67E27 827FR

# Lampes CorePro LEDbulb forme classique

## Données photométriques



General uniform lighting - CorePro LEDbulb ND 19-150WA67E27 827FR

## Durée de vie



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDbulb ND 19-150WA67E27 827FR



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDbulb ND 19-150WA67E27 827FR

