PHILIPS

Lighting

靈智 2 代 LED 草坪燈---創見和諧城市

靈智 LED 草坪燈

人們希望創造為自己的城市創造和諧愉悅的景觀，讓遊客流連忘返他們希望通過有限的預算來創造最佳的照明效果整合低功率 LED 顆粒和驅動器，靈智系列 LED 草坪燈具為使用者提供符合他們預期 LED 照明解決方案。

优点

- 堅固可靠的外形設計
- 易於安裝，免維護
- 環境友好，無毒無害抗紫外線

特点

- 低功率 LED 顆粒，3000K、4000K 色溫可選
- 整合驅動器和安裝預埋盒
- 銀灰色 RAL9006 和深灰色 RAL7043 可選
- 25000 小時 70% 光通維持率
- IP65、IK10 防護等級

应用

- 公園，廣場，住宅區

靈智 LED 草坪燈

Versions

LED Bollard II BCP150/151

LED Bollard II BCP150/151

應用	
機械衝擊保護規範	IK10
控制調光	
可調光	否
基本資訊	
CE 標誌	CE
光學護蓋/鏡頭類型	PC-UV
內附驅動器	是
易燃性標誌	F
燈具系列代碼	LED-LP
光源可更換	否
裝置部件數量	1
光源數	1

基本資訊

Order Code	Full Product Name	光源色彩
910403307702	BCP150 LED150/WW PSU 220-240V 7043	830 暖白
910403307802	BCP150 LED150/NW PSU 220-240V 7043	740
910403308002	BCP150 LED150/NW PSU 220-240V 9006	740
910403308102	BCP151 LED150/WW PSU 220-240V 7043	830 暖白
910403308202	BCP151 LED150/NW PSU 220-240V 7043	740
910403308302	BCP151 LED150/WW PSU 220-240V 9006	830 暖白

初始性能

Order Code	Full Product Name	初始相關色溫	初始顯色指數	初始光通量
910403307702	BCP150 LED150/WW PSU 220-240V 7043	3000 K	>80	150 lm
910403307802	BCP150 LED150/NW PSU 220-240V 7043	4000 K	>70	200 lm
910403308002	BCP150 LED150/NW PSU 220-240V 9006	4000 K	>70	200 lm

Order Code	Full Product Name	初始相關色溫	初始顯色指數	初始光通量
910403308102	BCP151 LED150/WW PSU 220-240V 7043	3000 K	>80	150 lm
910403308202	BCP151 LED150/NW PSU 220-240V 7043	4000 K	>70	200 lm
910403308302	BCP151 LED150/WW PSU 220-240V 9006	3000 K	>80	150 lm

機械和殼體

Order Code	Full Product Name	色彩
910403307702	BCP150 LED150/WW PSU 220-240V 7043	DGR
910403307802	BCP150 LED150/NW PSU 220-240V 7043	DGR
910403308002	BCP150 LED150/NW PSU 220-240V 9006	ALU-WH

Order Code	Full Product Name	色彩
910403308102	BCP151 LED150/WW PSU 220-240V 7043	DGR
910403308202	BCP151 LED150/NW PSU 220-240V 7043	DGR
910403308302	BCP151 LED150/WW PSU 220-240V 9006	ALU-WH

© 2021 Signify Holding 保留一切權利。 Signify 不對本協議所含括資訊之準確性及完整性提供任何聲明或保證 ,對以此訊息為依據採取的任何行動亦概不負責。 除非 Signify 同意，本文件提及之資訊並非任何商業合約，亦不構成任何報價或合約任一部分。
其他所有商標均為 Signify Holding 或個別擁有人所有財產。

www.lighting.philips.com
2021, 四月 1 - 要更改的数据主题