

PHILIPS

GoI LED / BRP220

Iluminación urbana



**Simplicidad
y eficiencia**



GOL-LED

“

La necesidad de contar con soluciones sustentables ha incrementado el desarrollo de luminarias con tecnología LED para la iluminación vial. **GOL-LED** es una respuesta a esta necesidad con alta simpleza, eficiencia y confiabilidad; apta para aplicaciones en iluminación de calles, calles peatonales, boulevares, plazas, parques, estacionamientos, áreas de descarga, barrios residenciales, etc. Housing integramente inyectado en aluminio con disipador térmico incorporado.

”

| | |
|------------------------------------|--|
| Denominación: | GOL LED - BRP220 |
| Fuente lumínica | 48 LED's |
| LED / Platform Name | PCBA TANGO HD 48 NICH W757 4 200 R1 PCBA TANGO HD 48 NICH W740 4 200 R1 |
| Driver | Xitanium 100W 0.7A 230V Y |
| Optica | OPTICAL COVER MIDAS TANGO HD DMB H |
| Flujo lumínico | 5400 Lm |
| Rendimiento | 95 Lm/W |
| Potencia | 60W |
| Driver Output Current | 700mA |
| Peso (aprox) | 4,00 Kgr |
| Housing | Aluminio inyectado |
| LED Boards (Type & Qty) | 1 placa x 48leds |

CARACTERÍSTICAS

GOL LED - BRP220

Housing:
integralmente inyectado en aluminio con aletado térmico incorporado.

Terminación:
Esmaltado microtexturado color gris.

Difusor:
frontal de vidrio cristal templado, serigrafiado gris

Montaje:
Apto para brazo pescante de columna diámetro 48/60mm.


Driver:
XITANIUM (versión On-Off)

Grado de estanqueidad:
IP66 y protección IK08


Vida útil:
50,000hs



BRP220 con fotocelda
Dimensiones en MM



BRP220 sin fotocelda
Dimensiones en MM





www.philips.com.ar/lighting

PHILIPS ARGENTINA S.A.

Vedia 3892 (C1430DAL) Ciudad de Buenos Aires, Argentina. Tel.: (54 11) 4546-7777 Fax: (54 11) 4546-7665

PHILIPS PARAGUAY S.A.

Avenida Aviadores del Chaco N°: 2.464 entre Santa Teresa y San Blas Edificio AURA 5° piso Asunción, Paraguay. Tel.: +595 21 664 334 Fax: +595 21 664 336

PHILIPS URUGUAY S.A.

Rambla O'Higgins 5303 (11400) Montevideo, Uruguay. Tel.: (598-2) 619-6666 Fax: (598-2) 619-7777