Philips CorePro LEDtube EM/Mains T8 – Den rimelige måten å installere eller erstatte T8 LEDtubes på

CorePro LEDtube EM/Mains

CorePro LED-rør er en rimelig LED-løsning som egner seg til å erstatte T8-lysrør. Produktet gir en naturlig lyseffekt ved allmennbelysning og øyeblikkelige energibesparelser – en miljøvennlig løsning.

Fordeler

- Optimalisert energisparing – omtrent 50 % mer enn fluorescerende alternativerSamme utseende og preg som lysrør
- Minimer vedlikeholdskostnadene – Holder dobbelt så lenge som lysstoffrør for å redusere utskiftingskostnadene
- Enkel montering – ettermonter eller koble om

Funksjoner

- Bare 50 % energiforbruk sammenlignet med vanlige lysrør
- Varer to ganger lenger enn lysrør
- Kan erstatte eksisterende T8-lyskilder på elektromagnetiske (EM) forkoblinger

Søknad

- Kontorer
- Banker
- Utdanning
- Dagligvare- og storhandel
- Næringsliv

Warnings and safety

- -

Målskisse

CorePro LEDtube EM/Mains



Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube 1800mm 21W 865 T8	25,8 mm	28 mm	1 762,6 mm	1 769,7 mm	1 776,8 mm
CorePro LEDtube 1800mm 21W830 T8	25,8 mm	28 mm	1 762,6 mm	1 769,7 mm	1 776,8 mm



Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 830 T8	25,7 mm	28 mm	1 198 mm	1 205 mm	1 212 mm
CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 840 T8	25,7 mm	28 mm	1 198 mm	1 205 mm	1 212 mm
CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 865 T8	25,7 mm	28 mm	1 198 mm	1 205 mm	1 212 mm
CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 830 T8	25,7 mm	28 mm	1 198 mm	1 205 mm	1 212 mm
CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 840 T8	25,7 mm	28 mm	1 198 mm	1 205 mm	1 212 mm
CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 865 T8	25,7 mm	28 mm	1 198 mm	1 205 mm	1 212 mm
CorePro LEDtube 1200mm UO 21.5W 830 T8	25,7 mm	28 mm	1 198 mm	1 205 mm	1 212 mm
CorePro LEDtube 1200mm UO 21.5W 840 T8	25,7 mm	28 mm	1 198 mm	1 205 mm	1 212 mm
CorePro LEDtube 1200mm UO 21.5W 865 T8	25,7 mm	28 mm	1 198 mm	1 205 mm	1 212 mm
CorePro LEDtube 1500mm 20W 830 T8	25,7 mm	28 mm	1 500 mm	1 507,1 mm	1 514,2 mm
CorePro LEDtube 1500mm 20W 840 T8	25,7 mm	28 mm	1 500 mm	1 507,1 mm	1 514,2 mm
CorePro LEDtube 1500mm 20W 865 T8	25,7 mm	28 mm	1 500 mm	1 507,1 mm	1 514,2 mm
CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 830 T8	25,7 mm	28 mm	1 500 mm	1 507,1 mm	1 514,2 mm
CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 840 T8	25,7 mm	28 mm	1 500 mm	1 507,1 mm	1 514,2 mm
CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 865 T8	25,7 mm	28 mm	1 500 mm	1 507,1 mm	1 514,2 mm
CorePro LEDtube 1500mm UO 31.5W 830 T8	25,7 mm	28 mm	1 500 mm	1 507,1 mm	1 514,2 mm
CorePro LEDtube 1500mm UO 31.5W 840 T8	25,7 mm	28 mm	1 500 mm	1 507,1 mm	1 514,2 mm
CorePro LEDtube 1500mm UO 31.5W 865 T8	25,7 mm	28 mm	1 500 mm	1 507,1 mm	1 514,2 mm
CorePro LEDtube 600mm 8W 830 T8	25,7 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm
CorePro LEDtube 600mm 8W 840 T8	25,7 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm

CorePro LEDtube EM/Mains

Målskisse

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube 600mm 8W 865 T8	25,7 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm
CorePro LEDtube 600mm HO 8W 830 T8	25,7 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm
CorePro LEDtube 600mm HO 8W 840 T8	25,7 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm
CorePro LEDtube 600mm HO 8W 865 T8	25,7 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm

Generell informasjon	
Sokkelbase	G13
Brytersyklus	200 000
Nominell levetid	50 000 time(r)
Teknisk belysning	
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	80
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
Drift og elektronikk	
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Line Frequency	50 to 60 Hz
Starttid (nom.)	0,5 s
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Nei
Mekanikk og innfatning	
Lyspæreoverflate	Matt
Lyspæreform	T8

Teknisk belysning

Order Code	Full Product Name	Spredningsvinkel (nom.)	Korrelert fargetemperatur (nom)	Fargekode	Lysytelse
47381200	CorePro LEDtube 1800mm 21W 865 T8	160 grad(er)	6500 K	865	3 100 lm
49493000	CorePro LEDtube 1800mm 21W830 T8	160 grad(er)	3000 K	830	2 900 lm
47558800	CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 865 T8	240 grad(er)	6500 K	865	2 000 lm
46958700	CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 840 T8	240 grad(er)	4000 K	840	2 000 lm
47560100	CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 865 T8	240 grad(er)	6500 K	865	2 700 lm
46960000	CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 840 T8	240 grad(er)	4000 K	840	2 700 lm
41897400	CorePro LEDtube 1200mm UO 21.5W 840 T8	240 grad(er)	4000 K	840	2 400 lm
41899800	CorePro LEDtube 1200mm UO 21.5W 865 T8	240 grad(er)	6500 K	865	2 400 lm
41901800	CorePro LEDtube 1500mm UO 31.5W 840 T8	240 grad(er)	4000 K	840	3 500 lm
41903200	CorePro LEDtube 1500mm UO 31.5W 865 T8	240 grad(er)	6500 K	865	3 500 lm
42103500	CorePro LEDtube 600mm HO 8W 840 T8	240 grad(er)	4000 K	840	900 lm
42105900	CorePro LEDtube 600mm HO 8W 865 T8	240 grad(er)	6500 K	865	900 lm
44807000	CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 840 T8	240 grad(er)	4000 K	840	1 800 lm
44809400	CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 865 T8	240 grad(er)	6500 K	865	1 800 lm
45977900	CorePro LEDtube 600mm 8W 840 T8	240 grad(er)	4000 K	840	800 lm
45979300	CorePro LEDtube 600mm 8W 865 T8	240 grad(er)	6500 K	865	800 lm
45981600	CorePro LEDtube 1500mm 20W 840 T8	240 grad(er)	4000 K	840	2 200 lm

CorePro LEDtube EM/Mains

Order Code	Full Product Name	Spredningsvinkel (nom.)	Korrelert fargetemperatur (nom)	Fargekode	Lysytelse
45983000	CorePro LEDtube 1500mm 20W 865 T8	240 grad(er)	6500 K	865	2 200 lm
48638600	CorePro LEDtube 600mm 8W 830 T8	240 grad(er)	3000 K	830	750 lm
48640900	CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 830 T8	240 grad(er)	3000 K	830	1 700 lm
48642300	CorePro LEDtube 1500mm 20W 830 T8	240 grad(er)	3000 K	830	2 050 lm
48644700	CorePro LEDtube 600mm HO 8W 830 T8	240 grad(er)	3000 K	830	850 lm
48646100	CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 830 T8	240 grad(er)	3000 K	830	1 850 lm
48648500	CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 830 T8	240 grad(er)	3000 K	830	2 500 lm
48650800	CorePro LEDtube 1200mm UO 21.5W 830 T8	240 grad(er)	3000 K	830	2 250 lm
48652200	CorePro LEDtube 1500mm UO 31.5W 830 T8	240 grad(er)	3000 K	830	3 320 lm

Drift og elektronikk

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk
47381200	CorePro LEDtube 1800mm 21W 865 T8	21 W
49493000	CorePro LEDtube 1800mm 21W830 T8	21 W
47558800	CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 865 T8	18 W
46958700	CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 840 T8	18 W
47560100	CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 865 T8	24 W
46960000	CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 840 T8	24 W
41897400	CorePro LEDtube 1200mm UO 21.5W 840 T8	21,5 W
41899800	CorePro LEDtube 1200mm UO 21.5W 865 T8	21,5 W
41901800	CorePro LEDtube 1500mm UO 31.5W 840 T8	31,5 W
41903200	CorePro LEDtube 1500mm UO 31.5W 865 T8	31,5 W
42103500	CorePro LEDtube 600mm HO 8W 840 T8	8 W
42105900	CorePro LEDtube 600mm HO 8W 865 T8	8 W
44807000	CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 840 T8	15,5 W

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk
44809400	CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 865 T8	15,5 W
45977900	CorePro LEDtube 600mm 8W 840 T8	8 W
45979300	CorePro LEDtube 600mm 8W 865 T8	8 W
45981600	CorePro LEDtube 1500mm 20W 840 T8	20 W
45983000	CorePro LEDtube 1500mm 20W 865 T8	20 W
48638600	CorePro LEDtube 600mm 8W 830 T8	8 W
48640900	CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 830 T8	15,5 W
48642300	CorePro LEDtube 1500mm 20W 830 T8	20 W
48644700	CorePro LEDtube 600mm HO 8W 830 T8	8 W
48646100	CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 830 T8	18 W
48648500	CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 830 T8	24 W
48650800	CorePro LEDtube 1200mm UO 21.5W 830 T8	21,5 W
48652200	CorePro LEDtube 1500mm UO 31.5W 830 T8	31,5 W

Temperatur

Order Code	Full Product Name	Omgivelsestemperatur	Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)
47381200	CorePro LEDtube 1800mm 21W 865 T8	-20 °C til 45 °C	60 °C
49493000	CorePro LEDtube 1800mm 21W830 T8	-20 °C til 45 °C	60 °C
47558800	CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 865 T8	-20 °C til 45 °C	60 °C

Order Code	Full Product Name	Omgivelsestemperatur	Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)
46958700	CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 840 T8	-20 °C til 45 °C	60 °C
47560100	CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 865 T8	-20 °C til 45 °C	55 °C
46960000	CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 840 T8	-20 °C til 45 °C	55 °C

CorePro LEDtube EM/Mains

Order Code	Full Product Name	Omgivelsestemperatur	Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)
41897400	CorePro LEDtube 1200mm UO 21.5W 840 T8	–20 til +45 °C	50 °C
41899800	CorePro LEDtube 1200mm UO 21.5W 865 T8	–20 til +45 °C	50 °C
41901800	CorePro LEDtube 1500mm UO 31.5W 840 T8	–20 til +45 °C	55 °C
41903200	CorePro LEDtube 1500mm UO 31.5W 865 T8	–20 til +45 °C	55 °C
42103500	CorePro LEDtube 600mm HO 8W 840 T8	-20 °C til 45 °C	45 °C
42105900	CorePro LEDtube 600mm HO 8W 865 T8	-20 °C til 45 °C	45 °C
44807000	CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 840 T8	-20 °C til 45 °C	60 °C
44809400	CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 865 T8	-20 °C til 45 °C	60 °C
45977900	CorePro LEDtube 600mm 8W 840 T8	-20 °C til 45 °C	50 °C
45979300	CorePro LEDtube 600mm 8W 865 T8	-20 °C til 45 °C	50 °C

Order Code	Full Product Name	Omgivelsestemperatur	Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)
45981600	CorePro LEDtube 1500mm 20W 840 T8	-20 °C til 45 °C	60 °C
45983000	CorePro LEDtube 1500mm 20W 865 T8	-20 °C til 45 °C	60 °C
48638600	CorePro LEDtube 600mm 8W 830 T8	-20 °C til 45 °C	50 °C
48640900	CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 830 T8	-20 °C til 45 °C	60 °C
48642300	CorePro LEDtube 1500mm 20W 830 T8	-20 °C til 45 °C	60 °C
48644700	CorePro LEDtube 600mm HO 8W 830 T8	-20 °C til 45 °C	45 °C
48646100	CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 830 T8	-20 °C til 45 °C	60 °C
48648500	CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 830 T8	-20 °C til 45 °C	55 °C
48650800	CorePro LEDtube 1200mm UO 21.5W 830 T8	–20 til +45 °C	50 °C
48652200	CorePro LEDtube 1500mm UO 31.5W 830 T8	–20 til +45 °C	55 °C

Godkjenning og bruksområde

Order Code	Full Product Name	Energiforbruk kWh/1000 t
47381200	CorePro LEDtube 1800mm 21W 865 T8	21 kWh
49493000	CorePro LEDtube 1800mm 21W830 T8	21 kWh
47558800	CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 865 T8	18 kWh
46958700	CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 840 T8	18 kWh
47560100	CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 865 T8	24 kWh
46960000	CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 840 T8	24 kWh
41897400	CorePro LEDtube 1200mm UO 21.5W 840 T8	22 kWh
41899800	CorePro LEDtube 1200mm UO 21.5W 865 T8	22 kWh
41901800	CorePro LEDtube 1500mm UO 31.5W 840 T8	32 kWh
41903200	CorePro LEDtube 1500mm UO 31.5W 865 T8	32 kWh
42103500	CorePro LEDtube 600mm HO 8W 840 T8	8 kWh
42105900	CorePro LEDtube 600mm HO 8W 865 T8	8 kWh
44807000	CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 840 T8	16 kWh
44809400	CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 865 T8	16 kWh
45977900	CorePro LEDtube 600mm 8W 840 T8	8 kWh
45979300	CorePro LEDtube 600mm 8W 865 T8	8 kWh
45981600	CorePro LEDtube 1500mm 20W 840 T8	20 kWh
45983000	CorePro LEDtube 1500mm 20W 865 T8	20 kWh
48638600	CorePro LEDtube 600mm 8W 830 T8	8 kWh
48640900	CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 830 T8	16 kWh
48642300	CorePro LEDtube 1500mm 20W 830 T8	20 kWh
48644700	CorePro LEDtube 600mm HO 8W 830 T8	8 kWh
48646100	CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 830 T8	18 kWh
48648500	CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 830 T8	24 kWh
48650800	CorePro LEDtube 1200mm UO 21.5W 830 T8	22 kWh

Order Code	Full Product Name	Energiforbruk kWh/1000 t
48652200	CorePro LEDtube 1500mm UO 31.5W 830 T8	32 kWh



CorePro LEDtube EM/Mains





















CorePro LEDtube EM/Mains





















CorePro LEDtube EM/Mains







© 2023 Signify Holding Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Alle varemerker eies av Signify Holding eller deres respektive eiere.