Brillo perfecto, eficacia inigualable

MASTERColour CDM-T Elite

Lámpara de descarga de haluro metálico cerámico de larga duración, alta eficacia y con terminal simple que proporciona una luz blanca brillante y nítida con una gran reproducción de color

Beneficios

- El haz de alta intensidad de luz blanca brillante y nítida hace que la mercadería se vea irresistible
- La estabilidad del color y en la producción del flujo luminoso durante toda la vida útil conservan el encanto de tu comercio cada temporada
- Costo total de propiedad más bajo como resultado de la alta eficacia (misma luz, menor o igual energía, más luz) y la vida útil prolongada

Características

- Luz brillante blanca nítida
- Excelente reproducción de color, con rojo extra
- Alta eficacia con conservación del flujo luminoso inigualable
- Rendimiento de color estable durante toda la vida útil
- Vidrio con bloqueo UV

Aplicaciones

- Iluminación de acentuación y exhibición para comercios
- Iluminación de interior general y decorativa
- Iluminación de áreas exteriores

Advertencias y seguridad

- Usá solo luminarias totalmente cerradas, incluso durante las pruebas (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- La luminaria debe poder contener partes de lámpara calientes en caso de rotura de la lámpara
- Usar solo con dispositivos de control electrónicos. Las lámparas de 35 W y 70 W también se pueden utilizar con dispositivos de control electromagnéticos.
- El dispositivo de control debe contar con protección de fin de la vida útil (IEC61167, IEC 62035)
- Es muy poco probable que si se rompe una lámpara, esto tenga un efecto sobre tu salud. Si se rompe una lámpara, ventilá la habitación durante 30 minutos y retirá las partes, preferiblemente con guantes. Colocalas en una bolsa de plástico sellada y llevala a las instalaciones para reciclado de deshechos de tu zona. No uses aspiradora.

Versions

Plano de dimensiones



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-T Elite 150W/930 G12 1CT/12	20 mm	9 mm	55 mm	57 mm	56 mm	110 mm



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-T Elite 35W/930 G12 1CT/12	20 mm	4,8 mm	55 mm	57 mm	56 mm	103 mm
MASTERC CDM-T Elite 50W/930 G12 1CT/12	20 mm	6 mm	55 mm	57 mm	56 mm	103 mm
MASTERC CDM-T Elite 70W/930 G12 1CT/12	20 mm	7,15 mm	55 mm	57 mm	56 mm	103 mm

MASTERColour CDM-T Elite

Información general	
Tapa-base	G12
Información técnica sobre la luz	
Designación de color	Blanco cálido (WW)
Temperatura de color correlacionada	3000 K
Controles y atenuación	
Regulable	No
Mecánica y carcasa	
Acabado de la luz	Transpar.
Forma del foco	T19

Información general

Order Code	Full Product Name	Posición de funcionamiento
928094705125	MASTERC CDM-T Elite 150W/930 G12 1CT/12	P10
928185205129	MASTERC CDM-T Elite 35W/930 G12 1CT/12	UNIVERSAL
928185305129	MASTERC CDM-T Elite 70W/930 G12 1CT/12	UNIVERSAL
928191705131	MASTERC CDM-T Elite 50W/930 G12 1CT/12	UNIVERSAL

Información técnica sobre la luz

Order Code	Full Product Name	Coordenada de cromaticidad X (nominal)	Coordenada de cromaticidad Y (nominal)	Índice de producción de color (IRC)	Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	Flujo luminoso
928094705125	MASTERC CDM-T Elite 150W/930 G12 1CT/12	0,434	0,398	92	98 lm/W	14.600 lm
928185205129	MASTERC CDM-T Elite 35W/930 G12 1CT/12	0,435	0,395	90	98 lm/W	-
928185305129	MASTERC CDM-T Elite 70W/930 G12 1CT/12	0,435	0,396	90	103 lm/W	-
928191705131	MASTERC CDM-T Elite 50W/930 G12 1CT/12	0,434	0,398	90	108 lm/W	5.450 lm

Operación y aspectos eléctricos

Order Code	Full Product Name	Voltaje (nominal)	Consumo de energía
928094705125	MASTERC CDM-T Elite 150W/930 G12 1CT/12	92 V	150,1 W
928185205129	MASTERC CDM-T Elite 35W/930 G12 1CT/12	85 V	39,1 W
928185305129	MASTERC CDM-T Elite 70W/930 G12 1CT/12	85 V	73,2 W
928191705131	MASTERC CDM-T Elite 50W/930 G12 1CT/12	90 V	50,2 W

Aprobación y aplicación

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía kWh/1000 h	Contenido de mercurio (Hg) (máx.)	Contenido de mercurio (Hg) (nominal)
928094705125	MASTERC CDM-T Elite 150W/930 G12 1CT/12	151 kWh	9,5 mg	9,5 mg
928185205129	MASTERC CDM-T Elite 35W/930 G12 1CT/12	43 kWh	-	4,7 mg
928185305129	MASTERC CDM-T Elite 70W/930 G12 1CT/12	80 kWh	-	6,6 mg
928191705131	MASTERC CDM-T Elite 50W/930 G12 1CT/12	51 kWh	6,6 mg	6,6 mg


210°
240°
270°
300°
330°
1500 1000 500


210°
240°
270°
300°
330°
50
100
150


210°
180°
150°
240°
120°
270°
90°
300°
60°
330°
0°
30°
50
100
150


210°
180°
150°
240°
120°
270°
90°
300°
60°
330°
0°
30°
50
100
150

© 2023 Signify Holding Todos los derechos reservados. Signify no proporciona ninguna representación ni garantía con respecto a la precisión ni la totalidad de la información incluida a continuación y no será responsable de ninguna acción que dependa de ella. La información presentada en este documento no está diseñada como una oferta comercial y no forma parte de ninguna cotización ni contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Todas las marcas comerciales son propiedad de Signify Holding o sus respectivos propietarios.