PHILIPS

Lighting

Энергосберегающие наружные светильники характеризуются стабильным белым светом и простотой установки

MASTER CosmoWhite CPO-TT Xtra

Керамические металлогалоидные трубчатые лампы нового поколения для наружного освещения предлагают экономичный и приятный белый свет

Преимущества

- Приятный белый свет — альтернатива существующим стандартным ртутным, натриевым и керамическим лампам
- Предлагает удобный переход на новую и недорогую высокопроизводительную систему без замеры стандартных деталей
- Лучшее сочетание низких капиталовложений и высокой экономии энергии (до 65%) влечет за собой невероятно низкую стоимость владения

MASTER CosmoWhite CPO-TT Xtra

Характеристики

- Высокоэффективный белый свет, непревзойденные рабочие показатели системы
- Долгий срок безотказной службы; новое решение Xtra увеличивает продолжительность эксплуатации до 6 лет (> 30 часов средний срок службы)
- Новая уникальная конструкция горелки в сочетании со стеклянной внешней колбой и цоколем Эдисона допускает установку в действующие платформы натриевых и SON светильников
- Предназначен для ЭПРА платформ и содержит все функции управления и уменьшения яркости света, позволяет менять уровень освещенности и снижать потребление энергии

Применение

- Уличное и зональное освещение, освещение городской инфраструктуры, жилых районов и городских центров; функциональное освещение и благоустройство

Предупреждение и условия безопасности

- Использовать в полностью закрытых светильниках, даже во время испытаний (IEC 61167, IEC 62035, IEC 60598)
- Светильник должен удерживать горячие осколки лампы в случае ее разрушения
- Использовать только с соответствующим электронным ПРА
- ПРА должна обладать пожизненной защитой (IEC 61167, IEC 62035)
- Патроны E27 и прочие элементы светильников следует разрабатывать с учетом напряжения зажигания ЭПРА (под импульс зажигания 5 кВ)
- Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос.

Versions

LPPR CPO-TT 0001

MASTER CosmoWhite CPO-TT Xtra

Чертеж размеров



Product	D (max)	D	O	L	C (max)
MST CosmoWhite CPO-TT Xtra 60W/628 E27	36 мм	35 мм	14 мм	102 мм	156 мм



© 2023 Signify Holding Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Все товарные знаки являются собственностью компании Signify Holding или соответствующих владельцев.