PHILIPS

Lighting

Pålitelig løsning med lang levetid

HID-HeavyDuty BHL for HPL/HPI

Innkapslede forkoblinger i elektromagnetisk kopper/jern for HPL-, HPI (Plus)- og SON-H-lamper

Fordeler

- Står godt imot kjemisk påvirkning, fuktige omgivelser og sprekker fra miljøpåkjenning
- Pålitelig løsning med lang levetid – gjennomsnittlig produktlevetid på 15 år
- Minimalt watt-tap takket være opptrekkingsprosessen
- Kontrollutstyr kan fjerninstalleres

Funksjoner

- Innkapslet i termoplastisk, fiberglassforsterket polyesterharpiks
- Forkoblinger designet for kvikksølvlamper (HPL) uten bruk av tenner kan også brukes med HPI-lamper sammen med tenner.
- Som standard utstyrt med terminalblokker – stikkontakt tilgjengelig på forespørsel
- Forkoblinger til alternative nettspenninger/frekvenser tilgjengelig på bestilling
- Separat jordterminal (HID 'Heavy Duty')

Søknad

- Utendørsbelysning

HID-HeavyDuty BHL for HPL/HPI

Versions



Målskisse



Product	D1	C1	A1	A2	B1
BHL 400 L40-A2 230V 50Hz HD2-151	6,2 mm	66,0 mm	151,0 mm	132,5 mm	81,0 mm

© 2022 Signify Holding Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Alle varemerker eies av Signify Holding eller deres respektive eiere.