Lang meegaande, betrouwbare oplossing

HID-HighPower SON/MH/HPL/HPI

Ingegoten VSA´s voor gebruik met SON (T) (Plus)-, HPL-, HPI- en MH-lampen met nominale vermogens van 1000 W en meer.

Voordelen

- Beschermd tegen oververhitting, uitstekende productlevensduur van gemiddeld 15 jaar
- Minimale vermogensverliezen dankzij orthocyclisch wikkelproces
- Ideaal voor mastmontage

Kenmerken

- Uitstekend bestand tegen chemische stoffen, vochtige omstandigheden en tegen breuk onder omgevingsdruk
- Klasse I-certificering (d.w.z. met aardaansluiting)
- Standaard voorzien van schroefaansluitblokken
- Afzonderlijke aardaansluiting (HID ‘Heavy Duty’)
- VSA’s voor alternatieve netspanningen/frequenties verkrijgbaar op aanvraag

Toepassing

- Buitenverlichting (populairste toepassingen: sport- en terreinverlichting)

Wijziging van gegevens voorbehouden

HID-HighPower SON/MH/HPL/HPI

Versions

GPPR BSN-HP L02 L43 L78 PHL

GPPR BHD-HP PHL

Maatschets



Product	D1	C1	A1	A2	A3	B1	B2
BSN 1000 L78-A2	6,5	102,0	257,0	222,0	246,0	117,0	88,0
230/240V 50Hz	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
HP-257							



Product	D1	C1	A1	A2	A3	B1	B2
BHD 2000 L76-A2	6,5	102,0	317,0	282,0	306,0	117,0	88,0
380/400/415V 50Hz	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
HP-317							



Product	D1	C1	A1	A2	A3	B1	B2
BHL 1000 L78-A2	6,5	102,0	207,0	172,0	196,0	117,0	88,0
230/240V 50Hz	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
HP-207							
BHL 2000 L76-A2	6,5	102,0	317,0	282,0	306,0	117,0	88,0
380/400/415V 50Hz	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
HP-317							

HID-HighPower SON/MH/HPL/HPI

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 Hz
Ingangsfrequentie	50 Hz

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Order Code	Full Product Name	Ingangsspanning
8711500996640	BSN 1000 L78-A2 230/240V 50Hz HP-257	230 V (standaard) of 240 V V
8711500996695	BHD 2000 L76-A2 380/400/415V 50Hz HP-317	380 tot 415 V

Order Code	Full Product Name	Ingangsspanning
8711500996657	BHL 1000 L78-A2 230/240V 50Hz HP-207	230 V (standaard) of 240 V V
8711500996664	BHL 2000 L76-A2 380/400/415V 50Hz HP-317	380 tot 415 V

© 2023 Signify Holding Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Alle handelsmerken en logo's zijn het eigendom van Signify Holding of hun respectieve eigenaren.