PHILIPS

Lighting

Enerji tasarruflu bir çözüm

HF-Performer II for PL-T/C/R/L/TL5C lamps

HF-Performer EII PL-T/C/R/T5c, çok geniş CFL- ni serisi için sürdürülebilir, ince ve yüksek frekanslı bir elektronik balasttır. Yüksek enerji verimliliği gerektiren uygulamalar için idealdir. HF-Performer EII serisi, sağlam bir tasarıma sahip olup tüm ilgili uluslararası güvenlik ve performans standartlarını karşılar ve enerji verimliliği sağlar (CELMA EEI A2).

Faydaları

- Tüm ilgili uluslararası güvenlik ve performans standartlarını karşılayan ve ideal enerji verimliliği sunan sağlam tasarım
- Otomatik yeniden başlatma (voltaj düştükten veya ampul değiştirildikten sonra) çalıştırmayı kolaylaştırır ve ampul yenilenmesini sorunsuz hale getirir
- 186 - 275 V (-10 °C'de) ve IEC/EN 60598-2-22 aydınlatma armatürü normları doğrultusunda DC acil durumda çalıştırma için uygundur

Özellikler

- Tek ampulde 60.000 açma/kapama özelliğiyle birlikte, en yüksek kasa sıcaklığında 50.000 saat kullanım ömrü
- Programlı, titreşimsiz, ön ısıtmalı başlatma (<lt/> 1,5 s), ampul kullanım ömründe azalma olmaksızın ampulün açılıp kapanabilmesine olanak sağlar
- Şebeke voltajındaki dalgalanmalardan bağımsız olarak sabit ışık sağlamak için etkin güç faktörü düzeltmesi
- Birim aşırı şebeke voltajı ve yanlış bağlantıya karşı korunur.

HF-Performer II for PL-T/C/R/L/TL5C lamps

Uygulama

- Metrekare başına gücü veya işletme giderlerini azaltmanın gerektiği durumlarda ticari iç mekan aydınlatma uygulamaları için idealdir
- Philips OccuPlus gibi hareket algılamalı kontrol sistemleriyle birlikte kullanılır
- Daha çok perakende satış mağazaları, ofis binaları, süpermarketler, oteller ve bakkallarda kullanılan spot ışıkları, yukarıdan aydınlatmalar ve gömülü armatürler gibi iç mekan uygulamaları için idealdir
- Uzun çalışma saatlerine sahip sanayi tesisleri

Boyutlu çizim

Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HF-P 1 22-42 PL-T/C/L/ TL5C EII 220-240V	4,5 mm	30,0 mm	103,0 mm	93,5 mm	67,0 mm	57,5 mm
HF-P 2 22-42 PL-T/C/L/ TL5C EII 220-240V	4,5 mm	30,0 mm	103,0 mm	93,5 mm	67,0 mm	57,5 mm

Çalıştırma ve Elektrik

Giriş Frekansı	50 ila 60 Hz
Giriş Gerilimi	220-240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz

Onay ve Uygulama

Enerji Verimliliği İndeksi	A2

Çalıştırma ve Elektrik

Order Code	Full Product Name	MCB'deki Ürün Sayısı (16A Tür B) (Nom)
91397530	HF-P 1 22-42 PL-T/C/L/TL5C EII 220-240V	28

Order Code	Full Product Name	MCB'deki Ürün Sayısı (16A Tür B) (Nom)
91399930	HF-P 2 22-42 PL-T/C/L/TL5C EII 220-240V	12

© 2023 Signify Holding Tüm hakları saklıdır. Signify, bu belgede bulunan bilgilerin doğruluğuna veya tamlığına ilişkin herhangi bir beyan veya garanti sunmaz ve bunlara dayalı gerçekleştirilen hiçbir işlemden yükümlü olmayacaktır. Bu belgede sunulan bilgiler, aksi Signify tarafından kabul edilmedikçe, herhangi bir ticari teklif oluşturma amacı gütmemektedir ve herhangi bir fiyat teklifi veya sözleşmesinin parçasını teşkil etmez. Tüm ticari markalar Signify Holding'e veya ilgili sahiplerine aittir.