

PHILIPS

ClearAccent LED

LED-Einbaustrahler



Preiswerter und attraktiver Halogen-Ersatz

Der neue ClearAccent LED bietet preiswerten LED-Ersatz für bestehende Halogen-Lösungen – mit einem ähnlichen Erscheinungsbild.

Produktbeschreibung

- LED-Einbaustrahler für einen 68 mm Deckenausschnitt
- Starre oder schwenkbare Ausführung
- Leuchtenlichtstrom: 500 Lumen
- In warmweißer oder neutralweißer Lichtfarbe (830/840)
- Dimmbar (an den meisten Phasenanschnittsdimmern)
- Integriertes Betriebsgerät
- Farbe: Weiß (RAL9010)
- Ausstrahlungswinkel: breitstrahlend (36°)
- Nutzlebensdauer: 25.000 Stunden (L70B50)
- Material: Aluminium und Kunststoff

Vorteile

- Attraktives Erscheinungsbild dank eines Halogen-ähnlichen facettierten Reflektors und eines hochwertigen Aluminum-Ringes
- Die schnellste und günstigste Möglichkeit um von 50 W-NV-Halogenleuchten auf LED-Leuchten umzusteigen
- Geringere Betriebskosten: 90% Energieeinsparungen und 10 Mal längere Lebensdauer als übliche 50 W Halogenlösungen
- Schnelle Installation mit Schraubklemme am integrierten Betriebsgerät

Anwendungen

- Akzentbeleuchtung in Hotels, Restaurants, Cafés und repräsentativen Bereichen in Bürogebäuden

ClearAccent LED-Einbaustrahler



Starrer LED-Einbaustrahler (RS060B, 500 lm)



Schwenkbarer LED-Einbaustrahler (RS061B, 500 lm), Schwenkbarkeit 25°




Attraktives Erscheinungsbild, dank Halogen-Reflektroptik und Aluminium-Ring



Einfache Befestigung in der Decke mit zwei Federklemmen

Dimmbar an von Philips empfohlenen Dimmern


Technische Daten



Produktbezeichnung	Leuchtenlichtstrom (lm)	Systemleistung (W)	Leuchtenlichtausbeute (lm/W)	Ähnlichste Farbtemperatur (K)	Gewicht (kg)	Bestell-Nr. EOC
Starrer LED-Einbaustrahler						
RS060B LED5-36-/830 PSR II WH	500	6	83	3.000	0,10	072 677 99
RS060B LED5-36-/840 PSR II WH	500	6	83	4.000	0,10	072 684 99
Schwenkbarer LED-Einbaustrahler						
RS061B LED5-36-/830 PSR II WH	500	6	83	3.000	0,11	072 691 99
RS061B LED5-36-/840 PSR II WH	500	6	83	4.000	0,11	072 707 99

Hinweis: Zur Weiterverdrahtung werden bauseits Klemmen benötigt.

ClearAccent starrer LED-Einbaustrahler RS060B



Abmessungen in mm

ClearAccent schwenkbarer LED-Einbaustrahler RS061B

