



17421/**/V7



User manual
Notice d'emploi
Manual de usuario



PHILIPS



www.meethue.com/getstarted





- Product appearance may vary from image shown.
- L'apparence du produit peut différer de l'image montrée.
- La apariencia del producto puede variar de la imagen mostrada.
- **UL Listed Landscape Lighting System.** This luminaire and power supply unit is intended for installation in accordance with the National Electrical Code and local code specifications. Failure to adhere to these codes and instructions may result in serious injury and/or damage to the PSU and void the warranty. These instructions do not purport to cover all details or variations in equipment, nor to provide for every possible contingency related to installation, operation, maintenance, or mounting situation. Should specific problems occur that are not addressed by these instructions, contact your Sales Representative or distributor for assistance. **SAVE THESE INSTRUCTIONS** for future reference.
- **Système d'éclairage paysager homologué UL.** Ce luminaire et bloc d'alimentation est conçu pour être installé conformément au Code national de l'électricité et aux spécifications des codes locaux. Le non-respect de ces codes et instructions peut entraîner des blessures graves et / ou endommager le bloc d'alimentation et annuler la garantie. Ces instructions ne prétendent pas couvrir tous les détails ou les variations de l'équipement, ni fournir une éventualité liée à l'installation, l'opération, la maintenance ou la situation de montage. Si des problèmes spécifiques se produisent, veuillez contacter votre représentant commercial ou votre distributeur pour obtenir de l'aide. **CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS** pour référence future
- **Sistema de iluminación de jardín listado por UL.** La luminaria y la unidad de fuente de alimentación están diseñadas para su instalación de acuerdo con el Código Eléctrico Nacional y las especificaciones del código local. El incumplimiento de estos códigos e instrucciones puede provocar lesiones graves y / o daños a la fuente de alimentación y anular la garantía. Estas instrucciones no pretenden cubrir todos los detalles o variaciones en el equipo, ni prever todas las contingencias posibles relacionadas con la instalación, operación, mantenimiento o situación de montaje. Si se producen problemas específicos que no se abordan en estas instrucciones, comuníquese con su representante de ventas o distribuidor para obtener ayuda. **GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES** para referencia futura.







- Warning - do not use an extension cord.
- Attention - ne pas utiliser une rallonge.
- Advertencia: no use un cable de extension.
- The plug on the power supply unit must be connected to a GFCI protected hooded flush type cover plate receptacle marked "Wet Location" while in use.
- La fiche du bloc d'alimentation doit être connectée à un réceptacle de plaque de recouvrement à couvercle à capuchon protégé par GFCI marqué "Emplacement humide" pendant l'utilisation.
- El enchufe de la unidad de fuente de alimentación debe estar conectado a un receptáculo de placa de cubierta tipo Flush con protección GFCI marcado como "Ubicación húmeda" mientras está en uso.
- Protect the wire by routing it in close proximity to the light fitting, or next to a building structure such as a house or a deck.
- Protégez le fil en l'acheminant à proximité du luminaire ou à proximité d'une structure de bâtiment comme une maison ou un pont.
- Proteja el cable conduciéndolo cerca de la luminaria, o junto a la estructura de un edificio, como una casa o tejado.
- The landscape wire and connector can also be hidden under stone or buried under grass at a maximum depth of 6 inches (15.2 cm).
- Le fil et le connecteur peuvent également être enterrés sous l'herbe à une profondeur maximale de 6 pouces (15,2 cm).
- El cable y el conector también pueden esconderse debajo de piedra o enterrarse bajo el césped a una profundidad máxima de 6 pulgadas (15.2 cm).
- Philips recommends a minimum depth of 4 inches when burying in the lawn to prevent damage from aerators or other lawn plugging equipment.
- Philips recommande une profondeur minimale de 4 pouces lors de l'enfouissement dans la pelouse pour éviter les dommages causés par les aérateurs ou d'autres équipements de branchage.
- Philips recomienda una profundidad mínima de 4 pulgadas cuando se entierre en el césped para evitar daños.
- Philips recommends not to bury the T-shaped connectors.
- Philips recommande de ne pas enterrer les connecteurs en forme de T.
- Philips recomienda no enterrar los conectores en forma de T.









- Do not submerge luminaire or PSU in water.
 - Ne pas submerger le luminaire ou le bloc d'alimentation dans l'eau
 - No sumerja la luminaria o fuente de alimentación en agua
- **WARNING – Risk of Electric Shock.** Do not install power supply unit or luminaires within 10 feet (3.05 m) of a pool, spa, or fountain.
- **AVERTISSEMENT - Risque de choc électrique.** N'installez pas le bloc d'alimentation ou les luminaires à moins de 10 pieds (3,05 m) d'une piscine, un spa ou une fontaine.
- **ADVERTENCIA - Riesgo de descarga eléctrica.** No instale la fuente de alimentación ni las luminarias a menos de 10 pies (3.05 m) de una piscina, spa o fuente.











































- EN** Use only with Philips Hue 24V luminaires!
- FR** Utiliser uniquement avec les luminaires Philips Hue 24V!
- ES** Utilizar solamente con Philips Hue 24V luminarias!

Low volt system / Système basse tension / Sistema de baja tensión

Included / Inclus / Incluido



Extensions: sold separately /
Extensions: vendu séparément /
Extensiones: vendido separado



ART.
1741930V7



ART.
1741730V7



ART.
1742430VN



Philips Lighting North America Corporation
200 Franklin Square Drive
Somerset, NJ 08873, USA

Philips Lighting North America Corporation
Imported by / Importée par :
Philips Lighting Canada Ltd./Philips Éclairage Canada Ltée,
281 Hillmount Road,
Markham ON, Canada L6C 2S3

Questions or Comments /
Questions ou commentaires :
1-800-555-0050
www.philips.com

Importado y/o Distribuido por:
Philips Mexicana S.A. de C.V.
Av. La Palma N° 6 - Col. San Fernando, La Herradura
Huixquilucan, Edo. De México, C.P. 52784 - R.F.C. PME-620620-E84
Centro de Contacto Smartlight 01-800-508-9000.
smartlight.mexico@philips.com

© Philips Lighting Holding BV, 2018.
All rights reserved.

440402909591
Last update: 23/02/18