EFix – экологичное решение для офиса

Efix TCS260, монтируемый на поверхность

Модельный ряд светильников EFix TL5 обладает целым набором инновационных решений, которые позволяют существенно экономить электроэнергию. Оптика, доступная для этого светильника, соответствует последним Европейским нормам EN-12464, гарантируя непревзойденное качество и комфорт освещения.Лампы Philips MASTER TL5, используемые в сочетании с электронным ВЧ ПРА, позволяют снизить энергопотребление. Для достижения еще большей экономии применяется встраиваемый в светильник контроллер уровня естественной освещенности – Luxsense.Практичный дизайн светильников EFix объединяет монтируемую на поверхность (TCS260) и подвесную (TPS262) версии в одном универсальном корпусе. Благодаря возможности удаления легко снимаемой верхней крышки, можно получить прямое или прямое / отраженное светораспределение. EFix поставляется с лампами в комплекте и требует минимум времени для установки. Встраиваемая модель EFix TBS260 дополняет линейку светильников Philips EFix для общего освещения в офисах и магазинах.

Преимущества

- В этом сегменте это самый простой в установке продукт
- Специальный дизайн TL5 привлекателен благодаря своей простоте
- Светильники для офиса с миниоптикой

Характеристики

- Простой дизайн
- Лампы MASTER TL5; может использоваться с высокочастотным ПРА
- Миниоптика; рабочие характеристики соответствуют стандарту EN-12464
- Доступна модель с микроконтроллером Luxsense для регулировки освещения в условиях дневного света
- Простое снятие плафона: позволяет регулировать луч для получения прямого или непрямого освещения

Efix TCS260, монтируемый на поверхность

Применение

- Офисы
- Магазины

Спецификации

Тип	TCS260
Допустимый тип ламп	Люминесцентные:
	- 1 x или 2 x MASTER TL5 / G5 / 28, 35, 49, 54, 80 Вт
Лампа в комплекте	Да (цветовые характеристики 830 или 840)
ПРА	Электронный,
	220 - 240 В / 50 - 60 Гц:
	- ВЧ теплого старта интеллектуальный (HFPi)
	- ВЧ теплого старта (HFP)
	- ВЧ регулируемый (HFR)
Оптика	Зеркальная оптика, двойная парабола (C6)
	Полузеркальная оптика, двойная парабола (D6)
	Матированная оптика, двойная парабола (M6)
	Матированная оптика, рифленые поперечные ламели (M2)
	Асимметричный отражатель (A)

Соединение	Зажимной коннектор, снаружи
Цвет	Белый, RAL9016 (WH)
	Серебристый, RAL9006 (SI)
Опции	Управление освещением: контроллер уровня естественной освещенности Luxsense (LX)
Материалы и отделка	Корпус: лакированная сталь
	Оптика: лакированная сталь или алюминий
	Торцевые крышки: поликарбонат
Установка	Индивидуально или в линию, защелкивая светильник в заранее привинченные скобы
Аксессуары	Набор для подвеса с электрическим кабелем, ZCS260 SME WH или SI
Замечания	Поставляется с лампами, зажимным коннектором и потолочными скобами

Versions

EFix TCS260 монтируемый на поверхность светильник с зеркальной алюминиевой OLC оптикой и 3-мерными ламелями (C6)

EFix TCS260 surface-mounted luminaire with OLC high-gloss aluminum optic with 3D lamellae (C6)

Efix TCS260, монтируемый на поверхность

Versions

EFix TCS260 surface-mounted luminaire with OLC matt aluminum optic with 3D lamellae (M6)

Чертеж размеров



Product	A	B	C
TCS260 1x49W/840 HFS C6 WH	1300 mm	650 mm	1541 mm
TCS260 1x49W/840 HFS M6 WH	1300 mm	650 mm	1541 mm
TCS260 1x54W/840 HFS D6 WH	1000 mm	500 mm	1241 mm
TCS260 2x35W/840 HFS M6 WH	1300 mm	650 mm	1541 mm
TCS260 2x28W/840 HFS M2 WH	1000 mm	500 mm	1241 mm
TCS260 2x28W/840 HFS D6 WH	1000 mm	500 mm	1241 mm
TCS260 1x54W/840 HFS M2 WH	1000 mm	500 mm	1241 mm
TCS260 1x49W/840 HFS D6 WH	1300 mm	650 mm	1541 mm
TCS260 2x35W/840 HFS D6 WH	1300 mm	650 mm	1541 mm
TCS260 2x35W/840 HFS M2 WH	1300 mm	650 mm	1541 mm
TCS260 1x54W/840 HFS C6 WH	1000 mm	500 mm	1241 mm
TCS260 2x28W/840 HFS M6 WH	1000 mm	500 mm	1241 mm
TCS260 1x54W/840 HFS M6 WH	1000 mm	500 mm	1241 mm
TCS260 1x35W/840 HFS M6 SI	1300 mm	650 mm	1541 mm
TCS260 2x35W/840 HFS C6 WH	1300 mm	650 mm	1541 mm
TCS260 1x49W/840 HFS M2 WH	1300 mm	650 mm	1541 mm
TCS260 2x28W/840 HFS C6 WH	1000 mm	500 mm	1241 mm

Efix TCS260, монтируемый на поверхность

Сведения о продукте

EFix TCS260 светильник, монтируемый на поверхность

IPDP_TCS260i_0005-Detail photo

Простая установка с помощью потолочных скоб и внешнего зажимного коннектора

Закрывающая пластина – после ее удаления можно получить прямое / отраженное светораспределение

Светильник снабжен верхним рефлектором, который обеспечивает прямое световое распределение

Прямое / отраженное светораспределение можно получить после удаления верхнего рефлектора

Электрический коннектор выход

Efix TCS260, монтируемый на поверхность

Сведения о продукте

Электрический коннектор вход



Кронштейн

Монтаж

Аксессуары



Suspension set with electrical cable, 3 or 5 pole

Ordercode 910925225011

Suspension set with electrical cable, 3 or 5 pole

Ordercode 910925225111, 910925225511



Suspension set twin, 1500 mm

Ordercode 910925225211

Efix TCS260, монтируемый на поверхность

Условия эксплуатации	
Подходит для случайного переключения	Не применимо
Соответствие требованиям и область применения	
Код защиты от проникновения	IP20
Эксплуатационные и электрические характеристики	
Входное напряжение	220 to 240 V
Общая информация	
Маркировка CE	CE mark
Класс защиты по МЭК	Класс безопасности I
Тип оптического плафона/линзы	No
Аварийное освещение	No
Знак пожароопасности	F
ПРА	HFS
Kombipack	Lamp(s) included
Код лампового семейства	TL5
Встроенное управление	No
Код семейства продуктов	TCS260
Внутренняя проводка	Standard
Механические компоненты и корпус	
Цвет	White

Общая информация

Order Code	Full Product Name	Мощность лампы	Количество источников света	Тип оптики
910402383212	TCS260 1x49W/840 HFS C6 WH	49 W	1	C6
910402383712	TCS260 1x54W/840 HFS C6 WH	54 W	1	C6
910402383312	TCS260 1x49W/840 HFS D6 WH	49 W	1	D6
910402383812	TCS260 1x54W/840 HFS D6 WH	54 W	1	D6
910402383512	TCS260 1x49W/840 HFS M2 WH	49 W	1	M2
910402384012	TCS260 1x54W/840 HFS M2 WH	54 W	1	M2
910402383912	TCS260 1x54W/840 HFS M6 WH	54 W	1	M6
910402384712	TCS260 2x28W/840 HFS C6 WH	28 W	2	C6
910402385112	TCS260 2x35W/840 HFS C6 WH	35 W	2	C6
910402384812	TCS260 2x28W/840 HFS D6 WH	28 W	2	D6
910402385212	TCS260 2x35W/840 HFS D6 WH	35 W	2	D6
910402384912	TCS260 2x28W/840 HFS M6 WH	28 W	2	M6
910402385312	TCS260 2x35W/840 HFS M6 WH	35 W	2	M6
910402385012	TCS260 2x28W/840 HFS M2 WH	28 W	2	M2
910402385412	TCS260 2x35W/840 HFS M2 WH	35 W	2	M2

© 2019 Signify Holding Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Все товарные знаки являются собственностью компании Signify Holding или соответствующих владельцев.