

PHILIPS

CorePro LED PLC



Riduci i costi, illumina con le lampade LED **PLC Philips**

L'innovativa PLC LED retrofit progettata
per aumentare l'efficienza e tagliare i costi.

innovation ✨ you

Il Retrofit giusto per il tuo downlight

La luce dei downlight nelle aree di passaggio rappresenta, per molti edifici, una delle principali spese d'illuminazione. CorePro LED PLC è una lampada LED per il retrofit che offre incredibili risparmi energetici per una durata di 30.000 ore e che richiede meno manutenzione ed assistenza. In questo modo è possibile tagliare i costi d'illuminazione grazie alle lampade LED ad elevata efficienza energetica.



Vantaggi duraturi

Rispetto alle lampade fluorescenti convenzionali, le lampade CorePro PLC LED offrono parecchi vantaggi. Grazie ad un robusto involucro infrangibile, sono progettate per una lunga durata, fino a 30.000 ore.

Risparmi energetici

Le lampade CorePro PLC LED possono essere installate negli apparecchi di illuminazione esistenti senza nessuna modifica. Sono fino al 60% più efficienti rispetto alle lampade PLC fluorescenti e consentono un elevato risparmio energetico.

Ampia gamma di applicazioni

Grazie alle lampade LED CorePro PLC è possibile ridurre le spese d'illuminazione in una vasta gamma di applicazioni, come le aree di passaggio, i corridoi, le scale, le aree di accoglienza e le sale riunioni.

Nuova!

Lampada
LED PLC



Vantaggi principali



Ottimo rendimento

- Oltre il 60% più efficiente rispetto alle lampade fluorescenti PLC, elevato risparmio sui costi energetici



Lunga durata & robusto

- Durata fino a 30.000 ore, riduzione dei costi di manutenzione
- Realizzato in plastica infrangibile anziché vetro



Sostituzione semplice e veloce

- Possibilità di usare la tecnologia LED nei faretto a incasso tradizionali
- Semplice sostituzione della lampada negli apparecchi esistenti



Luce di elevata qualità

- Luce 100% istantanea
- Nessun effetto di sfarfallio



Faretti
esistenti

CorePro LED PLC
Gamma lampada a
2-pin (EM)

CorePro LED PLC
Gamma lampada a
4-pin (HF)

lampade 18W


G24d-2

G24q-2

lampade 26W

G24d-3

G24q-3



Riduci il tuo TCO

I faretto CorePro LED PLC sono inoltre progettati per ridurre il Total Cost of Ownership (costo totale di proprietà), con bassi costi energetici, un'affidabile durata di 30.000 ore e un periodo di ammortamento inferiore ai 2 anni.

Una semplice soluzione retrofit

Le lampade CorePro LED PLC sono semplici da installare e non richiedono opere murarie né modifiche perché hanno una forma simile alle lampade tradizionali PLC. La gamma, progettata per adattarsi perfettamente in impianti già esistenti, comprende le opzioni lampade a 2-pin (EM) e a 4-pin (HF). Le lampade a 2-pin sono compatibili con tutti i reattori elettromagnetici, mentre le lampade a 4-pin funzionano con reattori ad alta frequenza. Una semplice soluzione retrofit per la sostituzione di lampade PLC fluorescenti a 18 e 26W.

La luce dove ne hai più bisogno

La funzionalità con attacco rotabile rende semplice direzionare la luce precisamente nel punto desiderato. È possibile ruotare la lampada da -45° a +90°, garantendo la massima compatibilità con il design di qualsiasi apparecchio installato. Così puoi ottimizzare la distribuzione della luce e utilizzarla al meglio dove è più necessario.



Durata

Maggiore durata

10.000 ore



30.000 ore



Risparmio energetico

67%

26W



8,5W

598,50 €

Risparmio / anno

16,4 mesi

Periodo di ammortamento

| | |
|------------------------------|---------------|
| Numero di lampade | 50 |
| Ore di funzionamento (annue) | 4.380 ore |
| Spesa energetica | 0,12 Euro/kWh |

| | | |
|---|---------|---------|
| Prezzo medio di acquisto per l'installatore IVA esclusa | 11,77 € | 16,34 € |
|---|---------|---------|

| | | |
|-------------------------|---------|--------|
| Spesa complessiva annua | 18,82 € | 6,85 € |
|-------------------------|---------|--------|

Sulla base della media europea di 12 cent / kWh (comprensivo del costo di manutenzione e sostituzione della lampada)

> Per scoprire come si potrebbero ridurre i costi grazie ai faretto LED, vai alla pagina www.philips.it/lampade-corepro

Specifiche prodotto

Gamma CorePro LED PLC 6,5 / 8,5W a 2-pin



3000 / 4000



G24d-2 & G24d-3



30.000 H



EEL



ANGOLO DEL FASCIO



ROTABILE (ROT)



NON-DIMMERABILE

| Descrizione prodotto | Lungh. | Sistema | Tradizionale | Temperatura di colore | Emissione luminosa | Reattore | CRI | EAN | Codice commerciale |
|------------------------------------|--------|---------|--------------|-----------------------|--------------------|----------|-----|---------------|--------------------|
| | mm | W | | K | lm | | | | |
| CorePro LED PLC 6,5W 830 2P G24d-2 | 147 | 6,5 | 18 | 3000 | 600 | EM | >80 | 8718696541272 | PLCLEd2P18830 |
| CorePro LED PLC 6,5W 840 2P G24d-2 | 147 | 6,5 | 18 | 4000 | 650 | EM | >80 | 8718696541296 | PLCLEd2P18840 |
| CorePro LED PLC 8,5W 830 2P G24d-3 | 170 | 8,5 | 26 | 3000 | 900 | EM | >80 | 8718696541234 | PLCLEd2P26830 |
| CorePro LED PLC 8,5W 840 2P G24d-3 | 170 | 8,5 | 26 | 4000 | 950 | EM | >80 | 8718696541258 | PLCLEd2P26840 |

Gamma CorePro LED PLC 6,5 / 9W a 4-pin



3000 / 4000



G24q-2 & G24q-3



30.000 H



EEL



ANGOLO DEL FASCIO



ROTABILE (ROT)



NON-DIMMERABILE

| Descrizione prodotto | Lungh. | Sistema | Tradizionale | Temperatura di colore | Emissione luminosa | Reattore | CRI | EAN | Codice commerciale |
|------------------------------------|--------|---------|--------------|-----------------------|--------------------|----------|-----|---------------|--------------------|
| | mm | W | | K | lm | | | | |
| CorePro LED PLC 6,5W 830 4P G24q-2 | 140 | 6,5 | 18 | 3000 | 600 | HF | >80 | 8718696541197 | PLCLEd4P18830 |
| CorePro LED PLC 6,5W 840 4P G24q-2 | 140 | 6,5 | 18 | 4000 | 650 | HF | >80 | 8718696541210 | PLCLEd4P18840 |
| CorePro LED PLC 9.0W 830 4P G24q-3 | 163 | 9 | 26 | 3000 | 900 | HF | >80 | 8718696541159 | PLCLEd4P26830 |
| CorePro LED PLC 9.0W 840 4P G24q-3 | 163 | 9 | 26 | 4000 | 950 | HF | >80 | 8718696541173 | PLCLEd4P26840 |

