

PHILIPS

illuminazione per
i negozi

MASTERColour CDM



Luce brillante che dura nel tempo



Passa a MASTERColour CDM Elite o Evolution per una luce brillante con efficienza e durata comprovate eccezionali.

“

Dobbiamo assicurarci che i nostri negozi abbiano sempre un aspetto attraente e invitante, così che i nostri clienti possano godere di un'esperienza d'acquisto coerente ogni volta che ci fanno visita. Un negozio attraente alla fine incoraggerà gli acquirenti a trattenersi più a lungo nel punto vendita. Le lampade MASTERColour CDM Elite ci danno tale garanzia, grazie alla loro qualità e affidabilità eccezionali”.

Peter Doherty,
General Manager, House of Fraser, Oxford Street, Londra

Pura brillantezza, puro risparmio

Oggi è più facile che mai far risaltare al meglio la merce esposta, grazie a una luce brillante che offre notevole risparmio.

Le lampade CDM Elite ed Evolution offrono un'efficacia elevata fino a 108 lm/W. Dopo avere condotto test estesi per molti anni, possiamo dichiarare con certezza una durata fino a 20.000 ore con un eccellente mantenimento lumen. Questo consente di estendere il ciclo di sostituzione delle lampade in media di due anni rispetto alle lampade CDM standard e di ridurre i costi di manutenzione.

Inoltre, le lampade CDM Elite ed Evolution garantiscono un eccellente mantenimento lumen e una qualità di luce costante per tutta la durata, per far brillare il tuo negozio per molto tempo, stagione dopo stagione. Ecco perché basta passare a CDM Elite o Evolution per godere di una perfetta combinazione tra qualità di luce comprovata e costo totale di proprietà ridotto.

Passa a Elite o Evolution! Scoprirai la perfetta combinazione tra qualità di luce e risparmio sui consumi. Non a caso le nostre lampade sono le preferite nei negozi di tutto il mondo con oltre 220 milioni di lampade Philips CDM vendute dal 1994.



Philips prende molto seriamente gli aspetti di qualità e affidabilità per garantire che ogni lampada rispetti le specifiche dichiarate. Ecco perché ogni lampada deve superare rigorosi test interni prima dell'introduzione sul mercato. Le performance delle lampade MASTERColour CDM sono confermate dai risultati di anni di test in laboratorio, ma anche sul campo.



“

Il passaggio a MASTERColour CDM si è dimostrato un valido investimento. Ogni lampada consuma 81 Watt in meno rispetto alla soluzione precedente, che si traduce in un risparmio annuale di circa 40 euro per lampada. Soprattutto, le lampade offrono una durata superiore del 50%, riducendo notevolmente il costo di sostituzione delle lampade”.

Henk Schurink,
Praxis, Paesi Bassi



Ogni watt **conta**

Standard CDM

CDM Elite



>



Emissione luminosa paragonabile per la durata, ma con una potenza nettamente inferiore

Riduzione dei costi energetici



>



Molta più luce a fronte della stessa potenza

Maggiore impatto

Sostituisci lampade e driver con versioni di un wattaggio inferiore per ottenere risparmi energetici significativi. In caso di budget limitati, questa è una buona alternativa all'acquisto di apparecchi per illuminazione completamente nuovi, poiché richiede un investimento iniziale inferiore.

Standard CDM



Specifiche tecniche

Fino a 90 lm/W
12.000 ore di vita
Mantenimento flusso luminoso fino al 70% @ 12.000 ore
CRI 80

MASTERCoulour CDM Elite



Specifiche tecniche

Fino a 108 lm/W
Fino a 20.000 ore di vita comprovate
Mantenimento flusso luminoso fino al 80% @ 15.000 ore
CRI 90
Elevata resa cromatica in tutto il ciclo di vita

Estendi il ciclo di sostituzione delle tue lampade di 2 anni rispetto alle lampade CDM standard, sulla base di un periodo di accensione di 4.000 ore l'anno

* Le lampade 3000K CDM-T, -TC e -Tm Elite 35, 50, 70 W e 100 W offrono una durata comprovata di 20.000 ore (su alimentatore elettronico)

MASTERCoulour CDM Evolution



Specifiche tecniche

Fino a 120 lm/W
Fino a 25.000 ore di vita comprovate
Mantenimento flusso luminoso fino al 85% @ 15.000 ore
CRI 90
Elevata resa cromatica in tutto il ciclo di vita

* Le lampade CDM-T, -TC e -Tm Evolution da 20 e 35W offrono una durata comprovata di 25.000 ore



Portafoglio CDM



Specifiche della gamma	CDM	CDM Elite	CDM Evolution
Attacco lampada	G8,5 G12	G8,5 G12	G8,5 G12
Durata (frequenza di guasto del 50%)	12.000 ore	Fino a 20.000 ore*	Fino a 25.000 ore**
Efficacia lm/W	Fino a 90	Fino a 108	Fino a 120
CRI	80	90	90
Resa del rosso R9	0	+	+
Mantenimento a 12.000 ore	Fino al 70%	Fino al 82%	Fino al 88%
Mantenimento a 15.000 ore		Fino al 80%	Fino al 85%
Mantenimento a 20.000 ore		Fino al 78%	Fino al 78%
Mantenimento a 25.000 ore			Fino al 72%

* Le lampade 3000K CDM-T, -TC e -Tm Elite 35, 50, 70 W e 100 W offrono una durata comprovata di 20.000 ore (su alimentatore elettronico)

** Le lampade CDM-T, -TC e -Tm Evolution 20 e 35 W offrono una durata comprovata di 25.000 ore




Per valorizzare le performance delle lampade CDM Elite, consigliamo di utilizzare i driver AspiraVision o PrimaVision. I due componenti sono stati sviluppati di pari passo, superando test approfonditi prima di essere approvati per l'introduzione sul mercato. Il risultato sono performance di illuminazione ottimizzate per garantire che le lampade CDM offrano pura brillantezza che dura nel tempo.

Tutte le lampade CDM Elite sono progettate in modo da essere conformi agli standard IEC. Tuttavia, se si utilizzano driver di fornitori diversi da Philips, si consiglia di effettuare una verifica della compatibilità dei driver per garantire il funzionamento corretto.

Esempio di risparmio

100x CDM-T 70W/830



100x MASTERColour CDM-T Elite 50W/930



- 33% di risparmio sui costi energetici
- Equivalente a un risparmio di 13 euro per lampada l'anno (1.300 euro l'anno per l'intera installazione)
- Estensione del ciclo di sostituzione delle lampade di 2 anni

Sulla base di un periodo di accensione di 4.000 ore l'anno.
Costo energetico di 0,12 per kWh.



