PHILIPS

Lighting

CoreLine Batten – För alla projekt där belysningen verkligen är viktig

CoreLine Batten

CoreLine Batten uppfyller Corelines löfte om innovativa och lättanvända armaturer av hög kvalitet. Den effektiva designen gör installationen snabb och enkel, så att du kan skapa smidiga ljusrader utan extra tillbehör. CoreLine Batten ger universell ljusfördelning, vilket stödjer enhetlig belysning och visuell komfort. Det finns även Interact Ready-armaturer med trådlös kommunikation som kan användas tillsammans med gateways, sensorer och programvara för Interact.

Fördelar

- Energibesparingar och längre livslängd minskar driftkostnaderna.
- Kan användas för direktersättning av traditionella armaturer när det gäller ljusprestanda, längd och installationsflexibilitet.
- Enkelt att skapa sömlösa och estetiska ljusrader i lager- och industrilokaler, vilket gör det till ett enkelt val för renoveringsprojekt.

Funktioner

- Energieffektiv med lång livslängd: upp till 130 lm/W och en livslängd på 50 000 timmar vid L70.
- Det finns många alternativ: L600, L1200, L1500 och L1800, upp till 10 000 lm, 3 000 K och 4 000 K.
- Smart produktarkitektur för verktygsfri, enkel och flexibel installation, med möjlighet till genomgående kabeldragning.
- Valfria styrsystem och versioner tillgängliga: DALI, trådlös anslutning (Interact Ready), nödbelysning 3 timmar (EL).

CoreLine Batten

Användning

- Industrianläggningar, verkstäder och teknikanläggningar
- Monterings-och nyttoutrymmen.
- Konturbelysning.
- Allmän områdesbelysning.

Varning och Säkerhet

- Produkten är IPX0-klassad och inte skyddad mot vattenintrång. Därför rekommenderar vi att du kontrollerar omgivningen som armaturen ska monteras i.
- Om du inte följer anvisningarna och armaturen utsätts för vatten, kan inte Philips/Signify garantera en säker funktion och produktens garanti upphör att gälla.

Versions

Standard, Coreline Batten G3

CoreLine batten All in L1200

CoreLine batten All in L1500

Måttskiss









CoreLine Batten

Produktinformation

CoreLine batten, BN126C, opening

CoreLine batten, BN126C, light-line creation

CoreLine batten All in, BN126C, easy lumen switch

CoreLine batten, BN126C, opening

CoreLine batten, BN126C, light-line creation

CoreLine batten All in L1500

CoreLine batten All in L1200

CoreLine batten, BN126C, front view

CoreLine batten, BN126C, back view

CoreLine Batten

Produktinformation

CoreLine batten, BN126C, installation

Allmän information	
CE-märkning	CE-märkning
Driftdon ingår	Ja
ENEC-märkning	ENEC-märkning
Säkerhetsmärkning, antändlighet	För montering på normalantändliga ytor
Glödtrådstest	Temperatur 650 °C, varaktighet 30 s
Utbytbar ljuskälla	Nej
Antal driftdonsenheter	1 enhet
Ljusteknik	
Färgåtergivningsindex	>80
Optiktyp	120° spridningsvinkel
Flimmervärde (PstLM)	1
Stroboskopisk effekt	1,6
Drift och elektricitet	
Ingångsspänning	220-240 V
Line Frequency	50 or 60 Hz
Temperatur	
Omgivningstemperatur	–20 till +40 °C
Mekanik och armaturhus	
Armaturhusets färg	Vit
Användning och godkännande	
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass I
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK04
Kod för kapslingsklass	IP20
Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)	
Tolerans för ljusflöde	+/-10%

Allmän information

Order Code	Full Product Name	Typ av nödbelysningsbatteri	Produktfamiljskod
910505103374	BN126C LED80S/840 WIA L1500	-	BN126C
910505103375	BN126C LED74S/830 WIA L1500	-	BN126C
910505103381	BN126C LED52S/840 WIA L1500	-	BN126C
911401834484	BN126C LED32S/830 PSU L1500	-	-
911401834584	BN126C LED52S/840 PSU L1500	-	-
911401834684	BN126C LED48S/830 PSU L1500	-	-
911401834784	BN126C LED80S/840 PSU L1500	-	-
911401834884	BN126C LED74S/830 PSU L1500	-	-
910505103371	BN126C LED41S/840 PSU ELB3 L1200	Lithium	BN126C
910505103372	BN126C LED64S/840 WIA L1200	-	BN126C
910505103380	BN126C LED41S/840 WIA L1200	-	BN126C
910505103401	BN126C LED60S/830 WIA L1200	-	BN126C
910505103402	BN126C LED41S/840 PSD L1200	-	BN126C
910505103404	BN126C LED64S/840 PSD L1200	-	BN126C
911401833984	BN126C LED41S/840 PSU L1200	-	-
911401834084	BN126C LED38S/830 PSU L1200	-	-
911401834184	BN126C LED64S/840 PSU L1200	-	-
911401834284	BN126C LED60S/830 PSU L1200	-	-
911401835084	BN126C LED60S/830 PSU L1800	-	-
911401835184	BN126C LED100S/840 PSU L1800	-	-
911401835284	BN126C LED94S/830 PSU L1800	-	-
911401816685	BN126C LED25_41_64S/840 PSU L1200	-	-
911401816885	BN126C LED35_52_80S/840 PSU L1500	-	-
911401833584	BN126C LED22S/840 PSU L600	-	-
911401833684	BN126C LED20S/830 PSU L600	-	-

Ljusteknik

CoreLine Batten

Order Code	Full Product Name	"All-in" Type	Korrelerad färgtemperatur (nom)	Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	Ljusflöde
910505103374	BN126C LED80S/840 WIA L1500	-	4000 K	125 lm/W	8 000 lm
910505103375	BN126C LED74S/830 WIA L1500	-	3000 K	116 lm/W	7 400 lm
910505103381	BN126C LED52S/840 WIA L1500	-	4000 K	118 lm/W	5 200 lm
911401834484	BN126C LED32S/830 PSU L1500	-	3000 K	125 lm/W	3 200 lm
911401834584	BN126C LED52S/840 PSU L1500	-	4000 K	130 lm/W	5 200 lm
911401834684	BN126C LED48S/830 PSU L1500	-	3000 K	120 lm/W	4 800 lm
911401834784	BN126C LED80S/840 PSU L1500	-	4000 K	136 lm/W	8 000 lm
911401834884	BN126C LED74S/830 PSU L1500	-	3000 K	125 lm/W	7 400 lm
910505103371	BN126C LED41S/840 PSU ELB3 L1200	-	4000 K	114 lm/W	4 100 lm
910505103372	BN126C LED64S/840 WIA L1200	-	4000 K	119 lm/W	6 400 lm
910505103380	BN126C LED41S/840 WIA L1200	-	4000 K	121 lm/W	4 100 lm
910505103401	BN126C LED60S/830 WIA L1200	-	3000 K	111 lm/W	6 000 lm
910505103402	BN126C LED41S/840 PSD L1200	-	4000 K	121 lm/W	4 100 lm
910505103404	BN126C LED64S/840 PSD L1200	-	4000 K	119 lm/W	6 400 lm
911401833984	BN126C LED41S/840 PSU L1200	-	4000 K	130 lm/W	4 100 lm
911401834084	BN126C LED38S/830 PSU L1200	-	3000 K	120 lm/W	3 800 lm
911401834184	BN126C LED64S/840 PSU L1200	-	4000 K	130 lm/W	6 400 lm
911401834284	BN126C LED60S/830 PSU L1200	-	3000 K	120 lm/W	6 000 lm
911401835084	BN126C LED60S/830 PSU L1800	-	3000 K	120 lm/W	6 000 lm
911401835184	BN126C LED100S/840 PSU L1800	-	4000 K	130 lm/W	10 000 lm
911401835284	BN126C LED94S/830 PSU L1800	-	3000 K	125 lm/W	9 400 lm
911401816685	BN126C LED25_41_64S/840 PSU L1200	"All-in" Multi Lumen	4000 K	133 lm/W	2 500 lm
911401816885	BN126C LED35_52_80S/840 PSU L1500	"All-in" Multi Lumen	4000 K	136 lm/W	3 500 lm
911401833584	BN126C LED22S/840 PSU L600	-	4000 K	130 lm/W	2 200 lm
911401833684	BN126C LED20S/830 PSU L600	-	3000 K	118 lm/W	2 000 lm

Drift och elektricitet

Order Code	Full Product Name	Effektförbrukning
910505103374	BN126C LED80S/840 WIA L1500	64 W
910505103375	BN126C LED74S/830 WIA L1500	64 W
910505103381	BN126C LED52S/840 WIA L1500	44 W
911401834484	BN126C LED32S/830 PSU L1500	25,5 W
911401834584	BN126C LED52S/840 PSU L1500	40 W
911401834684	BN126C LED48S/830 PSU L1500	40 W
911401834784	BN126C LED80S/840 PSU L1500	59 W
911401834884	BN126C LED74S/830 PSU L1500	59 W
910505103371	BN126C LED41S/840 PSU ELB3 L1200	36 W
910505103372	BN126C LED64S/840 WIA L1200	54 W
910505103380	BN126C LED41S/840 WIA L1200	34 W
910505103401	BN126C LED60S/830 WIA L1200	54 W
910505103402	BN126C LED41S/840 PSD L1200	34 W
910505103404	BN126C LED64S/840 PSD L1200	54 W

CoreLine Batten

Order Code	Full Product Name	Effektförbrukning
911401833984	BN126C LED41S/840 PSU L1200	31 W
911401834084	BN126C LED38S/830 PSU L1200	31 W
911401834184	BN126C LED64S/840 PSU L1200	49 W
911401834284	BN126C LED60S/830 PSU L1200	49 W
911401835084	BN126C LED60S/830 PSU L1800	49 W
911401835184	BN126C LED100S/840 PSU L1800	75 W

Order Code	Full Product Name	Effektförbrukning
911401835284	BN126C LED94S/830 PSU L1800	75 W
911401816685	BN126C LED25_41_64S/840 PSU L1200	48 W
911401816885	BN126C LED35_52_80S/840 PSU L1500	59 W
911401833584	BN126C LED22S/840 PSU L600	17 W
911401833684	BN126C LED20S/830 PSU L600	17 W

Styrenheter och dimring

Order Code	Full Product Name	Dimbar
910505103374	BN126C LED80S/840 WIA L1500	Ja
910505103375	BN126C LED74S/830 WIA L1500	Ja
910505103381	BN126C LED52S/840 WIA L1500	Ja
911401834484	BN126C LED32S/830 PSU L1500	Nej
911401834584	BN126C LED52S/840 PSU L1500	Nej
911401834684	BN126C LED48S/830 PSU L1500	Nej
911401834784	BN126C LED80S/840 PSU L1500	Nej
911401834884	BN126C LED74S/830 PSU L1500	Nej
910505103371	BN126C LED41S/840 PSU ELB3 L1200	Nej
910505103372	BN126C LED64S/840 WIA L1200	Ja
910505103380	BN126C LED41S/840 WIA L1200	Ja
910505103401	BN126C LED60S/830 WIA L1200	Ja
910505103402	BN126C LED41S/840 PSD L1200	Ja

Order Code	Full Product Name	Dimbar
910505103404	BN126C LED64S/840 PSD L1200	Ja
911401833984	BN126C LED41S/840 PSU L1200	Nej
911401834084	BN126C LED38S/830 PSU L1200	Nej
911401834184	BN126C LED64S/840 PSU L1200	Nej
911401834284	BN126C LED60S/830 PSU L1200	Nej
911401835084	BN126C LED60S/830 PSU L1800	Nej
911401835184	BN126C LED100S/840 PSU L1800	Nej
911401835284	BN126C LED94S/830 PSU L1800	Nej
911401816685	BN126C LED25_41_64S/840 PSU L1200	Nej
911401816885	BN126C LED35_52_80S/840 PSU L1500	Nej
911401833584	BN126C LED22S/840 PSU L600	Nej
911401833684	BN126C LED20S/830 PSU L600	Nej

Nöddrift

Order Code	Full Product Name	Nödljusflöde	Reservkraft
910505103374	BN126C LED80S/840 WIA L1500	-	-
910505103375	BN126C LED74S/830 WIA L1500	-	-
910505103381	BN126C LED52S/840 WIA L1500	-	-
911401834484	BN126C LED32S/830 PSU L1500	-	-
911401834584	BN126C LED52S/840 PSU L1500	-	-
911401834684	BN126C LED48S/830 PSU L1500	-	-
911401834784	BN126C LED80S/840 PSU L1500	-	-
911401834884	BN126C LED74S/830 PSU L1500	-	-
910505103371	BN126C LED41S/840 PSU ELB3 L1200	480 lm	4,8 W
910505103372	BN126C LED64S/840 WIA L1200	-	-
910505103380	BN126C LED41S/840 WIA L1200	-	-
910505103401	BN126C LED60S/830 WIA L1200	-	-
910505103402	BN126C LED41S/840 PSD L1200	-	-

Order Code	Full Product Name	Nödljusflöde	Reservkraft
910505103404	BN126C LED64S/840 PSD L1200	-	-
911401833984	BN126C LED41S/840 PSU L1200	-	-
911401834084	BN126C LED38S/830 PSU L1200	-	-
911401834184	BN126C LED64S/840 PSU L1200	-	-
911401834284	BN126C LED60S/830 PSU L1200	-	-
911401835084	BN126C LED60S/830 PSU L1800	-	-
911401835184	BN126C LED100S/840 PSU L1800	-	-
911401835284	BN126C LED94S/830 PSU L1800	-	-
911401816685	BN126C LED25_41_64S/840 PSU L1200	-	-
911401816885	BN126C LED35_52_80S/840 PSU L1500	-	-
911401833584	BN126C LED22S/840 PSU L600	-	-
911401833684	BN126C LED20S/830 PSU L600	-	-

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Order Code	Full Product Name	Initial kromaticitet
910505103374	BN126C LED80S/840 WIA L1500	(0.38, 0.38) SDCM≤3
910505103375	BN126C LED74S/830 WIA L1500	(0.43, 0.40) SDCM≤3
910505103381	BN126C LED52S/840 WIA L1500	(0.38, 0.38) SDCM≤3
911401834484	BN126C LED32S/830 PSU L1500	(0.43, 0.40) SDCM≤3
911401834584	BN126C LED52S/840 PSU L1500	(0.38, 0.38) SDCM≤3
911401834684	BN126C LED48S/830 PSU L1500	(0.43, 0.40) SDCM≤3
911401834784	BN126C LED80S/840 PSU L1500	(0.38, 0.38) SDCM≤3

Order Code	Full Product Name	Initial kromaticitet
911401834884	BN126C LED74S/830 PSU L1500	(0.43, 0.40) SDCM≤3
910505103371	BN126C LED41S/840 PSU ELB3 L1200	(0.38, 0.38) SDCM≤3
910505103372	BN126C LED64S/840 WIA L1200	(0.38, 0.38) SDCM≤3
910505103380	BN126C LED41S/840 WIA L1200	(0.38, 0.38) SDCM≤3
910505103401	BN126C LED60S/830 WIA L1200	(0.43, 0.40) SDCM≤3
910505103402	BN126C LED41S/840 PSD L1200	(0.38, 0.38) SDCM≤3
910505103404	BN126C LED64S/840 PSD L1200	(0.38, 0.38) SDCM≤3

CoreLine Batten

Order Code	Full Product Name	Initial kromaticitet
911401833984	BN126C LED41S/840 PSU L1200	(0.38, 0.38) SDCM≤3
911401834084	BN126C LED38S/830 PSU L1200	(0.43, 0.40) SDCM≤3
911401834184	BN126C LED64S/840 PSU L1200	(0.38, 0.38) SDCM≤3
911401834284	BN126C LED60S/830 PSU L1200	(0.43, 0.40) SDCM≤3
911401835084	BN126C LED60S/830 PSU L1800	(0.43, 0.40) SDCM≤3
911401835184	BN126C LED100S/840 PSU L1800	(0.38, 0.38) SDCM≤3

Order Code	Full Product Name	Initial kromaticitet
911401835284	BN126C LED94S/830 PSU L1800	(0.43, 0.40) SDCM≤3
911401816685	BN126C LED25_41_64S/840 PSU L1200	(0.38, 0.38) SDCM≤3
911401816885	BN126C LED35_52_80S/840 PSU L1500	(0.38, 0.38) SDCM≤3
911401833584	BN126C LED22S/840 PSU L600	(0.38, 0.38) SDCM≤3
911401833684	BN126C LED20S/830 PSU L600	(0.43, 0.40) SDCM≤3

Användningsförhållanden

Order Code	Full Product Name	Lämplig för slumpmässig brytning
910505103374	BN126C LED80S/840 WIA L1500	Ej tillämpligt
910505103375	BN126C LED74S/830 WIA L1500	Ej tillämpligt
910505103381	BN126C LED52S/840 WIA L1500	Ej tillämpligt
911401834484	BN126C LED32S/830 PSU L1500	Ej tillämpligt
911401834584	BN126C LED52S/840 PSU L1500	Ej tillämpligt
911401834684	BN126C LED48S/830 PSU L1500	Ej tillämpligt
911401834784	BN126C LED80S/840 PSU L1500	Ej tillämpligt
911401834884	BN126C LED74S/830 PSU L1500	Ej tillämpligt
910505103371	BN126C LED41S/840 PSU ELB3 L1200	Ej tillämpligt
910505103372	BN126C LED64S/840 WIA L1200	Ej tillämpligt
910505103380	BN126C LED41S/840 WIA L1200	Ej tillämpligt
910505103401	BN126C LED60S/830 WIA L1200	Ej tillämpligt
910505103402	BN126C LED41S/840 PSD L1200	Ej tillämpligt

Order Code	Full Product Name	Lämplig för slumpmässig brytning
910505103404	BN126C LED64S/840 PSD L1200	Ej tillämpligt
911401833984	BN126C LED41S/840 PSU L1200	Ej tillämpligt
911401834084	BN126C LED38S/830 PSU L1200	Ej tillämpligt
911401834184	BN126C LED64S/840 PSU L1200	Ej tillämpligt
911401834284	BN126C LED60S/830 PSU L1200	Ej tillämpligt
911401835084	BN126C LED60S/830 PSU L1800	Ej tillämpligt
911401835184	BN126C LED100S/840 PSU L1800	Ej tillämpligt
911401835284	BN126C LED94S/830 PSU L1800	Ej tillämpligt
911401816685	BN126C LED25_41_64S/840 PSU L1200	Ja
911401816885	BN126C LED35_52_80S/840 PSU L1500	Ja
911401833584	BN126C LED22S/840 PSU L600	Ej tillämpligt
911401833684	BN126C LED20S/830 PSU L600	Ej tillämpligt

© 2024 Signify Holding Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår häri och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Alla varumärken tillhör Signify Holding eller deras respektive ägare.