PHILIPS

Lighting

UrbanMoon – kaunista kaupunkivalaistusta

UrbanMoon

UrbanMoon on täydellinen valaistusratkaisu kaupungeille, joissa halutaan yhdistää funktionaalinen tievalaistus kauniiseen muotoiluun. Koska LEDgine-ympäristö varmistaa, että valonjako on toivottu, kaikki funktionaalisen valaistuksen vaatimukset voidaan toteuttaa. UrbanMoon sulautuu päivän aikana kaupunkiarkkitehtuuriin, kun taas pimeällä heijastusefekti korostaa sen ikonista muotoilua.

Hyödyt

- Luo viihtyisän tunnelman pimeällä
- Sopii monenlaisiin käyttökohteisiin
- Useita asennustapoja

Ominaisuudet

- Ylöspäin suuntautuva valoefekti
- Pyöreä ledimoduuli korostaa valaisimen muotoilua
- Valittavissa erilaisia valonjakovaihtoehtoja
- Asennus pylvään päähän tai vaijeriasennus

Käyttökohteet

- Kaupunkien tiet ja kadut
- Kaupunkien keskustat
- Asuinalueet

Spesifikaatiot

Tyyppi	BPS791 (pylvään päähän asennettava versio)
	BSS791 (ripustusasennettava versio)

Valonlähde	Integroitu ledimoduuli
Teho	21–80 W

Oikeudet tietojen muutoksiin pidätetään.

Värilämpötila	3 000 K (lämmin valkoinen)
	4 000 K (neutraali valkoinen)
Valovirta	2 000–8 000 lm (GreenLine)
Valaisimen tehokkuus	Jopa 87 lm/W (4 000 K)
Värintoistoindeksi	84 (3 000 K)
	76 (4 000 K)
Käyttöikä – L80F10	Green Line 100 000 tuntia
	Economy Line 70 000 tuntia
Käyttölämpötila	–20...+25 ºC (GRN70 ja GRN80 T
Virtalähde	Sisäänrakennettu (ledimoduuli sisältää liitäntälaitteen)
Jännite	220–240 V / 50–60 Hz
Syttymisvirta	6 A / 800 µs
Himmennys	LumiStep
	DynaDimmer
	SDU
	Ulkoinen himmennys 1–10 V ja DALI
	StarSense RF
	AmpDim
Optiikka	Metronomis keskilevä (MDM)
	Metronomis leveä (MDW)
	Metronomis symmetrinen (MDS)
	Metronomis epäsymmetrinen (MDA)
	Märkä katu (DK)
	Symmetrinen leveä (DSW)

Kupu	Kovaa, karkaistua lasia
	Materiaali
	Katos: PMMA, iskunkestävä
	Ylälaippa: valettu alumiini
	Jäähdytyslevy: valettu alumiini
	Kupu: kovaa, karkaistua lasia
	Opaali sisäholkki: PE
Väri	Katos: läpikuultava
	Ylälaippa ja suojus: vaaleanharmaa
	Sisäholkki: opaali
Huolto	Kaksi erikokoista ruuvitalttaa kaikkiin huoltotöihin (Torx20, Torx25)
Asennus	BPS8791:n mukana toimitetaan 10,5 m:n kaapeli
	BSS791-liitäntä tehdään ylälaipassa
	Suositeltava asennuskorkeus: 4–10 m
	Vakiokallistuskulma: 0º
	SCx-enimmäisarvo: 0,1 m²
Kaapeliläpivienti	BSS791 ylälaipassa: 1 x PG11

Versions

Tuotetiedot

© 2020 Signify Holding Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Kaikki tavaramerkit ovat Signify Holdingin tai omistajiensa omaisuutta.

www.lighting.philips.com
2020, Elokuu 11 - Oikeudet tietojen muutoksiin pidätetään.