PHILIPS

Lighting

CoreLine Projector – a opção de LED óbvia

CoreLine Projector

A gama de luminárias Projetor CoreLine foi concebida para substituir os projetores baseados em CDM e halogéneo. As suas linhas simples e o TCO apelativo ajudam os clientes a fazerem a mudança para a iluminação LED. Estas luminárias criam um efeito de iluminação natural para uma utilização em aplicações de iluminação de acentuação. Proporcionam também uma poupança de energia imediata e têm uma vida útil muito mais longa, criando uma solução com a melhor relação qualidade/preço e amiga do ambiente. São fáceis de instalar em calhas standard ou através de um conector de montagem em superfície.

Benefícios

- Custos de funcionamento reduzidos graças a poupanças de energia e duração mais longa
- A substituição é efetuada individualmente, o que facilita a mudança da iluminação convencional para luminárias LED
- O acabamento simples e polido permite uma integração discreta no interior da loja

Características

- Acabamento em preto suave com um eixo giratório em alumínio mate
- Disponível em versões de 800 e 2400 lúmens
- Energeticamente eficientes: 70 lm/W
- Controlador integrado e arrefecimento passivo
- Opções de temperatura de cor: 3000 e 4000 K

Aplicação

- Padarias independentes
- Talhos independentes
- Pequenas mercearias
- Pequenas lojas de vestuário

CoreLine Projector

Especificações

Tipo	ST120T (versão de calha 3C)
	ST120C (versão de montagem em superfície)
Fonte de luz	Módulo LED não substituível
Potência	11 W (800 lm)
	33 W (2400 lm)
Eficiência	70 lm/W
Ângulo do feixe	24º
Fluxo luminoso	800 ou 2400 lm
Temperatura de cor correlacionada	3000 K (Branco quente)
	4000 K (Branco neutro)
Índice de restituição cromática	80
Vida útil média L70B50	30 000 horas
Vida útil média L80B50	20 000 horas
Vida útil média L90B50	10 000 horas
Temperatura ambiente média	+25 ºC

Intervalo da temperatura de funcionamento	0 a +35 ºC
Controlador	Incorporado
Tensão de rede	230 ou 240 V/50-60 Hz
Opções	Sem regulação
Material	Compartimento: alumínio fundido em molde
	Refletor: plástico
	Ótica: policarbonato
Cor	Preto (BK)
Ligação	Adaptador de calhas 3C
	Suporte de montagem em superfície de fixação por clique
Instalação	Em calha de 3 circuitos
	Individual ou em linha; colocar a luminária em suportes de teto pré-aparafusados
	Ligação de passagem não possível

Detalhes do produto

CoreLine_Projector-ST150T-1DPP.TIF



CoreLine_Projector-ST150T-2DPP.TIF

© 2023 Signify Holding Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Todas as marcas comerciais registadas são propriedade da Signify Holding ou dos respetivos proprietários.