PHILIPS

Lighting

GreenWarehouse – trådløst belysningssystem giver kontrol over energibesparelserne

GentleSpace GreenWarehouse

Dette system gør det nemt for lagerentreprenører og facilitetsansvarlige, at opnå de maksimale energibesparelser. Det integrerer uden problemer den nyeste LED-belysning med en brugervenlig og driftsikker netværksstyringsløsning. Når situationen ændrer sig på arbejdsområdet, kan brugerne selv ændre indstillinger trådløst, f.eks. dæmpningsniveauer og tid. Armaturer kan kombineres i grupper over hele layoutet. Ændring af zonerne kræver ikke en hardwareændring, hvilket sænker indkøringsudgifterne. Systemet giver besparelser, der rækker ud over LED'ernes faktiske effektivitet, og det er fremtidssikret.Lagerstystemet er indbegrebet af enkelhed – let at forstå, let at designe og let at bruge.

Fordele

- Optimale driftsomkostninger for en lille investering
- Ét system, der fungerer på andre Philips-produktplatforme – GentleSpace gen2, Maxos LED og Pacific LED
- Fremtidssikret system: Trådløs justering af belysningsindstillinger og hurtig zoneændring, hvis brugen af området skifter

registrerede til at ændre

GentleSpace GreenWarehouse

Funktioner

- Der kan indstilles forskellige belysningsniveauer pr. sensor, gruppe og netværk med armaturer
- Der gås ikke på kompromis med operatørernes sikkerhed, velbefindende og produktivitet
- Brugerne kan trådløst ændre zoner
- Avanceret sensorteknologi registrerer tilstedeværelse effektivt, også fra stor højde
- Systemet er velegnet til såvel nye installationer som eftermonteringer
- Tilpassede lagersæt via pakkeordrer

Anvendelsesområder

- Lager
- Logistikcentre
- Cross-docking-anlæg

Specifikationer

Type	BY470X (version på 13.000 lm)
	BY471X (versioner på 17.000 og 25.000 lm)
Lyskilde	Philips Fortimo LED Line 1R
Effekt	BY470X: 108 W
	BY471X: 136 og 205 W
Lysstrøm	BY470X: 13.000 lm
	BY471X: 17.000 og 25.000 lm
Korreleret farvetemperatur	4000 K
Farvegengivelsesindeks	> 80
Middeldriftslevetid (L70B50)	70,000 timer
Middeldriftslevetid (L80B50)	50,000 timer
Middeldriftslevetid (L90B50)	25,000 timer
Fejlfrekvens i driver	0,5 % pr. 5.000 timer
Gennemsnitlig omgivende temperatur	+25 ºC
Driftstemperaturområde	-20 til +45ºC

Driver	Indbygget
Netspænding	230 eller 240 V/50-60 Hz
Dæmpning	Dæmpbar (PSD)
Lysstyringssystemindgang	DALI
Materiale	Armaturhus: formstøbt aluminium
	Optik: PMMA
	Afskærmning: glas, hærdet
Farve	Sølvgrå (SI), hvid (WH)
	Fås i andre RAL-farver på anmodning
Optik	Smal stråle (NB)
	Mellembred stråle (MB)
	Bred stråle (WB)
	Optik til høje reolsystemer (HRO)
Glas	Glasafskærmning (hærdet, gennemsigtig) – PC- eller PMMA-afskærmning kan fås som ekstraudstyr
Installation	Gripple Y-Fit-ophængssystem
	Monteringsbeslag (ekstraudstyr)
Tilbehør	Monteringsbeslag (BY470Z, BY471Z)
Bemærkninger	Produktet kan kun bestilles som et system

Tilbehør

Ordercode 90047400

Ordercode 90048100

GentleSpace GreenWarehouse

Tilbehør

Ordercode 90866100

Ordercode 90867800

© 2020 Signify Holding Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Alle varemærker tilhører Signify Holding eller deres respektive ejere.