



## Light Line LED

### LightLine 120cm Recssd 4X1100

Luminaria de incrustar, su versatilidad le permite realizar varias configuraciones y adaptarse a cualquier espacio.

La nueva gama Fortimo LEDLine entra en rivalidad con la iluminación fluorescente con una avanzada propuesta de alta vida útil, bajo costo, mantenimiento casi nulo y gran calidad para aplicaciones de oficina, industria y tiendas comerciales con opción de dimerización 0-10 V ó DALI.



## Beneficios

- Fino diseño, del gusto de los diseñador de iluminación y especificadores.
- Iluminación uniforme y difusa de la luz, con suficiente salida.

## Datos del Producto

### • Información general

Familia de producto: LightLine  
Vida útil: 50.000 horas (L70 @ Ta=25° C)  
Índice de Protección: IP20  
Certificaciones: RETILAP  
Tipo de montaje: Incrustar  
Accesorios: Versión suspendida, solicitar por separado

### • Mecánico

Material: Carcasa con estructura en aluminio extruido  
Óptica: Difusor en acrílico opalizado  
Color: Aluminio anodizado, difusor blanco opalizado.

### • Especificaciones técnicas

Voltaje de entrada:	120-277 V
Frecuencia de entrada:	50-60 Hz
Consumo de energía:	40 W
Flujo luminoso:	2140 lm
Eficacia luminosa:	53 lm/W
Factor de potencia:	>= 0.9
LED Driver:	Salida fija / DALI / 0 -10 V
SDCM:	<= 5
Temperatura de color:	3000 K / 4000 K / 6500 K
Índice reproducción color:	80
Temperatura operativa:	-20° C < ta < 40° C

### • Áreas de aplicación

- Oficinas
- Centros comerciales
- Aeropuertos
- Hospitales
- Centros de convenciones




# PHILIPS

## Light Line LED

### Plano de dimensiones

LigLine 120 cm Surf 4x1100 840: 1165 x 65 x 75mm



### Información para pedidos

I2NC	Descripción del producto
910523118339	Light Line 120 cm Surface 4X1400 830 ON-OFF
910523118201	Light Line 120 cm Surface 4X1400 840 ON-OFF
910523118342	Light Line 120 cm Surface 4X1400 865 ON-OFF
910523118341	Light Line 120 cm Surface 4X1400 830 0 – 10 V
910523118338	Light Line 120 cm Surface 4X1400 840 0 – 10 V
910523118344	Light Line 120 cm Surface 4X1400 865 0 – 10 V
910523118340	Light Line 120 cm Surface 4X1400 830 DALI
910523118199	Light Line 120 cm Surface 4X1400 840 DALI
910523181343	Light Line 120 cm Surface 4X1400 865 DALI
410523118200	Marco LightLine Recessed 120 cm



**Philips Colombiana S.A.S.**

Calle 93 No. 11 A-11 Piso 7 Chico Reservado, Bogotá D.C. - Colombia  
PBX: (571) 422 2600 / Fax: (571) 422 2670  
Línea de Servicio al Cliente en Bogotá 307 8040 y a nivel nacional 01 8000 11 4586  
[www.lighting.philips.com.co](http://www.lighting.philips.com.co)

2015, Enero  
Datos sujetos a cambios