PHILIPS

Lighting

Yksinkertaisesti mainio ledi

Downlight-valaisin DN060B

Ledinaire-valikoiman ledivalaisimet ovat taattua Philips-laatua kilpailukykyisellä hinnalla. Luotettavia, energiatehokkaita ja edullisia – juuri sitä, mitä tarvitset.

Hyödyt

- Ammattitasoinen laatu ja luotettavuus
- Energiansäästöä
- Miellyttävä tasainen valo

Ominaisuudet

- Saatavilla useita kokoja ja valotasoja
- Valo saatavilla useissa väreissä
- Nykyaikainen ja ympäristöön sulautuva muotoilu

Käyttökohteet

- Käytävät
- Yleiset WC:t
- Odotustilat

Spesifikaatiot

Tyyppi	DN060B
Kattotyyppi	Kipsilevykatto
Valonlähde	Ledimoduuli, ei vaihdettavissa
Teho (+/-10 %)	9, 18 W
Keilakulma	135º
Valovirta	800 lm (4 000 K), 1 800 lm (4 000 K)
Vastaava värilämpötila	3 000, 4 000 K
Värintoistoindeksi	>80

Käyttöiän mediaani – L70B50	30 000 tuntia
Käyttöiän mediaani – L80B50	20 000 tuntia
Käyttöiän mediaani – L90B50	10 000 tuntia
Keskimääräinen käyttölämpötila	25 ºC
Käyttölämpötila	0...+35 ºC

Oikeudet tietojen muutoksiin pidätetään.

Downlight-valaisin DN060B

Liitäntälaite	Sisäänrakennettu
Verkkojännite	220–240 V / 50–60 Hz
Materiaali	Runko: polykarbonaattia
	Heijastin: terästä
	Hajotin: PMMA
Väri	Valkoinen (WH)
Optinen kupu	Opaali

Liitäntä	Pistoliitin (PI) tai liitin vedonpoistimella (PIP)
Huolto	Optinen moduuli suljettu koko käyttöiän ajaksi. Sisäpuolta ei tarvitse puhdistaa.
Asennus	Kiinnitys jousikiinnikkeillä
	Läpijohdotus mahdollinen
Lisävarusteet	Ei

Versions

LED Module, system flux 1800 lm - Power supply unit - Symmetrical - 10°

Tuotetiedot

Downlight-DN060B-DP.jpg



© 2021 Signify Holding Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Kaikki tavaramerkit ovat Signify Holdingin tai omistajiensa omaisuutta.