



PHILIPS

LED-kompaktlysör
CorePro LED PLC



Marknadens första LED ersättare för PLC kompaktlysör

Sänkt din TCO för konventionella
downlights – CorePro LED PLC ger ökad
effektivitet och lägre kostnader.

innovation  you

Branschens första LED- uppgradering för downlights

Downlighting i allmänna cirkulationsområden utgör en stor kostnad i många byggnader. CorePro LED PLC är en underhållssnål retrofit LED PLC-lampa som ger utmärkta energibesparingar över en livslängd på 30 000 timmar. Sänk dina belysningskostnader med energieffektiv LED-teknologi.



Hållbara fördela


CorePro LED PLC-lamporna har många fördelar jämfört med konventionella lysrör. Det robusta okrossbara armaturhuset gör armaturen oerhört hållbar och ökar den förväntade genomsnittliga livslängden från 10 000 till 30 000 timmar.

Energibesparingar

CorePro LED PLC-lamporna är upp till 60 % mer energieffektiva än PLC-lysror och kan monteras direkt i befintliga armaturer.

Stor användarflexibilitet

Med CorePro LED PLC-lamporna kan du sänka dina belysningskostnader inom många olika användningsområden, t ex cirkulationsområden inomhus, dvs. korridorer, trappuppgångar, receptionsutrymmen och möteslokaler.



NYHET!

Vår första
LED PLC-
lampa



Fördelar



Energieffektiv

- Mer än 60 % högre energieffektivitet jämfört med PLC-lysrör, vilket sänker energikostnaderna



Hållbar & robust

- Livslängd på upp till 30 000 timmar för lägre underhållskostnader
- Tillverkad i okrossbar plast istället för glas



För enkla lampbyten

- Enkel LED-uppgradering från befintlig konventionell armatur
- Kan användas i befintlig armatur för PLC-ljuskälla utan större anpassning



Hög ljus kvalitet

- 100 % ljus direkt
- Inget flimmer eller stroboskopeffekt



Befintliga
downlights

CorePro LED PLC
2-stift (EM)

CorePro LED PLC
4-stift (HF)

18W


G24d-2

G24q-2

26W

G24d-3

G24q-3



Sänk din TCO för downlights


CorePro LED PLC downlights är även utformade för att sänka din TCO (total ägandekostnad) genom låga energikostnader, tillförlitlig livslängd på 30 000 timmar och en återbetalningstid på mindre än 2 år.

En enkel retrofit lösning

CorePro LED PLC-lamporna är enkla att installera och tack vare den liknande PLC-formen krävs inga modifikationer, utan lamporna passar utmärkt i befintliga armaturer. Produktserien består av utföranden med både 2 och 4 stift (EM respektive HF). 2-stiftslampan är kompatibel med alla elektromagnetiska driftdon, medan utförandet med 4 stift fungerar tillsammans med högfrekvensdon. En enkel retrofit lösning för ersättning av PLClysrör om 18 och 26 W.

Ljus där det behövs bäst

De roterande armaturgavlarna gör det enkelt att rikta ljuset dit det behövs. Du kan vrida lampan från -45° till +90° för maximal kompatibilitet med alla typer av armaturer, samt optimerad ljusfördelning.



Lysrörs-
PLC



CorePro LED
PLC



Livslängd

Längre livslängd

10 000
timmar



30 000
timmar



Energi-
besparing

69%

26W



8.5W

4.680
kr

Besparing
/år

21.3
månader

Återbet.
tid

Antal lampor	50
Total brinntid/år	4,380 timmar
Energikostnader	1.15 kr

Genomsnittl. inköpspris installatör (ex. moms)	38 kr	166 kr
Total kostnad per år	167,30 kr	74 kr

Baserat på ett europeiskt genomsnitt av 1.15 kr/kWh (inkl. kostnad för underhåll & lampbyten)

› För att läsa mer om hur du kan sänka dina downlighting-kostnader med LED gå till www.philips.se/lighting

Produkt-specifikationer

CorePro LED PLC 6.5 & 8.5W 2-stift



3000 / 4000



G24d-2 & G24d-3



30 000 tim.



EEL



SPRIDN.VINKEL 120°



ROTERBAR (ROT)



EJ DIMBAR

Produktbeskrivning	Längd	System	Färg temp.	Ljusflöde	Drif	CRI	Ersätter	E-nummer
	mm	W	K	lm				
CorePro LED PLC 6.5W 830 2P G24d-2	147	6.5	3000	600	EM	80	18W	82 916 66
CorePro LED PLC 6.5W 840 2P G24d-2	147	6.5	4000	650	EM	80	18W	82 916 68
CorePro LED PLC 8.5W 830 2P G24d-3	170	8.5	3000	900	EM	80	26W	82 916 70
CorePro LED PLC 8.5W 840 2P G24d-3	170	8.5	4000	950	EM	80	26W	82 916 71

CorePro LED PLC 6.5 & 9W 4-stift



3000 / 4000



G24q-2 & G24q-3



30 000 tim.



EEL



SPRIDN.VINKEL 120°



ROTERBAR (ROT)



EJ DIMBAR

Produktbeskrivning	Längd	System	Färg temp.	Ljusflöde	Drif	CRI	Ersätter	E-nummer
	mm	W	K	lm				
CorePro LED PLC 6.5W 830 4P G24q-2	140	6.5	3000	600	HF	80	18W	82 916 67
CorePro LED PLC 6.5W 840 4P G24q-2	140	6.5	4000	650	HF	80	18W	82 916 69
CorePro LED PLC 9.0W 830 4P G24q-3	163	9	3000	900	HF	80	26W	82 916 72
CorePro LED PLC 9.0W 840 4P G24q-3	163	9	4000	950	HF	80	26W	82 916 74

