Philips ClassicStreet: een moderne uitvoering van een klassiek ontwerp

ClassicStreet

Philips ClassicStreet combineert een elegant ontwerp met de subtiele details van historische armaturen en doet zo denken aan de typerende schoonheid van straatlantaarns uit de 20e eeuw, terwijl het toch voldoet aan de hedendaagse vereisten voor stadsverlichting. ClassicStreet is ontworpen rond de LED-technologie en levert uitstekende verlichtingsniveaus en energieprestaties dankzij het geoptimaliseerde Philips LEDGINE-O-platform en de op maat gemaakte optiek. Het licht gekromde ontwerp met de speciale uithouders en masten heeft een hedendaagse uitstraling die onze steden mooier maakt en een kenmerkende, warme nacht- en dagsfeer creëert. Niet alleen in historische en traditionele architecturale situaties, maar ook in modernere stedelijke omgevingen. Deze eigentijdse straatverlichtingsoplossing heeft een Philips System ready (SR) fitting, waardoor deze klaar is voor de toekomst en gekoppeld kan worden aan standalone of geavanceerde besturings- en verlichtingssoftwaretoepassingen zoals Interact van Signify. ClassicStreet kan ook worden uitgerust met een speciaal lichtrecept dat een donkere nachthemel behoudt. Bovendien is elke ClassicStreet-armatuur uniek identificeerbaar, dankzij de Signify Service tag-app. Door simpelweg een QR-code te scannen, geplaatst in de deur van de mast of direct op het armatuur, heb je direct toegang tot de configuratie van de armatuur. Dit maakt onderhouds- en programmeerwerkzaamheden sneller en eenvoudiger en stelt je in staat een digitale bibliotheek van verlichtingsactiva en reserveonderdelen aan te leggen.

Wijziging van gegevens voorbehouden

Voordelen

- Onderscheidende hedendaagse vormgeving geïnspireerd door traditionele straatlantaarns
- De beste verlichting en energieprestaties in zijn klasse met de LEDGINE-O en op maat gemaakte optiek
- Past in zowel traditionele en historische architectonische settings als in modernere omgevingen
- Servicetag voor eenvoudige installatie en onderhoud

Kenmerken

- Verkrijgbaar in uitvoeringen voor opzet- en pendelmontage
- Speciale ClassicStreet-uithouders en -masten
- Geoptimaliseerde optieken voor efficiënte en comfortabele verlichtingsniveaus
- SR-aansluitbus kan worden aangesloten op alle standaard en geavanceerde lichtregelsystemen van Philips

Toepassing

- Wegen en straten
- Parken en pleinen
- Woningen
- Hoofdwegen en straten in steden, zijwegen en woonstraten
- Stadscentra en historische gebieden
- Fiets- en voetgangerspaden, pleinen, parken en speeltuinen

Versions

ClassicStreet-BSP794-MK-WH

ClassicStreet-BSP794-MK-BK

Maatschets





Maatschets



Productgegevens

ClassicStreet-BSP794-DPP-MK-WH

ClassicStreet-BDP794-1DPP.tif

ClassicStreet-BDP794-2DPP.tif

ClassicStreet-BDP794-3DPP.tif

ClassicStreet-BDP794-4DPP.tif

ClassicStreet-BDP794-5DPP.tif

Productgegevens



ClassicStreet-BDP794-6DPP.tif

ClassicStreet-BDP794-7DPP.tif

ClassicStreet-BDP794-8DPP.tif

ClassicStreet-BSP794-DPP-MK-BK

Algemene informatie	
CE-markering	Ja
Driver/VSA inbegrepen	Ja
Brandbaarheidsmarkering	-
Aantal VSA's	1 unit
Gegevens lichttechniek	
Standaard kantelhoek opschuifmontage	-
Standaard kantelhoek opzetmontage	-
Lichtvervuiling naar boven (ULR)	0,03
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Kleur behuizing	Zwart
Keurmerken en classificaties	
Beschermingsklasse	IP 66

Algemene informatie

Order Code	Full Product Name	Type lichtbron	Lichtbron vervangbaar	Code productfamilie
8718699116798	BDP794 LED53-4S/740 PSU II DS50 MK-WH GF	LED53	Nee	BDP794
8718699116804	BDP794 LED52-4S/830 PSU II DS50 MK-WH GF	LED52	Nee	BDP794
8718699116811	BDP794 LED53-4S/740 PSU II DS50 MK-WH GF	LED53	Nee	BDP794
8718699116828	BDP794 LED42-4S/740 II DS50 MK-WH FG BK	LED42	Ja	BDP794
8718699116880	BDP794 LED42-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK	LED42	Ja	BDP794
8718699116897	BDP794 LED53-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK	LED53	Ja	BDP794
8718699116903	BDP794 LED63-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK	LED63	Ja	BDP794
8718699116910	BDP794 LED52-4S/830 II DW10 MK-WH GF BK	LED52	Ja	BDP794
8719514233539	BDP794 LED63-4S/740 DM70 MK-WH FG BK D9	LED63	Ja	BDP794
8719514233546	BDP794 LED63-4S/740 DM50 MK-WH GF BK D9	LED63	Ja	BDP794
8719514233515	BDP794 LED63-4S/740 DM70 MK-BK FG BK D9	LED63	Ja	BDP794
8719514233522	BDP794 LED63-4S/740 DM50 MK-BK GF BK D9	LED63	Ja	BDP794

Order Code	Full Product Name	Type lichtbron	Lichtbron vervangbaar	Code productfamilie
8719514233577	BSP794 LED63-4S/740 DM70 MK-WH FG BK D9	LED63	Ja	BSP794
8719514233584	BSP794 LED63-4S/740 DM50 MK-WH GF BK D9	LED63	Ja	BSP794
8719514233553	BSP794 LED63-4S/740 DM70 MK-BK FG BK D9	LED63	Ja	BSP794
8719514233560	BSP794 LED63-4S/740 DM50 MK-BK GF BK D9	LED63	Ja	BSP794

Gegevens lichttechniek (1/2)

Order Code	Full Product Name	Bundelspreiding armatuur	Kleur lichtbron	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	Type lichtkap
8718699116798	BDP794 LED53-4S/740 PSU II DS50 MK-WH GF	152° x 155°	740 neutraalwit	4000 K	Glas, mat
8718699116804	BDP794 LED52-4S/830 PSU II DS50 MK-WH GF	152° x 155°	830 warmwit	3000 K	Glas, mat
8718699116811	BDP794 LED53-4S/740 PSU II DS50 MK-WH GF	152° x 155°	740 neutraalwit	4000 K	Glas, mat
8718699116828	BDP794 LED42-4S/740 II DS50 MK-WH FG BK	152° x 155°	740 neutraalwit	4000 K	Vlak glas
8718699116880	BDP794 LED42-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK	52° - 7° x 151°	740 neutraalwit	4000 K	Vlak glas
8718699116897	BDP794 LED53-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK	52° - 7° x 151°	740 neutraalwit	4000 K	Vlak glas
8718699116903	BDP794 LED63-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK	52° - 7° x 151°	740 neutraalwit	4000 K	Vlak glas
8718699116910	BDP794 LED52-4S/830 II DW10 MK-WH GF BK	52° - 7° x 151°	830 warmwit	3000 K	Glas, mat
8719514233539	BDP794 LED63-4S/740 DM70 MK-WH FG BK D9	-	740 neutraalwit	4000 K	Vlak glas
8719514233546	BDP794 LED63-4S/740 DM50 MK-WH GF BK D9	30° - 5° x 153°	740 neutraalwit	4000 K	Glas, mat
8719514233515	BDP794 LED63-4S/740 DM70 MK-BK FG BK D9	-	740 neutraalwit	4000 K	Vlak glas
8719514233522	BDP794 LED63-4S/740 DM50 MK-BK GF BK D9	30° - 5° x 153°	740 neutraalwit	4000 K	Glas, mat
8719514233577	BSP794 LED63-4S/740 DM70 MK-WH FG BK D9	-	740 neutraalwit	4000 K	Vlak glas
8719514233584	BSP794 LED63-4S/740 DM50 MK-WH GF BK D9	30° - 5° x 153°	740 neutraalwit	4000 K	Glas, mat
8719514233553	BSP794 LED63-4S/740 DM70	-	740 neutraalwit	4000 K	Vlak glas

Order Code	Full Product Name	Bundelspreiding armatuur	Kleur lichtbron	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	Type lichtkap
	MK-BK FG BK D9				
8719514233560	BSP794 LED63-4S/ 740 DM50 MK-BK GF BK D9	30° - 5° x 153°	740 neutraalwit	4000 K	Glas, mat

Gegevens lichttechniek (2/2)

Order Code	Full Product Name	Kleurweergave-index (CRI)	Lichtstroom	Aantal lichtbronnen	Optiektype buiten
8718699116798	BDP794 LED53-4S/ 740 PSU II DS50 MK-WH GF	70	3.348 lm	20	Symmetrische lichtverdeling 50
8718699116804	BDP794 LED52-4S/ 830 PSU II DS50 MK-WH GF	80	3.172 lm	20	Symmetrische lichtverdeling 50
8718699116811	BDP794 LED53-4S/ 740 PSU II DS50 MK-WH GF	70	3.348 lm	20	Symmetrische lichtverdeling 50
8718699116828	BDP794 LED42-4S/ 740 II DS50 MK-WH FG BK	70	2.898 lm	20	Symmetrische lichtverdeling 50
8718699116880	BDP794 LED42-4S/ 740 II DW10 MK-WH FG BK	70	2.993 lm	20	Brede lichtverdeling 10
8718699116897	BDP794 LED53-4S/ 740 II DW10 MK-WH FG BK	70	3.796 lm	20	Brede lichtverdeling 10
8718699116903	BDP794 LED63-4S/ 740 II DW10 MK-WH FG BK	70	4.320 lm	20	Brede lichtverdeling 10
8718699116910	BDP794 LED52-4S/ 830 II DW10 MK-WH GF BK	80	3.250 lm	20	Brede lichtverdeling 10
8719514233539	BDP794 LED63-4S/ 740 DM70 MK-WH FG BK D9	70	4.352 lm	-	Middelbrede lichtverdeling 70
8719514233546	BDP794 LED63-4S/ 740 DM50 MK-WH GF BK D9	70	3.904 lm	-	Middelbrede lichtverdeling 50
8719514233515	BDP794 LED63-4S/ 740 DM70 MK-BK FG BK D9	70	4.288 lm	-	Middelbrede lichtverdeling 70
8719514233522	BDP794 LED63-4S/ 740 DM50 MK-BK GF BK D9	70	3.840 lm	-	Middelbrede lichtverdeling 50
8719514233577	BSP794 LED63-4S/ 740 DM70 MK-WH FG BK D9	70	4.352 lm	-	Middelbrede lichtverdeling 70
8719514233584	BSP794 LED63-4S/ 740 DM50 MK-WH GF BK D9	70	3.904 lm	-	Middelbrede lichtverdeling 50

Order Code	Full Product Name	Kleurweergave-index (CRI)	Lichtstroom	Aantal lichtbronnen	Optiektype buiten
8719514233553	BSP794 LED63-4S/740 DM70 MK-BK FG BK D9	70	4.288 lm	-	Middelbrede lichtverdeling 70

Order Code	Full Product Name	Kleurweergave-index (CRI)	Lichtstroom	Aantal lichtbronnen	Optiektype buiten
8719514233560	BSP794 LED63-4S/740 DM50 MK-BK GF BK D9	70	3.840 lm	-	Middelbrede lichtverdeling 50

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik
8718699116798	BDP794 LED53-4S/740 PSU II DS50 MK-WH GF	33 W
8718699116804	BDP794 LED52-4S/830 PSU II DS50 MK-WH GF	42 W
8718699116811	BDP794 LED53-4S/740 PSU II DS50 MK-WH GF	33 W
8718699116828	BDP794 LED42-4S/740 II DS50 MK-WH FG BK	26 W
8718699116880	BDP794 LED42-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK	25 W
8718699116897	BDP794 LED53-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK	32 W
8718699116903	BDP794 LED63-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK	38,5 W
8718699116910	BDP794 LED52-4S/830 II DW10 MK-WH GF BK	40,5 W

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik
8719514233539	BDP794 LED63-4S/740 DM70 MK-WH FG BK D9	40 W
8719514233546	BDP794 LED63-4S/740 DM50 MK-WH GF BK D9	40 W
8719514233515	BDP794 LED63-4S/740 DM70 MK-BK FG BK D9	40 W
8719514233522	BDP794 LED63-4S/740 DM50 MK-BK GF BK D9	40 W
8719514233577	BSP794 LED63-4S/740 DM70 MK-WH FG BK D9	40 W
8719514233584	BSP794 LED63-4S/740 DM50 MK-WH GF BK D9	40 W
8719514233553	BSP794 LED63-4S/740 DM70 MK-BK FG BK D9	40 W
8719514233560	BSP794 LED63-4S/740 DM50 MK-BK GF BK D9	40 W

Dimbaarheid en regelsystemen

Order Code	Full Product Name	Dimbaar
8718699116798	BDP794 LED53-4S/740 PSU II DS50 MK-WH GF	Nee
8718699116804	BDP794 LED52-4S/830 PSU II DS50 MK-WH GF	Nee
8718699116811	BDP794 LED53-4S/740 PSU II DS50 MK-WH GF	Nee
8718699116828	BDP794 LED42-4S/740 II DS50 MK-WH FG BK	Ja
8718699116880	BDP794 LED42-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK	Nee
8718699116897	BDP794 LED53-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK	Nee
8718699116903	BDP794 LED63-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK	Nee
8718699116910	BDP794 LED52-4S/830 II DW10 MK-WH GF BK	Nee

Order Code	Full Product Name	Dimbaar
8719514233539	BDP794 LED63-4S/740 DM70 MK-WH FG BK D9	Ja
8719514233546	BDP794 LED63-4S/740 DM50 MK-WH GF BK D9	Ja
8719514233515	BDP794 LED63-4S/740 DM70 MK-BK FG BK D9	Ja
8719514233522	BDP794 LED63-4S/740 DM50 MK-BK GF BK D9	Ja
8719514233577	BSP794 LED63-4S/740 DM70 MK-WH FG BK D9	Ja
8719514233584	BSP794 LED63-4S/740 DM50 MK-WH GF BK D9	Ja
8719514233553	BSP794 LED63-4S/740 DM70 MK-BK FG BK D9	Ja
8719514233560	BSP794 LED63-4S/740 DM50 MK-BK GF BK D9	Ja

Keurmerken en classificaties

Order Code	Full Product Name	IK-classificatie	Surge Protection (Common/Differential)
8718699116798	BDP794 LED53-4S/740 PSU II DS50 MK-WH GF	IK08	Piekspanningsbeveiliging armatuur tot 6 kV, differentiële modus en 8 kV normale modus
8718699116804	BDP794 LED52-4S/830 PSU II DS50 MK-WH GF	IK08	Piekspanningsbeveiliging armatuur tot 6 kV, differentiële modus en 8 kV normale modus
8718699116811	BDP794 LED53-4S/740 PSU II DS50 MK-WH GF	IK08	Piekspanningsbeveiliging armatuur tot 6 kV, differentiële modus en 8 kV normale modus
8718699116828	BDP794 LED42-4S/740 II DS50 MK-WH FG BK	IK09	Piekspanningsbeveiliging armatuur tot 6 kV, differentiële modus en 8 kV normale modus

Order Code	Full Product Name	IK-classificatie	Surge Protection (Common/Differential)
8718699116880	BDP794 LED42-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK	IK09	Piekspanningsbeveiliging armatuur tot 10 kV, differentiële modus en 10 kV normale modus
8718699116897	BDP794 LED53-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK	IK09	Piekspanningsbeveiliging armatuur tot 10 kV, differentiële modus en 10 kV normale modus
8718699116903	BDP794 LED63-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK	IK09	Piekspanningsbeveiliging armatuur tot 10 kV, differentiële modus en 10 kV normale modus

Order Code	Full Product Name	IK-classificatie	Surge Protection (Common/Differential)
8718699116910	BDP794 LED52-4S/830 II DW10 MK-WH GF BK	IK08	Piekspanningsbeveiliging armatuur tot 10 kV, differentiële modus en 10 kV normale modus
8719514233539	BDP794 LED63-4S/740 DM70 MK-WH FG BK D9	IK09	Piekspanningsbeveiliging armatuur tot 6 kV, differentiële modus en 8 kV normale modus
8719514233546	BDP794 LED63-4S/740 DM50 MK-WH GF BK D9	IK08	Piekspanningsbeveiliging armatuur tot 6 kV, differentiële modus en 8 kV normale modus
8719514233515	BDP794 LED63-4S/740 DM70 MK-BK FG BK D9	IK09	Piekspanningsbeveiliging armatuur tot 6 kV, differentiële modus en 8 kV normale modus
8719514233522	BDP794 LED63-4S/740 DM50 MK-BK GF BK D9	IK08	Piekspanningsbeveiliging armatuur tot 6 kV, differentiële modus en 8 kV normale modus

Order Code	Full Product Name	IK-classificatie	Surge Protection (Common/Differential)
8719514233577	BSP794 LED63-4S/740 DM70 MK-WH FG BK D9	IK09	Piekspanningsbeveiliging armatuur tot 6 kV, differentiële modus en 8 kV normale modus
8719514233584	BSP794 LED63-4S/740 DM50 MK-WH GF BK D9	IK08	Piekspanningsbeveiliging armatuur tot 6 kV, differentiële modus en 8 kV normale modus
8719514233553	BSP794 LED63-4S/740 DM70 MK-BK FG BK D9	IK09	Piekspanningsbeveiliging armatuur tot 6 kV, differentiële modus en 8 kV normale modus
8719514233560	BSP794 LED63-4S/740 DM50 MK-BK GF BK D9	IK08	Piekspanningsbeveiliging armatuur tot 6 kV, differentiële modus en 8 kV normale modus

Toepassingsomstandigheden

Order Code	Full Product Name	Maximaal dimniveau
8718699116798	BDP794 LED53-4S/740 PSU II DS50 MK-WH GF	Niet van toepassing
8718699116804	BDP794 LED52-4S/830 PSU II DS50 MK-WH GF	Niet van toepassing
8718699116811	BDP794 LED53-4S/740 PSU II DS50 MK-WH GF	Niet van toepassing
8718699116828	BDP794 LED42-4S/740 II DS50 MK-WH FG BK	10%
8718699116880	BDP794 LED42-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK	Niet van toepassing
8718699116897	BDP794 LED53-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK	Niet van toepassing
8718699116903	BDP794 LED63-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK	Niet van toepassing
8718699116910	BDP794 LED52-4S/830 II DW10 MK-WH GF BK	Niet van toepassing

Order Code	Full Product Name	Maximaal dimniveau
8719514233539	BDP794 LED63-4S/740 DM70 MK-WH FG BK D9	10%
8719514233546	BDP794 LED63-4S/740 DM50 MK-WH GF BK D9	10%
8719514233515	BDP794 LED63-4S/740 DM70 MK-BK FG BK D9	10%
8719514233522	BDP794 LED63-4S/740 DM50 MK-BK GF BK D9	10%
8719514233577	BSP794 LED63-4S/740 DM70 MK-WH FG BK D9	10%
8719514233584	BSP794 LED63-4S/740 DM50 MK-WH GF BK D9	10%
8719514233553	BSP794 LED63-4S/740 DM70 MK-BK FG BK D9	10%
8719514233560	BSP794 LED63-4S/740 DM50 MK-BK GF BK D9	10%

© 2023 Signify Holding Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Alle handelsmerken en logo's zijn het eigendom van Signify Holding of hun respectieve eigenaren.