PHILIPS

Lighting

La solución de lámpara LED asequible

Lámparas LED versión estándar

Las lámparas LED versión estándar son compatibles con los sistemas existentes con soporte E27 y están diseñadas para el reemplazo por renovación de las lámparas incandescentes, halógenas y de bajo consumo. Ofrecen enormes ahorros de energía y minimizan los costos de mantenimiento. La lámpara LED versión estándar es la lámpara perfecta para tus necesidades básicas de iluminación. Brinda una luz encantadora y el rendimiento que esperás de la tecnología LED a un precio asequible.

Beneficios

- Con un diseño puro y elegante, esta lámpara es el reemplazo perfecto para tus lámparas mate convencionales
- Hasta un 90 % de ahorro de energía en comparación con las lámparas incandescentes tradicionales
- Vida útil prolongada con costos de mantenimiento bajos

Características

- Fácil renovación con conectores E27 existentes
- Encendido instantáneo de luz plena: las lámparas de luz LED Philips emiten su nivel máximo de brillo de inmediato al encenderlas
- Vida útil prolongada y con muy buena calidad de luz
- Disponible en 3000 K y 6500 K
- Luz sin UV ni IR

Aplicaciones

- Hoteles, restaurantes, bares, cafés
- Habitaciones de hotel, salas de espera, pasillos, huecos de escalera, baños

Lámparas LED versión estándar

Versions

LEDbulb LATAM1 A70 E27 FR

LEDbulb A60 E27 FR P1

LEDbulb LATAM1 A80 E27 FR

Plano de dimensiones



Product	D	C
11A19/LED/830/FR/P/ND 1PF/6 NL	60 mm	108 mm
11A19/LED/865/FR/P/ND 1PF/6 NL	60 mm	108 mm
14A19/LED/830/FR/P/ND 1PF/6 NL	60 mm	108 mm
14A19/LED/830/FR/P/ND 2PF/6 NL	60 mm	108 mm
14A19/LED/865/FR/P/ND 1PF/6 NL	60 mm	108 mm
14A19/LED/865/FR/P/ND 2PF/6 NL	60 mm	108 mm



Product	D	C
LEDBulb 18W E27 6500K W A23 1PF/6 MX	71 mm	142 mm



Product	D	C
6A19/LED/830/FR/P/ND 2PF/6 NL	60 mm	108 mm
6A19/LED/865/FR/P/ND 1PF/6 NL	60 mm	108 mm
6A19/LED/865/FR/P/ND 2PF/6 NL	60 mm	108 mm
9A19/LED/830/FR/P/ND 1PF/6 NL	60 mm	108 mm
9A19/LED/830/FR/P/ND 2PF/6 NL	60 mm	108 mm
9A19/LED/865/FR/P/ND 1PF/6 NL	60 mm	108 mm
9A19/LED/865/FR/P/ND 2PF/6 NL	60 mm	108 mm

Lámparas LED versión estándar

Plano de dimensiones



Product	D	C
LEDBulb 22W E27 6500K W A25 1PF/6 MX	80 mm	156 mm



Product	D	C
LEDBulb 9W E27 3000K W 1PF/40 BR	60 mm	108 mm

Información general	
Tapa-base	E27
Ciclo del interruptor	50.000
Información técnica sobre la luz	
Índice de producción de color (IRC)	80
LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)	70 %
Operación y aspectos eléctricos	
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Frecuencia de línea	50 to 60 Hz
Tiempo de inicio (nominal)	0,5 s
Controles y atenuación	
Regulable	No
Mecánica y carcasa	
Acabado de la luz	Blanco

Información general

Order Code	Full Product Name	Vida útil nominal
929002312523	11A19/LED/830/FR/P/ND 1PF/6 NL	15.000 hora(s)
929002312623	11A19/LED/865/FR/P/ND 1PF/6 NL	15.000 hora(s)
929002312723	14A19/LED/830/FR/P/ND 1PF/6 NL	15.000 hora(s)
929002312724	14A19/LED/830/FR/P/ND 2PF/6 NL	15.000 hora(s)
929002312823	14A19/LED/865/FR/P/ND 1PF/6 NL	15.000 hora(s)
929002312824	14A19/LED/865/FR/P/ND 2PF/6 NL	15.000 hora(s)
929002428342	LEDBulb 18W E27 6500K W A23 1PF/6 MX	25.000 hora(s)
929002312124	6A19/LED/830/FR/P/ND 2PF/6 NL	15.000 hora(s)
929002312223	6A19/LED/865/FR/P/ND 1PF/6 NL	15.000 hora(s)
929002312224	6A19/LED/865/FR/P/ND 2PF/6 NL	15.000 hora(s)
929002312323	9A19/LED/830/FR/P/ND 1PF/6 NL	15.000 hora(s)
929002312324	9A19/LED/830/FR/P/ND 2PF/6 NL	15.000 hora(s)
929002312423	9A19/LED/865/FR/P/ND 1PF/6 NL	15.000 hora(s)
929002312424	9A19/LED/865/FR/P/ND 2PF/6 NL	15.000 hora(s)
929002037812	LEDBulb 9W E27 3000K W 1PF/40 BR	25.000 hora(s)
929002428442	LEDBulb 22W E27 6500K W A25 1PF/6 MX	25.000 hora(s)

Información técnica sobre la luz

Lámparas LED versión estándar

Order Code	Full Product Name	Ángulo de haz (nominal)	Temperatura de color correlacionada	Código de color	Flujo luminoso
929002312523	11A19/LED/830/FR/P/ND 1PF/6 NL	150 °	3000 K	830	910 lm
929002312623	11A19/LED/865/FR/P/ND 1PF/6 NL	150 °	6500 K	865	910 lm
929002312723	14A19/LED/830/FR/P/ND 1PF/6 NL	150 °	3000 K	830	1.310 lm
929002312724	14A19/LED/830/FR/P/ND 2PF/6 NL	150 °	3000 K	830	1.310 lm
929002312823	14A19/LED/865/FR/P/ND 1PF/6 NL	150 °	6500 K	865	1.310 lm
929002312824	14A19/LED/865/FR/P/ND 2PF/6 NL	150 °	6500 K	865	1.310 lm
929002428342	LEDBulb 18W E27 6500K W A23 1PF/6 MX	150 °	6500 K	865	1.800 lm
929002312124	6A19/LED/830/FR/P/ND 2PF/6 NL	150 °	3000 K	830	450 lm

Order Code	Full Product Name	Ángulo de haz (nominal)	Temperatura de color correlacionada	Código de color	Flujo luminoso
929002312223	6A19/LED/865/FR/P/ND 1PF/6 NL	150 °	6500 K	865	450 lm
929002312224	6A19/LED/865/FR/P/ND 2PF/6 NL	150 °	6500 K	865	450 lm
929002312323	9A19/LED/830/FR/P/ND 1PF/6 NL	150 °	3000 K	830	800 lm
929002312324	9A19/LED/830/FR/P/ND 2PF/6 NL	150 °	3000 K	830	800 lm
929002312423	9A19/LED/865/FR/P/ND 1PF/6 NL	150 °	6500 K	865	800 lm
929002312424	9A19/LED/865/FR/P/ND 2PF/6 NL	150 °	6500 K	865	800 lm
929002037812	LEDBulb 9W E27 3000K W 1PF/40 BR	180 °	3000 K	830	806 lm
929002428442	LEDBulb 22W E27 6500K W A25 1PF/6 MX	150 °	6500 K	865	2.300 lm

Operación y aspectos eléctricos

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía	Equivalente en potencia en vatios
929002312523	11A19/LED/830/FR/P/ND 1PF/6 NL	11 W	75 W
929002312623	11A19/LED/865/FR/P/ND 1PF/6 NL	11 W	75 W
929002312723	14A19/LED/830/FR/P/ND 1PF/6 NL	14 W	100 W
929002312724	14A19/LED/830/FR/P/ND 2PF/6 NL	14 W	100 W
929002312823	14A19/LED/865/FR/P/ND 1PF/6 NL	14 W	100 W
929002312824	14A19/LED/865/FR/P/ND 2PF/6 NL	14 W	100 W
929002428342	LEDBulb 18W E27 6500K W A23 1PF/6 MX	18 W	125 W
929002312124	6A19/LED/830/FR/P/ND 2PF/6 NL	6 W	40 W

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía	Equivalente en potencia en vatios
929002312223	6A19/LED/865/FR/P/ND 1PF/6 NL	6 W	40 W
929002312224	6A19/LED/865/FR/P/ND 2PF/6 NL	6 W	40 W
929002312323	9A19/LED/830/FR/P/ND 1PF/6 NL	9 W	60 W
929002312324	9A19/LED/830/FR/P/ND 2PF/6 NL	9 W	60 W
929002312423	9A19/LED/865/FR/P/ND 1PF/6 NL	9 W	60 W
929002312424	9A19/LED/865/FR/P/ND 2PF/6 NL	9 W	60 W
929002037812	LEDBulb 9W E27 3000K W 1PF/40 BR	9 W	60 W
929002428442	LEDBulb 22W E27 6500K W A25 1PF/6 MX	22 W	125 W

Temperatura

Lámparas LED versión estándar

Order Code	Full Product Name	Rango de temperatura ambiente	T° estuche máxima (nominal)
929002312523	11A19/LED/830/FR/P/ND 1PF/6 NL	-	95 °C
929002312623	11A19/LED/865/FR/P/ND 1PF/6 NL	-	95 °C
929002312723	14A19/LED/830/FR/P/ND 1PF/6 NL	-	95 °C
929002312724	14A19/LED/830/FR/P/ND 2PF/6 NL	-	95 °C
929002312823	14A19/LED/865/FR/P/ND 1PF/6 NL	-	95 °C
929002312824	14A19/LED/865/FR/P/ND 2PF/6 NL	-	95 °C
929002428342	LEDBulb 18W E27 6500K W A23 1PF/6 MX	-	90 °C

Order Code	Full Product Name	Rango de temperatura ambiente	T° estuche máxima (nominal)
929002312124	6A19/LED/830/FR/P/ND 2PF/6 NL	-	85 °C
929002312223	6A19/LED/865/FR/P/ND 1PF/6 NL	-	85 °C
929002312224	6A19/LED/865/FR/P/ND 2PF/6 NL	-	85 °C
929002312323	9A19/LED/830/FR/P/ND 1PF/6 NL	-	90 °C
929002312324	9A19/LED/830/FR/P/ND 2PF/6 NL	-	90 °C
929002312423	9A19/LED/865/FR/P/ND 1PF/6 NL	-	90 °C
929002312424	9A19/LED/865/FR/P/ND 2PF/6 NL	-	90 °C
929002037812	LEDBulb 9W E27 3000K W 1PF/40 BR	-20 °C a 45 °C	90 °C
929002428442	LEDBulb 22W E27 6500K W A25 1PF/6 MX	-	90 °C

Mecánica y carcasa

Order Code	Full Product Name	Forma del foco
929002312523	11A19/LED/830/FR/P/ND 1PF/6 NL	A19
929002312623	11A19/LED/865/FR/P/ND 1PF/6 NL	A19
929002312723	14A19/LED/830/FR/P/ND 1PF/6 NL	A19
929002312724	14A19/LED/830/FR/P/ND 2PF/6 NL	A19
929002312823	14A19/LED/865/FR/P/ND 1PF/6 NL	A19
929002312824	14A19/LED/865/FR/P/ND 2PF/6 NL	A19
929002428342	LEDBulb 18W E27 6500K W A23 1PF/6 MX	A23
929002312124	6A19/LED/830/FR/P/ND 2PF/6 NL	A19

Order Code	Full Product Name	Forma del foco
929002312223	6A19/LED/865/FR/P/ND 1PF/6 NL	A19
929002312224	6A19/LED/865/FR/P/ND 2PF/6 NL	A19
929002312323	9A19/LED/830/FR/P/ND 1PF/6 NL	A19
929002312324	9A19/LED/830/FR/P/ND 2PF/6 NL	A19
929002312423	9A19/LED/865/FR/P/ND 1PF/6 NL	A19
929002312424	9A19/LED/865/FR/P/ND 2PF/6 NL	A19
929002037812	LEDBulb 9W E27 3000K W 1PF/40 BR	A60
929002428442	LEDBulb 22W E27 6500K W A25 1PF/6 MX	A25

Aprobación y aplicación

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía kWh/ 1000 h
929002312523	11A19/LED/830/FR/P/ND 1PF/6 NL	- kWh
929002312623	11A19/LED/865/FR/P/ND 1PF/6 NL	- kWh
929002312723	14A19/LED/830/FR/P/ND 1PF/6 NL	- kWh
929002312724	14A19/LED/830/FR/P/ND 2PF/6 NL	- kWh
929002312823	14A19/LED/865/FR/P/ND 1PF/6 NL	- kWh
929002312824	14A19/LED/865/FR/P/ND 2PF/6 NL	- kWh
929002428342	LEDBulb 18W E27 6500K W A23 1PF/6 MX	-
929002312124	6A19/LED/830/FR/P/ND 2PF/6 NL	- kWh
929002312223	6A19/LED/865/FR/P/ND 1PF/6 NL	- kWh
929002312224	6A19/LED/865/FR/P/ND 2PF/6 NL	- kWh
929002312323	9A19/LED/830/FR/P/ND 1PF/6 NL	- kWh
929002312324	9A19/LED/830/FR/P/ND 2PF/6 NL	- kWh
929002312423	9A19/LED/865/FR/P/ND 1PF/6 NL	- kWh
929002312424	9A19/LED/865/FR/P/ND 2PF/6 NL	- kWh
929002037812	LEDBulb 9W E27 3000K W 1PF/40 BR	- kWh
929002428442	LEDBulb 22W E27 6500K W A25 1PF/6 MX	-



Lámparas LED versión estándar





© 2023 Signify Holding Todos los derechos reservados. Signify no proporciona ninguna representación ni garantía con respecto a la precisión ni la totalidad de la información incluida a continuación y no será responsable de ninguna acción que dependa de ella. La información presentada en este documento no está diseñada como una oferta comercial y no forma parte de ninguna cotización ni contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Todas las marcas comerciales son propiedad de Signify Holding o sus respectivos propietarios.