PHILIPS

Lighting

La solución de vela LED asequible

Velas y gotas LED versión estándar

Las velas LED versión estándar son compatibles con los sistemas existentes con soporte E27 y están diseñadas para el reemplazo por renovación de las velas incandescentes, halógenas y de bajo consumo. Ofrecen enormes ahorros de energía y minimizan los costos de mantenimiento. La vela LED versión estándar es la vela perfecta para tus necesidades básicas de iluminación. Brinda una luz encantadora y el rendimiento que esperás de la tecnología LED a un precio asequible.

Beneficios

- Con un diseño puro y elegante, esta vela es el reemplazo perfecto para tus velas mate convencionales
- Hasta un 90 % de ahorro de energía en comparación con las lámparas incandescentes tradicionales
- Vida útil prolongada con costos de mantenimiento bajos

Características

- Fácil renovación con conectores E27 y E14 existentes
- Encendido instantáneo de luz plena: las lámparas LED Philips emiten su nivel máximo de brillo de inmediato al encenderlas
- Vida útil prolongada y con muy buena calidad de luz
- Disponible en 3000 K y 6500 K
- Luz sin UV ni IR

Aplicaciones

- Hoteles, restaurantes, bares, cafés
- Habitaciones de hotel, salas de espera, pasillos, huecos de escalera, baños

Velas y gotas LED versión estándar

Plano de dimensiones



Product	D	C
EcoHome LEDBulb 4W E27 3000K G45 1PF AR	45 mm	77 mm
EcoHome LEDBulb 4W E27 6500K G45 1PF AR	45 mm	77 mm

Información general	
Tapa-base	E27
Ciclo del interruptor	50.000
Vida útil nominal	10.000 hora(s)
Información técnica sobre la luz	
Ángulo de haz (nominal)	150 °
Índice de producción de color (IRC)	80
LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)	70 %
Flujo luminoso	350 lm
Operación y aspectos eléctricos	
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Frecuencia de línea	50 to 60 Hz
Consumo de energía	4 W
Tiempo de inicio (nominal)	0,5 s
Equivalente en potencia en vatios	40 W
Temperatura	
T° estuche máxima (nominal)	75 °C
Controles y atenuación	
Regulable	No
Mecánica y carcasa	
Acabado de la luz	Blanco
Forma del foco	G45
Aprobación y aplicación	
Consumo de energía kWh/1000 h	- kWh

Información técnica sobre la luz

Order Code	Full Product Name	Temperatura de color correlacionada	Código de color
929001991971	EcoHome LEDBulb 4W E27 3000K G45 1PF AR	3000 K	830
929001992071	EcoHome LEDBulb 4W E27 6500K G45 1PF AR	6500 K	865

Velas y gotas LED versión estándar



© 2023 Signify Holding Todos los derechos reservados. Signify no proporciona ninguna representación ni garantía con respecto a la precisión ni la totalidad de la información incluida a continuación y no será responsable de ninguna acción que dependa de ella. La información presentada en este documento no está diseñada como una oferta comercial y no forma parte de ninguna cotización ni contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Todas las marcas comerciales son propiedad de Signify Holding o sus respectivos propietarios.