PHILIPS

Flamme

DEL

3 W (25 W)

E26

Torche

Intensité invariable

046677470531

Conçu pour être vu

Des formes familières et une apparence à filament vintage que vous connaissez et qui vous plaisent. Elles utilisent environ 80 % moins d'énergie que les ampoules classiques grâce à une technologie à DEL basse consommation de pointe, pour une durée de vie dix fois plus longue.

Champs d'application
- Idéal pour l'éclairage général des pièces

Longue durée de vie
- Longue durée de vie

Lumière de haute qualité
- Conçu pour assurer le confort de vos yeux

Jusqu'à 80 % d'économies d'énergie
- Jusqu'à 80 % d'économies d'énergie

À allumage instantané
- À allumage instantané

Style rétro, technologie DEL moderne
- Style rétro, technologie DEL moderne

Caractéristiques

Idéal pour l'éclairage général des pièces

Les ampoules à DEL standard Philips pour un éclairage moderne sont destinées aux lampes de table, aux lampes sur pied et aux luminaires suspendus. Idéales pour une utilisation dans la cuisine, le salon, la salle à manger et autour de l'îlot de cuisine.

Longue durée de vie

Permet de réduire la fréquence de remplacement des ampoules

Ampoules à DEL émettant une lumière douce pour les yeux

Un éclairage agressif peut facilement fatiguer vos yeux. S'il est trop lumineux, il vous éblouit. S'il est trop faible, il vacille. Désormais, vous pouvez éclairer confortablement votre monde grâce à des ampoules à DEL conçues pour le confort des yeux, et ainsi créer l'ambiance parfaite pour votre maison.

Jusqu'à 80 % d'économies d'énergie

Économisez jusqu'à 80 % d'énergie par rapport à une ampoule classique. Cette ampoule rapidement rentabilisée vous permettra d'économiser de l'argent pour les nombreuses années à venir. N'attendez pas : commencez à réduire votre facture d'électricité et à économiser de l'argent dès maintenant.

À allumage instantané

Il vous suffit d'actionner l'interrupteur pour que la pièce soit à son maximum de luminosité. Sans attente ni activation progressive.

Style rétro, technologie à DEL moderne

Les ampoules à DEL de style rétro utilisent une technologie écoénergétique à DEL standard, si ce n'est que les DEL sont placées de manière à reproduire l'éclairage des ampoules à incandescence classiques. Vous pouvez désormais profiter de cette ampoule de style rétro qui fait appel à une technologie de dernier cri.

Spécifications

Caractéristiques
- Forme: Flamme
- Intensité variable: Non
- Culot: Culot à vis moyen
- Code de forme d'ampoule: A15

Dimensions de l'ampoule
- Largeur: 1,85 in
- Hauteur: 3,23 in

Durabilité
- Durée de vie moyenne (usage de 2,7 h/jour): 13,78 année(s)
- Durée de vie nominale: 15 000 h
- Nombre de cycles de commutation: 20 000

Caractéristiques de la lumière
- Application: Éclairage d'appoint
- Indice de rendu des couleurs (IRC): 80
- Température de couleur: 2200 K
- Catégorie de couleur de la lumière: Torche
- Flux lumineux nominal: 200 lm

Divers
- Confort visuel: Oui

Consommation
- Homologué Energy Star: Non
- Tension: 120 V
- Puissance: 3 W
- Équivalence en watts: 25 W

Date de publication : 2023-11-08
Version: 0.528

© 2023 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie quant à l'exactitude et à l'exhaustivité des informations fournies dans les présentes et ne serait être tenu responsable de toute mesure prise sur leur fondement. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni contrat, à moins qu'il n'en soit convenu autrement avec Signify. Philips et l'écusson de Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com