PHILIPS

Lighting

Säädettävä korkeiden tilojen valaistusratkaisu, joka on tehokas ja integroitavissa valaistusjärjestelmiin sekä ohjelmistoihin.

GentleSpace Gen3

Kolmannen sukupolven GentleSpace on korkeiden tilojen valaisin. Se edustaa uusia innovaatioitamme, joiden ansiosta voimme tarjota edullisia korkeiden tilojen valaistusratkaisuja teollisuuskäyttöön ja muiden korkeiden tilojen valaisuun. GentleSpace gen3 tarjoaa monipuoliset optiikka- ja valokeilakulmavaihtoehdot (hyvin kapeasta leveään), monipuoliset asennusmahdollisuudet, kupumateriaalit sekä luumenpaketit. Tämän ansiosta GentleSpace gen3:n avulla voit luoda helposti räätälöityjä valaistusratkaisuja miltei mihin tahansa korkeaan tilaan tai teollisuuskäyttöön. Se tukee myös käyttökohteiden muutoksia (muun muassa tilajärjestelyt), sillä sen joustavaa optista järjestelmää voi säätää helposti myös asennuksen jälkeen. Lisäksi GentleSpace gen3 on myös integroitavissa monipuolisesti esimerkiksi IoT-ratkaisuihin ja ohjelmistoihin (esim. Interact Industry). Jos etsit luotettavaa, ylläpidoltaan vaivatonta ja helposti asennettavaa ratkaisua tai ratkaisua, jota voit säätää ja hallita asennuksen jälkeen, GentleSpace gen3 sopii tarpeisiisi erinomaisesti.

Oikeudet tietojen muutoksiin pidätetään.

Hyödyt

- Laadukas näkyvyys, erinomainen yhdenmukaisuus ja vähäinen häikäisy
- Kestävä ja luotettava ratkaisu takaa pitkän käyttöiän
- Erittäin tehokas ratkaisu, joka tarjoaa houkuttelevat kokonaiskustannukset
- Säädettävyytensä ansiosta joustava ratkaisu soveltuu moniin käyttökohteisiin
- Voidaan integroida nykyisiin ja tulevaisuuden järjestelmiin ja ohjelmistoihin
- Soveltuu moniin erilaisiin käyttötarkoituksiin, esimerkiksi elintarviketeollisuuteen, teollisuuteen ja korkeiden salien sekä hallien valaisuun

Ominaisuudet

- Korkea tehokkuus (HE) jopa 174 lm/W
- Pitkä käyttöikä: L80 (100 000 tuntia)
- Malli äärioloihin (XT) jopa 70 °C
- Irrotettava asennusyksikkö takaa helpon asennuksen
- Täysin EN-12464-1-vaatimusten mukainen; vähän häikäisevä ja värintoistoindeksi ≥ 80
- Lisävarusteena on saatavilla pölysuoja elintarviketeollisuuden vaatimuksiin
- Soveltuu uudisrakennuksiin sekä HPI 250 W-, HPL 400 W- ja HPI 400 W -lamppujen korvaamiseen (pienentää energiankulutusta jopa 65 %)
- Monipuolinen optiikka (WB/MB/NB/XNB ja HRO) takaa soveltuvuuden moniin käyttökohteisiin. Lisävarusteena on saatavilla myös säädettävän optiikan tarjoava versio (NBA), jolla voit vaihtaa NB:n WB:ksi helpolla säätömekanismilla.
- Suojausluokka I tai II
- Interact Industry- ja Philips GreenWarehouse-yhteensopiva
- Soveltuu uima-allaskäyttöön (SWP)

Käyttökohteet

- Valmistuspaikat (esim. elintarvike- tai juomateollisuus, raskas teollisuus)
- Varastot ja logistiikkakeskukset
- Urheiluhallit, uimahallit ja messuhallit

Mittapiirros



Mittapiirros





Dimensions are in mm



Dimensions are in mm



Yleistä tietoa	
CE-merkintä	Kyllä
Liitäntälaite mukana	Kyllä
ENEC-merkintä	ENEC-merkki
Tulenarkuusmerkintä	-
Hehkulankatesti	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s
Valonlähde vaihdettavissa	Kyllä
Valaistuksen tekniset tiedot	
Valonlähteen keilakulma	114 °
Vastaava värilämpötila (nim.)	4000 K
Värintoistoindeksi (CRI)	>80
Käyttö- ja sähkötiedot	
Tulojännite	220-240 V
Viivatiheys	50 to 60 Hz
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä
Merkinnät ja luokitukset	
Suojausluokan koodi	IP65
Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)	
Alkuperäinen kromaattisuus	(0.38, 0.38) SDCM <3
Valovirran toleranssi	+/-10%
Käyttökohteiden olosuhteet	
Enimmäishimmennystaso	10%
Soveltuu satunnaiseen kytkentään	Ei

Yleistä tietoa

Order Code	Full Product Name	Räjähdysvaaraluokka	Upotettu ohjaus	Ohjausyksiköiden lukumäärä	Tuoteperheen koodi
910500465558	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI BR	-	-	1 yksikkö	BY480P
910500465561	BY480P LED130S/840 PSD MB GC SI BR	-	-	1 yksikkö	BY480P
910500465572	BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI BR	-	-	1 yksikkö	BY480P
910500465585	BY480P LED170S/840 PSD MB GC SI BR	-	-	1 yksikkö	BY480P
910500465590	BY480P LED130S/840 PSD HRO GC SI BR	-	-	1 yksikkö	BY480P
910500465604	BY480P LED170S/840 PSD NB GC SI BR	-	-	1 yksikkö	BY480P
910500465612	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI SWP BR	-	-	1 yksikkö	BY480P
910505100979	BY480P LED130S/840 PSD MB GC II SI BR XT	-	-	1 yksikkö	BY480P
910505100980	BY480P LED130S/840 PSD WB GC II SI BR XT	-	-	1 yksikkö	BY480P
910505100981	BY480P LED170S/840 PSD WB GC II SI BR XT	-	-	1 yksikkö	BY480P
910500465563	BY481P LED250S/840 PSD MB GC WH	-	-	1 yksikkö	BY481P
910500465577	BY481P LED250S/840 PSD MB PC WH	-	-	1 yksikkö	BY481P
910500465583	BY481P LED250S/840 PSD WB GC WH	-	-	1 yksikkö	BY481P
910500465607	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC WH	-	-	1 yksikkö	BY481P
910505100774	BY483P LED250S/840 PSD WB GC SI	Luokka 2 ja 22	-	1 yksikkö	BY483P
910500465587	BY481P LED250S/840 PSD MB GC WH BR	-	-	1 yksikkö	BY481P

Order Code	Full Product Name	Räjähdysvaaraluokka	Upotettu ohjaus	Ohjausyksiköiden lukumäärä	Tuoteperheen koodi
910500465594	BY481P LED250S/840 PSD WB GC WH BR	-	-	1 yksikkö	BY481P
910505100982	BY481P LED250S/840 PSD MB GC II SI BR XT	-	-	1 yksikkö	BY481P
910505100983	BY481P LED250S/840 PSD WB GC II SI BR XT	-	-	1 yksikkö	BY481P
910505100984	BY481P LED350S/840 PSD MB GC II SI BR XT	-	-	1 yksikkö	BY481P
910505100985	BY481P LED350S/840 PSD NB GC II SI BR XT	-	-	1 yksikkö	BY481P
910505100986	BY481P LED350S/840 PSD WB GC II SI BR XT	-	-	1 yksikkö	BY481P
910500465539	BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI	-	-	1 yksikkö	BY480P
910500465542	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI	-	-	1 yksikkö	BY480P
910500465544	BY480P LED130S/840 PSD MB GC SI	-	-	1 yksikkö	BY480P
910500465545	BY480P LED170S/840 PSD HRO GC SI	-	-	1 yksikkö	BY480P
910500465548	BY480P LED130S/840 PSD HRO GC SI	-	-	1 yksikkö	BY480P
910500465551	BY480P LED170S/840 PSD MB GC SI	-	-	1 yksikkö	BY480P
910500465568	BY480P LED130S/840 PSD WB PC SI	-	-	1 yksikkö	BY480P
910500465579	BY480P LED170S/840 PSD NB GC SI	-	-	1 yksikkö	BY480P
910500465580	BY480P LED170S/840 PSD WB PC SI	-	-	1 yksikkö	BY480P
910500465589	BY480P LED130S/840 PSD NB PC SI	-	-	1 yksikkö	BY480P
910500465591	BY480P LED130S/840 PSD NB GC SI	-	-	1 yksikkö	BY480P

Order Code	Full Product Name	Räjähdysvaaraluokka	Upotettu ohjaus	Ohjausyksiköiden lukumäärä	Tuoteperheen koodi
910500465593	BY480P LED130S/840 PSD HRO PC SI	-	-	1 yksikkö	BY480P
910500465595	BY480P LED170S/840 PSD MB PC SI	-	-	1 yksikkö	BY480P
910500465597	BY480P LED130S/840 PSD MB PC SI	-	-	1 yksikkö	BY480P
910500465603	BY480P LED170S/840 PSD HRO PC SI	-	-	1 yksikkö	BY480P
910505100773	BY482P LED170S/840 PSD WB GC SI	Luokka 2 ja 22	-	1 yksikkö	BY482P
910505101265	BY480P LED170S/840 PSD HE MB GC SI	-	-	1 yksikkö	BY480P
910505101266	BY480P LED170S/840 PSD HE WB GC SI	-	-	1 yksikkö	BY480P
910505101267	BY480P LED130S/840 PSD HE MB GC SI	-	-	1 yksikkö	BY480P
910505101268	BY480P LED130S/840 PSD HE WB GC SI	-	-	1 yksikkö	BY480P
910505101788	BY480X LED130S/840 SIA WB GC SI H4	-	Tunnistin SNH (R) 210	1 yksikkö	BY480X
910505101793	BY480X LED170S/840 SIA WB GC SI H4	-	Tunnistin SNH (R) 210	1 yksikkö	BY480X
910505101794	BY481X LED250S/840 SIA WB GC SI H4	-	Tunnistin SNH (R) 210	1 yksikkö	BY481X
910505101801	BY480X LED130S/840 SIA HE WB GC SI H4	-	Tunnistin SNH (R) 210	1 yksikkö	BY480X
910505101802	BY480X LED170S/840 SIA HE WB GC SI H4	-	Tunnistin SNH (R) 210	1 yksikkö	BY480X
910505101803	BY481X LED250S/840 SIA HE WB GC SI H4	-	Tunnistin SNH (R) 210	1 yksikkö	BY481X
910505102122	BY481X LED350S/840 SIA WB GC SI H4	-	Tunnistin SNH (R) 210	2 yksikköä	BY481X
910505102264	BY481X LED350S/840 SIA HE WB GC SI H4	-	Tunnistin SNH (R) 210	2 yksikköä	BY481X

Order Code	Full Product Name	Räjähdysvaaraluokka	Upotettu ohjaus	Ohjausyksiköiden lukumäärä	Tuoteperheen koodi
910500465556	BY481P LED250S/840 PSD MB GC SI BR	-	-	1 yksikkö	BY481P
910500465564	BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI BR	-	-	1 yksikkö	BY481P
910500465584	BY481P LED250S/840 PSD NB GC SI BR	-	-	1 yksikkö	BY481P
910500465592	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC SI BR	-	-	1 yksikkö	BY481P
910500465596	BY481P LED350S/840 PSD MB GC SI BR	-	-	1 yksikkö	BY481P
910500465608	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI BR	-	-	1 yksikkö	BY481P
910500465536	BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI	-	-	1 yksikkö	BY481P
910500465537	BY481P LED250S/840 PSD MB GC SI	-	-	1 yksikkö	BY481P
910500465538	BY481P LED350S/840 PSD MB GC SI	-	-	1 yksikkö	BY481P
910500465540	BY481P LED250S/840 PSD NB GC SI	-	-	1 yksikkö	BY481P
910500465547	BY481P LED250S/840 PSD WB PC SI	-	-	1 yksikkö	BY481P
910500465549	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI	-	-	1 yksikkö	BY481P
910500465550	BY481P LED250S/840 PSD MB PC SI	-	-	1 yksikkö	BY481P
910500465569	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC SI	-	-	1 yksikkö	BY481P
910500465573	BY481P LED350S/840 PSD HRO GC SI	-	-	1 yksikkö	BY481P
910500465574	BY481P LED350S/840 PSD NB GC SI	-	-	1 yksikkö	BY481P
910500465575	BY481P LED250S/840 PSD HRO PC SI	-	-	1 yksikkö	BY481P

Order Code	Full Product Name	Räjähdysvaaraluokka	Upotettu ohjaus	Ohjausyksiköiden lukumäärä	Tuoteperheen koodi
910500465599	BY481P LED350S/840 PSD WB PC SI	-	-	1 yksikkö	BY481P
910500465602	BY481P LED250S/840 PSD NB PC SI	-	-	1 yksikkö	BY481P
910500465605	BY481P LED350S/840 PSD MB PC SI	-	-	1 yksikkö	BY481P
910500465606	BY481P LED350S/840 PSD HRO PC SI	-	-	1 yksikkö	BY481P
910505101261	BY481P LED350S/840 PSD HE MB GC SI	-	-	1 yksikkö	BY481P
910505101262	BY481P LED350S/840 PSD HE WB GC SI	-	-	1 yksikkö	BY481P
910505101263	BY481P LED250S/840 PSD HE MB GC SI	-	-	1 yksikkö	BY481P
910505101264	BY481P LED250S/840 PSD HE WB GC SI	-	-	1 yksikkö	BY481P
910500465566	BY480P LED130S/840 PSD WB GC WH	-	-	1 yksikkö	BY480P
910500465578	BY480P LED170S/840 PSD MB GC WH	-	-	1 yksikkö	BY480P
910500465581	BY480P LED170S/840 PSD WB GC WH	-	-	1 yksikkö	BY480P
910500465582	BY480P LED130S/840 PSD MB GC WH	-	-	1 yksikkö	BY480P
910500465586	BY480P LED170S/840 PSD HRO GC WH	-	-	1 yksikkö	BY480P
910500465588	BY480P LED170S/840 PSD NB GC WH	-	-	1 yksikkö	BY480P
910500465609	BY480P LED170S/840 PSD WB PC WH	-	-	1 yksikkö	BY480P
910500465546	BY480P LED170S/840 PSD MB GC WH BR	-	-	1 yksikkö	BY480P
910500465570	BY480P LED170S/840 PSD WB GC WH BR	-	-	1 yksikkö	BY480P

Valaistuksen tekniset tiedot (1/2)

Order Code	Full Product Name	Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	Valovirta	Optiikan tyyppi	Välkyntäarvo (PstLM)
910500465558	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI BR	150 lm/W	17 000 lm	Leveä valokeila	0,12
910500465561	BY480P LED130S/840 PSD MB GC SI BR	152 lm/W	13 000 lm	Keskileveä valokeila	0,12
910500465572	BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI BR	152 lm/W	13 000 lm	Leveä valokeila	0,12
910500465585	BY480P LED170S/840 PSD MB GC SI BR	150 lm/W	17 000 lm	Keskileveä valokeila	0,12
910500465590	BY480P LED130S/840 PSD HRO GC SI BR	152 lm/W	13 000 lm	Optiikka korkeille hyllyille	0,12
910500465604	BY480P LED170S/840 PSD NB GC SI BR	150 lm/W	17 000 lm	Kapea valokeila	0,12
910500465612	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI SWP BR	150 lm/W	17 000 lm	Leveä valokeila	0,12
910505100979	BY480P LED130S/840 PSD MB GC II SI BR XT	152 lm/W	13 000 lm	Keskileveä valokeila	0,12
910505100980	BY480P LED130S/840 PSD WB GC II SI BR XT	152 lm/W	13 000 lm	Leveä valokeila	0,12
910505100981	BY480P LED170S/840 PSD WB GC II SI BR XT	150 lm/W	17 000 lm	Leveä valokeila	0,12
910500465563	BY481P LED250S/840 PSD MB GC WH	160 lm/W	25 000 lm	Keskileveä valokeila	0,12
910500465577	BY481P LED250S/840 PSD MB PC WH	160 lm/W	25 000 lm	Keskileveä valokeila	0,12
910500465583	BY481P LED250S/840 PSD WB GC WH	160 lm/W	25 000 lm	Leveä valokeila	0,12
910500465607	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC WH	160 lm/W	25 000 lm	Optiikka korkeille hyllyille	0,12
910505100774	BY483P LED250S/840 PSD WB GC SI	160 lm/W	25 000 lm	Leveä valokeila	0,12
910500465587	BY481P LED250S/840 PSD MB GC WH BR	160 lm/W	25 000 lm	Keskileveä valokeila	0,12
910500465594	BY481P LED250S/840 PSD WB GC WH BR	160 lm/W	25 000 lm	Leveä valokeila	0,12
910505100982	BY481P LED250S/840 PSD MB GC II SI BR XT	160 lm/W	25 000 lm	Keskileveä valokeila	0,12
910505100983	BY481P LED250S/840 PSD WB GC II SI BR XT	160 lm/W	25 000 lm	Leveä valokeila	0,12
910505100984	BY481P LED350S/840 PSD MB GC II SI BR XT	148 lm/W	35 000 lm	Keskileveä valokeila	0,22
910505100985	BY481P LED350S/840 PSD NB GC II SI BR XT	148 lm/W	35 000 lm	Kapea valokeila	0,22
910505100986	BY481P LED350S/840 PSD WB GC II SI BR XT	148 lm/W	35 000 lm	Leveä valokeila	0,22

Order Code	Full Product Name	Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	Valovirta	Optiikan tyyppi	Välkyntäarvo (PstLM)
910500465539	BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI	152 lm/W	13 000 lm	Leveä valokeila	0,12
910500465542	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI	150 lm/W	17 000 lm	Leveä valokeila	0,12
910500465544	BY480P LED130S/840 PSD MB GC SI	152 lm/W	13 000 lm	Keskileveä valokeila	0,12
910500465545	BY480P LED170S/840 PSD HRO GC SI	150 lm/W	17 000 lm	Optiikka korkeille hyllyille	0,12
910500465548	BY480P LED130S/840 PSD HRO GC SI	152 lm/W	13 000 lm	Optiikka korkeille hyllyille	0,12
910500465551	BY480P LED170S/840 PSD MB GC SI	150 lm/W	17 000 lm	Keskileveä valokeila	0,12
910500465568	BY480P LED130S/840 PSD WB PC SI	152 lm/W	13 000 lm	Leveä valokeila	0,12
910500465579	BY480P LED170S/840 PSD NB GC SI	150 lm/W	17 000 lm	Kapea valokeila	0,12
910500465580	BY480P LED170S/840 PSD WB PC SI	150 lm/W	17 000 lm	Leveä valokeila	0,12
910500465589	BY480P LED130S/840 PSD NB PC SI	152 lm/W	13 000 lm	Kapea valokeila	0,12
910500465591	BY480P LED130S/840 PSD NB GC SI	152 lm/W	13 000 lm	Kapea valokeila	0,12
910500465593	BY480P LED130S/840 PSD HRO PC SI	152 lm/W	13 000 lm	Optiikka korkeille hyllyille	0,12
910500465595	BY480P LED170S/840 PSD MB PC SI	150 lm/W	17 000 lm	Keskileveä valokeila	0,12
910500465597	BY480P LED130S/840 PSD MB PC SI	152 lm/W	13 000 lm	Keskileveä valokeila	0,12
910500465603	BY480P LED170S/840 PSD HRO PC SI	150 lm/W	17 000 lm	Optiikka korkeille hyllyille	0,12
910505100773	BY482P LED170S/840 PSD WB GC SI	150 lm/W	17 000 lm	Leveä valokeila	0,12
910505101265	BY480P LED170S/840 PSD HE MB GC SI	173 lm/W	17 000 lm	Keskileveä valokeila	0,12
910505101266	BY480P LED170S/840 PSD HE WB GC SI	173 lm/W	17 000 lm	Leveä valokeila	0,12
910505101267	BY480P LED130S/840 PSD HE MB GC SI	173 lm/W	13 000 lm	Keskileveä valokeila	0,12
910505101268	BY480P LED130S/840 PSD HE WB GC SI	173 lm/W	13 000 lm	Leveä valokeila	0,12
910505101788	BY480X LED130S/840 SIA WB GC SI H4	152 lm/W	13 000 lm	Leveä valokeila	1
910505101793	BY480X LED170S/840 SIA WB GC SI H4	150 lm/W	17 000 lm	Leveä valokeila	1
910505101794	BY481X LED250S/840 SIA WB GC SI H4	160 lm/W	25 000 lm	Leveä valokeila	1
910505101801	BY480X LED130S/840 SIA HE WB GC SI H4	173 lm/W	13 000 lm	Leveä valokeila	1
910505101802	BY480X LED170S/840 SIA HE WB GC SI H4	173 lm/W	17 000 lm	Leveä valokeila	1

Order Code	Full Product Name	Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	Valovirta	Optiikan tyyppi	Välkyntäarvo (PstLM)
910505101803	BY481X LED250S/840 SIA HE WB GC SI H4	173 lm/W	25 000 lm	Leveä valokeila	1
910505102122	BY481X LED350S/840 SIA WB GC SI H4	148 lm/W	35 000 lm	Leveä valokeila	1
910505102264	BY481X LED350S/840 SIA HE WB GC SI H4	164 lm/W	32 500 lm	Leveä valokeila	1
910500465556	BY481P LED250S/840 PSD MB GC SI BR	160 lm/W	25 000 lm	Keskileveä valokeila	0,12
910500465564	BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI BR	160 lm/W	25 000 lm	Leveä valokeila	0,12
910500465584	BY481P LED250S/840 PSD NB GC SI BR	160 lm/W	25 000 lm	Kapea valokeila	0,12
910500465592	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC SI BR	160 lm/W	25 000 lm	Optiikka korkeille hyllyille	0,12
910500465596	BY481P LED350S/840 PSD MB GC SI BR	148 lm/W	35 000 lm	Keskileveä valokeila	0,22
910500465608	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI BR	148 lm/W	35 000 lm	Leveä valokeila	0,22
910500465536	BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI	160 lm/W	25 000 lm	Leveä valokeila	0,12
910500465537	BY481P LED250S/840 PSD MB GC SI	160 lm/W	25 000 lm	Keskileveä valokeila	0,12
910500465538	BY481P LED350S/840 PSD MB GC SI	148 lm/W	35 000 lm	Keskileveä valokeila	0,22
910500465540	BY481P LED250S/840 PSD NB GC SI	160 lm/W	25 000 lm	Kapea valokeila	0,12
910500465547	BY481P LED250S/840 PSD WB PC SI	160 lm/W	25 000 lm	Leveä valokeila	0,12
910500465549	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI	148 lm/W	35 000 lm	Leveä valokeila	0,22
910500465550	BY481P LED250S/840 PSD MB PC SI	160 lm/W	25 000 lm	Keskileveä valokeila	0,12
910500465569	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC SI	160 lm/W	25 000 lm	Optiikka korkeille hyllyille	0,12
910500465573	BY481P LED350S/840 PSD HRO GC SI	148 lm/W	35 000 lm	Optiikka korkeille hyllyille	0,22
910500465574	BY481P LED350S/840 PSD NB GC SI	148 lm/W	35 000 lm	Kapea valokeila	0,22
910500465575	BY481P LED250S/840 PSD HRO PC SI	160 lm/W	25 000 lm	Optiikka korkeille hyllyille	0,12
910500465599	BY481P LED350S/840 PSD WB PC SI	148 lm/W	35 000 lm	Leveä valokeila	0,22
910500465602	BY481P LED250S/840 PSD NB PC SI	160 lm/W	25 000 lm	Kapea valokeila	0,12
910500465605	BY481P LED350S/840 PSD MB PC SI	148 lm/W	35 000 lm	Keskileveä valokeila	0,22
910500465606	BY481P LED350S/840 PSD HRO PC SI	148 lm/W	35 000 lm	Optiikka korkeille hyllyille	0,22
910505101261	BY481P LED350S/840 PSD HE MB GC SI	169 lm/W	35 000 lm	Keskileveä valokeila	0,22

Order Code	Full Product Name	Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	Valovirta	Optiikan tyyppi	Välkyntäarvo (PstLM)
910505101262	BY481P LED350S/840 PSD HE WB GC SI	169 lm/W	35 000 lm	Leveä valokeila	0,22
910505101263	BY481P LED250S/840 PSD HE MB GC SI	173 lm/W	25 000 lm	Keskileveä valokeila	0,12
910505101264	BY481P LED250S/840 PSD HE WB GC SI	173 lm/W	25 000 lm	Leveä valokeila	0,12
910500465566	BY480P LED130S/840 PSD WB GC WH	152 lm/W	13 000 lm	Leveä valokeila	0,12
910500465578	BY480P LED170S/840 PSD MB GC WH	150 lm/W	17 000 lm	Keskileveä valokeila	0,12
910500465581	BY480P LED170S/840 PSD WB GC WH	150 lm/W	17 000 lm	Leveä valokeila	0,12
910500465582	BY480P LED130S/840 PSD MB GC WH	152 lm/W	13 000 lm	Keskileveä valokeila	0,12
910500465586	BY480P LED170S/840 PSD HRO GC WH	150 lm/W	17 000 lm	Optiikka korkeille hyllyille	0,12
910500465588	BY480P LED170S/840 PSD NB GC WH	150 lm/W	17 000 lm	Kapea valokeila	0,12
910500465609	BY480P LED170S/840 PSD WB PC WH	150 lm/W	17 000 lm	Leveä valokeila	0,12
910500465546	BY480P LED170S/840 PSD MB GC WH BR	150 lm/W	17 000 lm	Keskileveä valokeila	0,12
910500465570	BY480P LED170S/840 PSD WB GC WH BR	150 lm/W	17 000 lm	Leveä valokeila	0,12

Valaistuksen tekniset tiedot (2/2)

Order Code	Full Product Name	Stroboskooppisen ilmiön arvo (SVM)
910500465558	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI BR	0,07
910500465561	BY480P LED130S/840 PSD MB GC SI BR	0,07
910500465572	BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI BR	0,07
910500465585	BY480P LED170S/840 PSD MB GC SI BR	0,07
910500465590	BY480P LED130S/840 PSD HRO GC SI BR	0,07
910500465604	BY480P LED170S/840 PSD NB GC SI BR	0,07
910500465612	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI SWP BR	0,07
910505100979	BY480P LED130S/840 PSD MB GC II SI BR XT	0,07
910505100980	BY480P LED130S/840 PSD WB GC II SI BR XT	0,07
910505100981	BY480P LED170S/840 PSD WB GC II SI BR XT	0,07
910500465563	BY481P LED250S/840 PSD MB GC WH	0,07
910500465577	BY481P LED250S/840 PSD MB PC WH	0,07
910500465583	BY481P LED250S/840 PSD WB GC WH	0,07
910500465607	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC WH	0,07
910505100774	BY483P LED250S/840 PSD WB GC SI	0,07
910500465587	BY481P LED250S/840 PSD MB GC WH BR	0,07
910500465594	BY481P LED250S/840 PSD WB GC WH BR	0,07
910505100982	BY481P LED250S/840 PSD MB GC II SI BR XT	0,07
910505100983	BY481P LED250S/840 PSD WB GC II SI BR XT	0,07
910505100984	BY481P LED350S/840 PSD MB GC II SI BR XT	0,01
910505100985	BY481P LED350S/840 PSD NB GC II SI BR XT	0,01
910505100986	BY481P LED350S/840 PSD WB GC II SI BR XT	0,01
910500465539	BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI	0,07
910500465542	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI	0,07
910500465544	BY480P LED130S/840 PSD MB GC SI	0,07
910500465545	BY480P LED170S/840 PSD HRO GC SI	0,07
910500465548	BY480P LED130S/840 PSD HRO GC SI	0,07
910500465551	BY480P LED170S/840 PSD MB GC SI	0,07
910500465568	BY480P LED130S/840 PSD WB PC SI	0,07
910500465579	BY480P LED170S/840 PSD NB GC SI	0,07
910500465580	BY480P LED170S/840 PSD WB PC SI	0,07
910500465589	BY480P LED130S/840 PSD NB PC SI	0,07
910500465591	BY480P LED130S/840 PSD NB GC SI	0,07
910500465593	BY480P LED130S/840 PSD HRO PC SI	0,07
910500465595	BY480P LED170S/840 PSD MB PC SI	0,07
910500465597	BY480P LED130S/840 PSD MB PC SI	0,07
910500465603	BY480P LED170S/840 PSD HRO PC SI	0,07
910505100773	BY482P LED170S/840 PSD WB GC SI	0,07
910505101265	BY480P LED170S/840 PSD HE MB GC SI	0,07
910505101266	BY480P LED170S/840 PSD HE WB GC SI	0,07
910505101267	BY480P LED130S/840 PSD HE MB GC SI	0,07
910505101268	BY480P LED130S/840 PSD HE WB GC SI	0,07

Order Code	Full Product Name	Stroboskooppisen ilmiön arvo (SVM)
910505101788	BY480X LED130S/840 SIA WB GC SI H4	0,4
910505101793	BY480X LED170S/840 SIA WB GC SI H4	0,4
910505101794	BY481X LED250S/840 SIA WB GC SI H4	0,4
910505101801	BY480X LED130S/840 SIA HE WB GC SI H4	0,4
910505101802	BY480X LED170S/840 SIA HE WB GC SI H4	0,4
910505101803	BY481X LED250S/840 SIA HE WB GC SI H4	0,4
910505102122	BY481X LED350S/840 SIA WB GC SI H4	0,4
910505102264	BY481X LED350S/840 SIA HE WB GC SI H4	0,4
910500465556	BY481P LED250S/840 PSD MB GC SI BR	0,07
910500465564	BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI BR	0,07
910500465584	BY481P LED250S/840 PSD NB GC SI BR	0,07
910500465592	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC SI BR	0,07
910500465596	BY481P LED350S/840 PSD MB GC SI BR	0,01
910500465608	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI BR	0,01
910500465536	BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI	0,07
910500465537	BY481P LED250S/840 PSD MB GC SI	0,07
910500465538	BY481P LED350S/840 PSD MB GC SI	0,01
910500465540	BY481P LED250S/840 PSD NB GC SI	0,07
910500465547	BY481P LED250S/840 PSD WB PC SI	0,07
910500465549	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI	0,01
910500465550	BY481P LED250S/840 PSD MB PC SI	0,07

Order Code	Full Product Name	Stroboskooppisen ilmiön arvo (SVM)
910500465569	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC SI	0,07
910500465573	BY481P LED350S/840 PSD HRO GC SI	0,01
910500465574	BY481P LED350S/840 PSD NB GC SI	0,01
910500465575	BY481P LED250S/840 PSD HRO PC SI	0,07
910500465599	BY481P LED350S/840 PSD WB PC SI	0,01
910500465602	BY481P LED250S/840 PSD NB PC SI	0,07
910500465605	BY481P LED350S/840 PSD MB PC SI	0,01
910500465606	BY481P LED350S/840 PSD HRO PC SI	0,01
910505101261	BY481P LED350S/840 PSD HE MB GC SI	0,01
910505101262	BY481P LED350S/840 PSD HE WB GC SI	0,01
910505101263	BY481P LED250S/840 PSD HE MB GC SI	0,07
910505101264	BY481P LED250S/840 PSD HE WB GC SI	0,07
910500465566	BY480P LED130S/840 PSD WB GC WH	0,07
910500465578	BY480P LED170S/840 PSD MB GC WH	0,07
910500465581	BY480P LED170S/840 PSD WB GC WH	0,07
910500465582	BY480P LED130S/840 PSD MB GC WH	0,07
910500465586	BY480P LED170S/840 PSD HRO GC WH	0,07
910500465588	BY480P LED170S/840 PSD NB GC WH	0,07
910500465609	BY480P LED170S/840 PSD WB PC WH	0,07
910500465546	BY480P LED170S/840 PSD MB GC WH BR	0,07
910500465570	BY480P LED170S/840 PSD WB GC WH BR	0,07

Käyttö- ja sähkötiedot

Order Code	Full Product Name	Virrankulutus
910500465558	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI BR	113 W
910500465561	BY480P LED130S/840 PSD MB GC SI BR	85 W
910500465572	BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI BR	85 W
910500465585	BY480P LED170S/840 PSD MB GC SI BR	113 W
910500465590	BY480P LED130S/840 PSD HRO GC SI BR	85 W
910500465604	BY480P LED170S/840 PSD NB GC SI BR	113 W
910500465612	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI SWP BR	113 W
910505100979	BY480P LED130S/840 PSD MB GC II SI BR XT	85 W
910505100980	BY480P LED130S/840 PSD WB GC II SI BR XT	85 W
910505100981	BY480P LED170S/840 PSD WB GC II SI BR XT	113 W
910500465563	BY481P LED250S/840 PSD MB GC WH	156 W
910500465577	BY481P LED250S/840 PSD MB PC WH	156 W
910500465583	BY481P LED250S/840 PSD WB GC WH	156 W
910500465607	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC WH	156 W
910505100774	BY483P LED250S/840 PSD WB GC SI	156 W
910500465587	BY481P LED250S/840 PSD MB GC WH BR	156 W
910500465594	BY481P LED250S/840 PSD WB GC WH BR	156 W
910505100982	BY481P LED250S/840 PSD MB GC II SI BR XT	156 W
910505100983	BY481P LED250S/840 PSD WB GC II SI BR XT	156 W
910505100984	BY481P LED350S/840 PSD MB GC II SI BR XT	235 W
910505100985	BY481P LED350S/840 PSD NB GC II SI BR XT	235 W
910505100986	BY481P LED350S/840 PSD WB GC II SI BR XT	235 W
910500465539	BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI	85 W
910500465542	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI	113 W
910500465544	BY480P LED130S/840 PSD MB GC SI	85 W
910500465545	BY480P LED170S/840 PSD HRO GC SI	113 W

Order Code	Full Product Name	Virrankulutus
910500465548	BY480P LED130S/840 PSD HRO GC SI	85 W
910500465551	BY480P LED170S/840 PSD MB GC SI	113 W
910500465568	BY480P LED130S/840 PSD WB PC SI	85 W
910500465579	BY480P LED170S/840 PSD NB GC SI	113 W
910500465580	BY480P LED170S/840 PSD WB PC SI	113 W
910500465589	BY480P LED130S/840 PSD NB PC SI	85 W
910500465591	BY480P LED130S/840 PSD NB GC SI	85 W
910500465593	BY480P LED130S/840 PSD HRO PC SI	85 W
910500465595	BY480P LED170S/840 PSD MB PC SI	113 W
910500465597	BY480P LED130S/840 PSD MB PC SI	85 W
910500465603	BY480P LED170S/840 PSD HRO PC SI	113 W
910505100773	BY482P LED170S/840 PSD WB GC SI	113 W
910505101265	BY480P LED170S/840 PSD HE MB GC SI	98 W
910505101266	BY480P LED170S/840 PSD HE WB GC SI	98 W
910505101267	BY480P LED130S/840 PSD HE MB GC SI	75 W
910505101268	BY480P LED130S/840 PSD HE WB GC SI	75 W
910505101788	BY480X LED130S/840 SIA WB GC SI H4	85 W
910505101793	BY480X LED170S/840 SIA WB GC SI H4	113 W
910505101794	BY481X LED250S/840 SIA WB GC SI H4	156 W
910505101801	BY480X LED130S/840 SIA HE WB GC SI H4	75 W
910505101802	BY480X LED170S/840 SIA HE WB GC SI H4	98 W
910505101803	BY481X LED250S/840 SIA HE WB GC SI H4	144 W
910505102122	BY481X LED350S/840 SIA WB GC SI H4	235 W
910505102264	BY481X LED350S/840 SIA HE WB GC SI H4	198 W
910500465556	BY481P LED250S/840 PSD MB GC SI BR	156 W
910500465564	BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI BR	156 W

Order Code	Full Product Name	Virrankulutus
910500465584	BY481P LED250S/840 PSD NB GC SI BR	156 W
910500465592	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC SI BR	156 W
910500465596	BY481P LED350S/840 PSD MB GC SI BR	235 W
910500465608	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI BR	235 W
910500465536	BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI	156 W
910500465537	BY481P LED250S/840 PSD MB GC SI	156 W
910500465538	BY481P LED350S/840 PSD MB GC SI	235 W
910500465540	BY481P LED250S/840 PSD NB GC SI	156 W
910500465547	BY481P LED250S/840 PSD WB PC SI	156 W
910500465549	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI	235 W
910500465550	BY481P LED250S/840 PSD MB PC SI	156 W
910500465569	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC SI	156 W
910500465573	BY481P LED350S/840 PSD HRO GC SI	235 W
910500465574	BY481P LED350S/840 PSD NB GC SI	235 W
910500465575	BY481P LED250S/840 PSD HRO PC SI	156 W
910500465599	BY481P LED350S/840 PSD WB PC SI	235 W

Order Code	Full Product Name	Virrankulutus
910500465602	BY481P LED250S/840 PSD NB PC SI	156 W
910500465605	BY481P LED350S/840 PSD MB PC SI	235 W
910500465606	BY481P LED350S/840 PSD HRO PC SI	235 W
910505101261	BY481P LED350S/840 PSD HE MB GC SI	206 W
910505101262	BY481P LED350S/840 PSD HE WB GC SI	206 W
910505101263	BY481P LED250S/840 PSD HE MB GC SI	144 W
910505101264	BY481P LED250S/840 PSD HE WB GC SI	144 W
910500465566	BY480P LED130S/840 PSD WB GC WH	85 W
910500465578	BY480P LED170S/840 PSD MB GC WH	113 W
910500465581	BY480P LED170S/840 PSD WB GC WH	113 W
910500465582	BY480P LED130S/840 PSD MB GC WH	85 W
910500465586	BY480P LED170S/840 PSD HRO GC WH	113 W
910500465588	BY480P LED170S/840 PSD NB GC WH	113 W
910500465609	BY480P LED170S/840 PSD WB PC WH	113 W
910500465546	BY480P LED170S/840 PSD MB GC WH BR	113 W
910500465570	BY480P LED170S/840 PSD WB GC WH BR	113 W

Käyttölämpötila

Order Code	Full Product Name	Käyttölämpötila-alue
910500465558	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI BR	-30...+45 °C
910500465561	BY480P LED130S/840 PSD MB GC SI BR	-30...+45 °C
910500465572	BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI BR	-30...+45 °C
910500465585	BY480P LED170S/840 PSD MB GC SI BR	-30...+45 °C
910500465590	BY480P LED130S/840 PSD HRO GC SI BR	-30...+45 °C
910500465604	BY480P LED170S/840 PSD NB GC SI BR	-30...+45 °C
910500465612	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI SWP BR	-30...+45 °C
910505100979	BY480P LED130S/840 PSD MB GC II SI BR XT	-40...+70 °C
910505100980	BY480P LED130S/840 PSD WB GC II SI BR XT	-40...+70 °C
910505100981	BY480P LED170S/840 PSD WB GC II SI BR XT	-30...+60 °C
910500465563	BY481P LED250S/840 PSD MB GC WH	-30...+45 °C
910500465577	BY481P LED250S/840 PSD MB PC WH	-30...+45 °C
910500465583	BY481P LED250S/840 PSD WB GC WH	-30...+45 °C
910500465607	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC WH	-30...+45 °C
910505100774	BY483P LED250S/840 PSD WB GC SI	-30...+45 °C
910500465587	BY481P LED250S/840 PSD MB GC WH BR	-30...+45 °C
910500465594	BY481P LED250S/840 PSD WB GC WH BR	-30...+45 °C
910505100982	BY481P LED250S/840 PSD MB GC II SI BR XT	-40...+70 °C
910505100983	BY481P LED250S/840 PSD WB GC II SI BR XT	-40...+70 °C
910505100984	BY481P LED350S/840 PSD MB GC II SI BR XT	-30...+60 °C
910505100985	BY481P LED350S/840 PSD NB GC II SI BR XT	-30...+60 °C
910505100986	BY481P LED350S/840 PSD WB GC II SI BR XT	-30...+60 °C
910500465539	BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI	-30...+45 °C
910500465542	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI	-30...+45 °C
910500465544	BY480P LED130S/840 PSD MB GC SI	-30...+45 °C
910500465545	BY480P LED170S/840 PSD HRO GC SI	-30...+45 °C
910500465548	BY480P LED130S/840 PSD HRO GC SI	-30...+45 °C
910500465551	BY480P LED170S/840 PSD MB GC SI	-30...+45 °C
910500465568	BY480P LED130S/840 PSD WB PC SI	-30...+45 °C
910500465579	BY480P LED170S/840 PSD NB GC SI	-30...+45 °C
910500465580	BY480P LED170S/840 PSD WB PC SI	-30...+45 °C
910500465589	BY480P LED130S/840 PSD NB PC SI	-30...+45 °C

Order Code	Full Product Name	Käyttölämpötila-alue
910500465591	BY480P LED130S/840 PSD NB GC SI	-30...+45 °C
910500465593	BY480P LED130S/840 PSD HRO PC SI	-30...+45 °C
910500465595	BY480P LED170S/840 PSD MB PC SI	-30...+45 °C
910500465597	BY480P LED130S/840 PSD MB PC SI	-30...+45 °C
910500465603	BY480P LED170S/840 PSD HRO PC SI	-30...+45 °C
910505100773	BY482P LED170S/840 PSD WB GC SI	-30...+45 °C
910505101265	BY480P LED170S/840 PSD HE MB GC SI	-30...+45 °C
910505101266	BY480P LED170S/840 PSD HE WB GC SI	-30...+45 °C
910505101267	BY480P LED130S/840 PSD HE MB GC SI	-30...+45 °C
910505101268	BY480P LED130S/840 PSD HE WB GC SI	-30...+45 °C
910505101788	BY480X LED130S/840 SIA WB GC SI H4	-30...+45 °C
910505101793	BY480X LED170S/840 SIA WB GC SI H4	-30...+45 °C
910505101794	BY481X LED250S/840 SIA WB GC SI H4	-30...+45 °C
910505101801	BY480X LED130S/840 SIA HE WB GC SI H4	-30...+45 °C
910505101802	BY480X LED170S/840 SIA HE WB GC SI H4	-30...+45 °C
910505101803	BY481X LED250S/840 SIA HE WB GC SI H4	-30...+45 °C
910505102122	BY481X LED350S/840 SIA WB GC SI H4	-30...+45 °C
910505102264	BY481X LED350S/840 SIA HE WB GC SI H4	-30...+45 °C
910500465556	BY481P LED250S/840 PSD MB GC SI BR	-30...+45 °C
910500465564	BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI BR	-30...+45 °C
910500465584	BY481P LED250S/840 PSD NB GC SI BR	-30...+45 °C
910500465592	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC SI BR	-30...+45 °C
910500465596	BY481P LED350S/840 PSD MB GC SI BR	-30...+45 °C
910500465608	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI BR	-30...+45 °C
910500465536	BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI	-30...+45 °C
910500465537	BY481P LED250S/840 PSD MB GC SI	-30...+45 °C
910500465538	BY481P LED350S/840 PSD MB GC SI	-30...+45 °C
910500465540	BY481P LED250S/840 PSD NB GC SI	-30...+45 °C
910500465547	BY481P LED250S/840 PSD WB PC SI	-30...+45 °C
910500465549	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI	-30...+45 °C
910500465550	BY481P LED250S/840 PSD MB PC SI	-30...+45 °C
910500465569	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC SI	-30...+45 °C

Order Code	Full Product Name	Käyttölämpötila-alue
910500465573	BY481P LED350S/840 PSD HRO GC SI	-30...+45 °C
910500465574	BY481P LED350S/840 PSD NB GC SI	-30...+45 °C
910500465575	BY481P LED250S/840 PSD HRO PC SI	-30...+45 °C
910500465599	BY481P LED350S/840 PSD WB PC SI	-30...+45 °C
910500465602	BY481P LED250S/840 PSD NB PC SI	-30...+45 °C
910500465605	BY481P LED350S/840 PSD MB PC SI	-30...+45 °C
910500465606	BY481P LED350S/840 PSD HRO PC SI	-30...+45 °C
910505101261	BY481P LED350S/840 PSD HE MB GC SI	-30...+45 °C
910505101262	BY481P LED350S/840 PSD HE WB GC SI	-30...+45 °C
910505101263	BY481P LED250S/840 PSD HE MB GC SI	-30...+45 °C

Order Code	Full Product Name	Käyttölämpötila-alue
910505101264	BY481P LED250S/840 PSD HE WB GC SI	-30...+45 °C
910500465566	BY480P LED130S/840 PSD WB GC WH	-30...+45 °C
910500465578	BY480P LED170S/840 PSD MB GC WH	-30...+45 °C
910500465581	BY480P LED170S/840 PSD WB GC WH	-30...+45 °C
910500465582	BY480P LED130S/840 PSD MB GC WH	-30...+45 °C
910500465586	BY480P LED170S/840 PSD HRO GC WH	-30...+45 °C
910500465588	BY480P LED170S/840 PSD NB GC WH	-30...+45 °C
910500465609	BY480P LED170S/840 PSD WB PC WH	-30...+45 °C
910500465546	BY480P LED170S/840 PSD MB GC WH BR	-30...+45 °C
910500465570	BY480P LED170S/840 PSD WB GC WH BR	-30...+45 °C

Mekaaniset tiedot ja runko

Order Code	Full Product Name	Kotelon väri
910500465558	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI BR	Hopea
910500465561	BY480P LED130S/840 PSD MB GC SI BR	Hopea
910500465572	BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI BR	Hopea
910500465585	BY480P LED170S/840 PSD MB GC SI BR	Hopea
910500465590	BY480P LED130S/840 PSD HRO GC SI BR	Hopea
910500465604	BY480P LED170S/840 PSD NB GC SI BR	Hopea
910500465612	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI SWP BR	Hopea
910505100979	BY480P LED130S/840 PSD MB GC II SI BR XT	Hopea
910505100980	BY480P LED130S/840 PSD WB GC II SI BR XT	Hopea
910505100981	BY480P LED170S/840 PSD WB GC II SI BR XT	Hopea
910500465563	BY481P LED250S/840 PSD MB GC WH	Valkoinen
910500465577	BY481P LED250S/840 PSD MB PC WH	Valkoinen
910500465583	BY481P LED250S/840 PSD WB GC WH	Valkoinen
910500465607	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC WH	Valkoinen
910505100774	BY483P LED250S/840 PSD WB GC SI	Hopea
910500465587	BY481P LED250S/840 PSD MB GC WH BR	Valkoinen
910500465594	BY481P LED250S/840 PSD WB GC WH BR	Valkoinen
910505100982	BY481P LED250S/840 PSD MB GC II SI BR XT	Hopea
910505100983	BY481P LED250S/840 PSD WB GC II SI BR XT	Hopea
910505100984	BY481P LED350S/840 PSD MB GC II SI BR XT	Hopea
910505100985	BY481P LED350S/840 PSD NB GC II SI BR XT	Hopea
910505100986	BY481P LED350S/840 PSD WB GC II SI BR XT	Hopea
910500465539	BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI	Hopea
910500465542	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI	Hopea
910500465544	BY480P LED130S/840 PSD MB GC SI	Hopea
910500465545	BY480P LED170S/840 PSD HRO GC SI	Hopea
910500465548	BY480P LED130S/840 PSD HRO GC SI	Hopea
910500465551	BY480P LED170S/840 PSD MB GC SI	Hopea
910500465568	BY480P LED130S/840 PSD WB PC SI	Hopea
910500465579	BY480P LED170S/840 PSD NB GC SI	Hopea
910500465580	BY480P LED170S/840 PSD WB PC SI	Hopea
910500465589	BY480P LED130S/840 PSD NB PC SI	Hopea
910500465591	BY480P LED130S/840 PSD NB GC SI	Hopea
910500465593	BY480P LED130S/840 PSD HRO PC SI	Hopea
910500465595	BY480P LED170S/840 PSD MB PC SI	Hopea
910500465597	BY480P LED130S/840 PSD MB PC SI	Hopea
910500465603	BY480P LED170S/840 PSD HRO PC SI	Hopea
910505100773	BY482P LED170S/840 PSD WB GC SI	Hopea

Order Code	Full Product Name	Kotelon väri
910505101265	BY480P LED170S/840 PSD HE MB GC SI	Hopea
910505101266	BY480P LED170S/840 PSD HE WB GC SI	Hopea
910505101267	BY480P LED130S/840 PSD HE MB GC SI	Hopea
910505101268	BY480P LED130S/840 PSD HE WB GC SI	Hopea
910505101788	BY480X LED130S/840 SIA WB GC SI H4	Hopea
910505101793	BY480X LED170S/840 SIA WB GC SI H4	Hopea
910505101794	BY481X LED250S/840 SIA WB GC SI H4	Hopea
910505101801	BY480X LED130S/840 SIA HE WB GC SI H4	Hopea
910505101802	BY480X LED170S/840 SIA HE WB GC SI H4	Hopea
910505101803	BY481X LED250S/840 SIA HE WB GC SI H4	Hopea
910505102122	BY481X LED350S/840 SIA WB GC SI H4	Hopea
910505102264	BY481X LED350S/840 SIA HE WB GC SI H4	Hopea
910500465556	BY481P LED250S/840 PSD MB GC SI BR	Hopea
910500465564	BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI BR	Hopea
910500465584	BY481P LED250S/840 PSD NB GC SI BR	Hopea
910500465592	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC SI BR	Hopea
910500465596	BY481P LED350S/840 PSD MB GC SI BR	Hopea
910500465608	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI BR	Hopea
910500465536	BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI	Hopea
910500465537	BY481P LED250S/840 PSD MB GC SI	Hopea
910500465538	BY481P LED350S/840 PSD MB GC SI	Hopea
910500465540	BY481P LED250S/840 PSD NB GC SI	Hopea
910500465547	BY481P LED250S/840 PSD WB PC SI	Hopea
910500465549	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI	Hopea
910500465550	BY481P LED250S/840 PSD MB PC SI	Hopea
910500465569	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC SI	Hopea
910500465573	BY481P LED350S/840 PSD HRO GC SI	Hopea
910500465574	BY481P LED350S/840 PSD NB GC SI	Hopea
910500465575	BY481P LED250S/840 PSD HRO PC SI	Hopea
910500465599	BY481P LED350S/840 PSD WB PC SI	Hopea
910500465602	BY481P LED250S/840 PSD NB PC SI	Hopea
910500465605	BY481P LED350S/840 PSD MB PC SI	Hopea
910500465606	BY481P LED350S/840 PSD HRO PC SI	Hopea
910505101261	BY481P LED350S/840 PSD HE MB GC SI	Hopea
910505101262	BY481P LED350S/840 PSD HE WB GC SI	Hopea
910505101263	BY481P LED250S/840 PSD HE MB GC SI	Hopea
910505101264	BY481P LED250S/840 PSD HE WB GC SI	Hopea
910500465566	BY480P LED130S/840 PSD WB GC WH	Valkoinen

Order Code	Full Product Name	Kotelon väri
910500465578	BY480P LED170S/840 PSD MB GC WH	Valkoinen
910500465581	BY480P LED170S/840 PSD WB GC WH	Valkoinen
910500465582	BY480P LED130S/840 PSD MB GC WH	Valkoinen
910500465586	BY480P LED170S/840 PSD HRO GC WH	Valkoinen

Order Code	Full Product Name	Kotelon väri
910500465588	BY480P LED170S/840 PSD NB GC WH	Valkoinen
910500465609	BY480P LED170S/840 PSD WB PC WH	Valkoinen
910500465546	BY480P LED170S/840 PSD MB GC WH BR	Valkoinen
910500465570	BY480P LED170S/840 PSD WB GC WH BR	Valkoinen

Merkinnät ja luokitukset

Order Code	Full Product Name	Suojausluokka IEC	Mekaanisen iskusuojauksen koodi
910500465558	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI BR	Suojausluokka I	IK07
910500465561	BY480P LED130S/840 PSD MB GC SI BR	Suojausluokka I	IK07
910500465572	BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI BR	Suojausluokka I	IK07
910500465585	BY480P LED170S/840 PSD MB GC SI BR	Suojausluokka I	IK07
910500465590	BY480P LED130S/840 PSD HRO GC SI BR	Suojausluokka I	IK07
910500465604	BY480P LED170S/840 PSD NB GC SI BR	Suojausluokka I	IK07
910500465612	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI SWP BR	Suojausluokka I	IK07
910505100979	BY480P LED130S/840 PSD MB GC II SI BR XT	Suojausluokka II	IK07
910505100980	BY480P LED130S/840 PSD WB GC II SI BR XT	Suojausluokka II	IK07
910505100981	BY480P LED170S/840 PSD WB GC II SI BR XT	Suojausluokka II	IK07
910500465563	BY481P LED250S/840 PSD MB GC WH	Suojausluokka I	IK07
910500465577	BY481P LED250S/840 PSD MB PC WH	Suojausluokka I	IK08
910500465583	BY481P LED250S/840 PSD WB GC WH	Suojausluokka I	IK07
910500465607	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC WH	Suojausluokka I	IK07
910505100774	BY483P LED250S/840 PSD WB GC SI	Suojausluokka I	IK07
910500465587	BY481P LED250S/840 PSD MB GC WH BR	Suojausluokka I	IK07
910500465594	BY481P LED250S/840 PSD WB GC WH BR	Suojausluokka I	IK07
910505100982	BY481P LED250S/840 PSD MB GC II SI BR XT	Suojausluokka II	IK07
910505100983	BY481P LED250S/840 PSD WB GC II SI BR XT	Suojausluokka II	IK07
910505100984	BY481P LED350S/840 PSD MB GC II SI BR XT	Suojausluokka II	IK07
910505100985	BY481P LED350S/840 PSD NB GC II SI BR XT	Suojausluokka II	IK07

Order Code	Full Product Name	Suojausluokka IEC	Mekaanisen iskusuojauksen koodi
910505100986	BY481P LED350S/840 PSD WB GC II SI BR XT	Suojausluokka II	IK07
910500465539	BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI	Suojausluokka I	IK07
910500465542	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI	Suojausluokka I	IK07
910500465544	BY480P LED130S/840 PSD MB GC SI	Suojausluokka I	IK07
910500465545	BY480P LED170S/840 PSD HRO GC SI	Suojausluokka I	IK07
910500465548	BY480P LED130S/840 PSD HRO GC SI	Suojausluokka I	IK07
910500465551	BY480P LED170S/840 PSD MB GC SI	Suojausluokka I	IK07
910500465568	BY480P LED130S/840 PSD WB PC SI	Suojausluokka I	IK08
910500465579	BY480P LED170S/840 PSD NB GC SI	Suojausluokka I	IK07
910500465580	BY480P LED170S/840 PSD WB PC SI	Suojausluokka I	IK08
910500465589	BY480P LED130S/840 PSD NB PC SI	Suojausluokka I	IK08
910500465591	BY480P LED130S/840 PSD NB GC SI	Suojausluokka I	IK07
910500465593	BY480P LED130S/840 PSD HRO PC SI	Suojausluokka I	IK08
910500465595	BY480P LED170S/840 PSD MB PC SI	Suojausluokka I	IK08
910500465597	BY480P LED130S/840 PSD MB PC SI	Suojausluokka I	IK08
910500465603	BY480P LED170S/840 PSD HRO PC SI	Suojausluokka I	IK08
910505100773	BY482P LED170S/840 PSD WB GC SI	Suojausluokka I	IK07
910505101265	BY480P LED170S/840 PSD HE MB GC SI	Suojausluokka I	IK07
910505101266	BY480P LED170S/840 PSD HE WB GC SI	Suojausluokka I	IK07
910505101267	BY480P LED130S/840 PSD HE MB GC SI	Suojausluokka I	IK07
910505101268	BY480P LED130S/840 PSD HE WB GC SI	Suojausluokka I	IK07

Order Code	Full Product Name	Suojausluokka IEC	Mekaanisen iskusuojauksen koodi
910505101788	BY480X LED130S/840 SIA WB GC SI H4	Suojausluokka I	IK02
910505101793	BY480X LED170S/840 SIA WB GC SI H4	Suojausluokka I	IK02
910505101794	BY481X LED250S/840 SIA WB GC SI H4	Suojausluokka I	IK02
910505101801	BY480X LED130S/840 SIA HE WB GC SI H4	Suojausluokka I	IK02
910505101802	BY480X LED170S/840 SIA HE WB GC SI H4	Suojausluokka I	IK02
910505101803	BY481X LED250S/840 SIA HE WB GC SI H4	Suojausluokka I	IK02
910505102122	BY481X LED350S/840 SIA WB GC SI H4	Suojausluokka I	IK02
910505102264	BY481X LED350S/840 SIA HE WB GC SI H4	Suojausluokka I	IK02
910500465556	BY481P LED250S/840 PSD MB GC SI BR	Suojausluokka I	IK07
910500465564	BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI BR	Suojausluokka I	IK07
910500465584	BY481P LED250S/840 PSD NB GC SI BR	Suojausluokka I	IK07
910500465592	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC SI BR	Suojausluokka I	IK07
910500465596	BY481P LED350S/840 PSD MB GC SI BR	Suojausluokka I	IK07
910500465608	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI BR	Suojausluokka I	IK07
910500465536	BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI	Suojausluokka I	IK07
910500465537	BY481P LED250S/840 PSD MB GC SI	Suojausluokka I	IK07
910500465538	BY481P LED350S/840 PSD MB GC SI	Suojausluokka I	IK07
910500465540	BY481P LED250S/840 PSD NB GC SI	Suojausluokka I	IK07
910500465547	BY481P LED250S/840 PSD WB PC SI	Suojausluokka I	IK08
910500465549	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI	Suojausluokka I	IK07
910500465550	BY481P LED250S/840 PSD MB PC SI	Suojausluokka I	IK08

Order Code	Full Product Name	Suojausluokka IEC	Mekaanisen iskusuojauksen koodi
910500465569	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC SI	Suojausluokka I	IK07
910500465573	BY481P LED350S/840 PSD HRO GC SI	Suojausluokka I	IK07
910500465574	BY481P LED350S/840 PSD NB GC SI	Suojausluokka I	IK07
910500465575	BY481P LED250S/840 PSD HRO PC SI	Suojausluokka I	IK08
910500465599	BY481P LED350S/840 PSD WB PC SI	Suojausluokka I	IK08
910500465602	BY481P LED250S/840 PSD NB PC SI	Suojausluokka I	IK08
910500465605	BY481P LED350S/840 PSD MB PC SI	Suojausluokka I	IK08
910500465606	BY481P LED350S/840 PSD HRO PC SI	Suojausluokka I	IK08
910505101261	BY481P LED350S/840 PSD HE MB GC SI	Suojausluokka I	IK07
910505101262	BY481P LED350S/840 PSD HE WB GC SI	Suojausluokka I	IK07
910505101263	BY481P LED250S/840 PSD HE MB GC SI	Suojausluokka I	IK07
910505101264	BY481P LED250S/840 PSD HE WB GC SI	Suojausluokka I	IK07
910500465566	BY480P LED130S/840 PSD WB GC WH	Suojausluokka I	IK07
910500465578	BY480P LED170S/840 PSD MB GC WH	Suojausluokka I	IK07
910500465581	BY480P LED170S/840 PSD WB GC WH	Suojausluokka I	IK07
910500465582	BY480P LED130S/840 PSD MB GC WH	Suojausluokka I	IK07
910500465586	BY480P LED170S/840 PSD HRO GC WH	Suojausluokka I	IK07
910500465588	BY480P LED170S/840 PSD NB GC WH	Suojausluokka I	IK07
910500465609	BY480P LED170S/840 PSD WB PC WH	Suojausluokka I	IK08
910500465546	BY480P LED170S/840 PSD MB GC WH BR	Suojausluokka I	IK07
910500465570	BY480P LED170S/840 PSD WB GC WH BR	Suojausluokka I	IK07

© 2023 Signify Holding Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Kaikki tavaramerkit ovat Signify Holdingin tai omistajiensa omaisuutta.

www.lighting.philips.com
2023, Elokuu 2 - Oikeudet tietojen muutoksiin pidätetään.