Concebidas para serem vistas, bonitas desligadas e ligadas

Velas e esféricas LED decorativas Master Value

A nova coleção Deco (velas e lustres) transforma a sua casa com a mistura perfeita de luz branca (quente) e de uma experiência de iluminação simples e minimalista. Com uma vida útil muito longa, até 90% de poupança de energia, sem cintilação visível e brilho total instantâneo, também desfrutará de luz suave e uniformemente distribuída, com um charme moderno e elegante para uma harmonia acolhedora no seu espaço.

Benefícios

- Poupança de energia de cerca de 90%
- A longa duração reduz a necessidade de substituição
- Tecnologia ecológica: não contém mercúrio nem outras substâncias perigosas

Características

- Encaixe perfeito e acabamento de alta qualidade
- Elevada restituição cromática (IRC superior a 80) para cores vivas
- Amiga do ambiente: não contém mercúrio nem outras substâncias perigosas

Aplicação

- Perfeita para instalações decorativas: aplicações domésticas, hotelaria (restaurantes e hotéis)

Velas e esféricas LED decorativas Master Value

Versions

LEDLustre E27 P45 3.5W



LEDclassic 15W B35 E14 GOLD SP D RFSRT4

Desenho dimensional



Product	D	C
MAS VLE LEDCandleD2.5-15WE14 B35GOLDSP G	36 mm	95 mm



Product	D	C
MAS VLE LEDBulbD 2.6-15W E27 GOLDP45SP G	46 mm	80 mm

Velas e esféricas LED decorativas Master Value

Informações gerais	
Ciclo de comutação	20.000
Vida útil nominal	15.000 h
Caraterísticas técnicas da luz	
Temperatura de cor correlacionada	1800 K
Color rendering index (CRI)	80
Código da cor	818
LLMF no final da vida útil nominal (Nom.)	70 %
Fluxo Luminoso	136 lm
Funcionamento e caraterísticas elétricas	
Frequência de entrada	50 a 60 Hz
Frequência de linha	50 to 60 Hz
Tempo de arranque (Nom.)	0,5 s
Potência equivalente	15 W
Temperatura	
Amplo intervalo de temperatura ambiente	-20 a +45 °C
T-máxima na caixa (Nom)	38 °C
Controlos e regulação	
Regulável	Apenas com reguladores específicos
Características mecânicas e compartimento	
Acabamento da lâmpada	Âmbar
Aprovação e aplicação	
Consumo de energia kWh/1000 h	3 kWh

Informações gerais

Order Code	Full Product Name	Casquilho
31607200	MAS VLE LEDBulbD 2.6-15W E27 GOLDP45SP G	E27
31603400	MAS VLE LEDCandleD2.5-15WE14 B35GOLDSP G	E14

Funcionamento e caraterísticas elétricas

Order Code	Full Product Name	Consumo de Energia
31607200	MAS VLE LEDBulbD 2.6-15W E27 GOLDP45SP G	2,6 W

Order Code	Full Product Name	Consumo de Energia
31603400	MAS VLE LEDCandleD2.5-15WE14 B35GOLDSP G	2,5 W

Características mecânicas e compartimento

Order Code	Full Product Name	Formato da lâmpada
31607200	MAS VLE LEDBulbD 2.6-15W E27 GOLDP45SP G	P45
31603400	MAS VLE LEDCandleD2.5-15WE14 B35GOLDSP G	B35



Velas e esféricas LED decorativas Master Value



© 2023 Signify Holding Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Todas as marcas comerciais registadas são propriedade da Signify Holding ou dos respetivos proprietários.