

PHILIPS

Pendellampa

myGarden

Creek

svart



15386/30/16



Njut av en vacker trädgård

Skapa en fin blickpunkt i entrén eller på din altan med den här svarta pendellampan från Philips myGarden. Den är gjord av högkvalitativt aluminium och sprider ett varmvitt, energieffektivt ljus. Allt du behöver göra är att njuta av din trädgård.

Dekorera din trädgård med ljus

- Dekorativ utomhusbelysning
- Välj en traditionell stil
- Välj utomhustakbelysning
- Högkvalitativ aluminium och överlägsna syntetmaterial

Lys upp trädgården med ljus av hög kvalitet

- Energibesparande
- Effektfullt ljus

Upplev utomhusbelysning på ett enkelt sätt

- Vädertålig

Funktioner

Dekorativ utomhusbelysning

Utomhusbelysning kan förbättra trädgårdens eller uteplatsens utseende, ljussätta iögonfallande karaktärsdrag, stilfullt belysa gångstigar eller skapa den perfekta omgivningen för de där minnesvärda kvällarna med familj och vänner. Det är därför Philips har skapat myGarden, en serie vacker och dekorativ utomhusbelysning med stil och funktionalitet som hjälper dig få ut det mesta av din utomhusyta i din egen personliga stil.

Välj en traditionell stil

Lampans europeiska design och unika utseende hjälper dig att skapa en traditionell stil utomhus.

Välj taklampor

Gör det mesta av ditt utomhusutrymme med den här taklampan, som är perfekt att belysa husportalen eller terrassen med.

Material av hög kvalitet

Den här Philips-lampan är speciellt tillverkad för utomhusbruk. Den är slitstark, tålig och lyser den upp din trädgård natt efter natt. Lampan är tillverkad i högkvalitativ formgjuten aluminium och överlägsna syntetmaterial.

Energibesparande



Den här Philips-lampan sparar energi jämfört med traditionella ljuskällor vilket hjälper dig att sänka dina elkostnader och göra din del för miljön.

Effektfullt ljus

Philips Creek ger ett kraftfullt varmvitt ljus som lyser upp din trädgård eller terrass.

Vädertålig



Denna lampan från Philips är speciellt utformad för fuktiga utomhusmiljöer och har genomgått noggranna vattensäkerhetstester. IP-klassen anges med två siffror: den första visar till skyddsnivån mot damm, den andra till skyddsnivån mot vatten. Lampan är märkt med IP44, vilket innebär att den är skyddad mot strilande vatten, och är mest använd för allmänt utomhusbruk.

Specifikationer

Design och finish

- Färg: Svart
- Material: Aluminium

Extra funktion/tillbehör medföljer.

- Helt väderbeständig: Ja

Trädgård

- Trädgård: Trädgård och uteplats

Övrigt

- Särskilt utformad för: Trädgård och uteplats
- Stil: Klassisk
- Typ: Taklampor
- EyeComfort: Nej

Produktens mått och vikt

- Nettovikt: 0,720 kg
- Höjd: 82 cm
- Längd: 17,5 cm
- Bredd: 17,5 cm

Service

- Garanti: 2 år

Tekniska specifikationer

- Nätström: 50–60 Hz
- LED: Nej
- Energiklass för medföljande ljuskälla: ej tillämpligt
- Sockel: E27
- Wattstyrka på medföljande ljuskälla: -
- Maximal wattstyrka på ersättningslampa: 60 W
- IP-kod: IP44
- Skyddsklass: Klass II
- Utbytbar ljuskälla: Ja

- Antal ljuskällor: 1

Förpackningens mått och vikt

- EAN/UPC – produkt: 8718291443506
- Nettovikt: 0,72 kg
- Bruttovikt: 0,92 kg
- Höjd: 27,9 cm
- Längd: 18,3 cm
- Bredd: 18,3 cm
- Materialnummer (12NC): 915002790102



Publiceringsdatum:
2024-02-07
Version: 0.911

© 2024 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår här och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com