Iridium SGS252/452

SGS252 CDO-TT70W I CR PC GR SND

IRIDIUM, MASTER CityWhite CDO-TT, 70 W, CT-POT închis, Glob/capac din policarbonat

Iridium este o familie de aparate de iluminat pentru drumuri proiectate pentru trei aplicații principale – zone rezidențiale și drumuri secundare, drumuri principale și autostrăzi. Modularitatea sa permite integrarea de componente optice sau electronice pentru a se adapta la cerințele în schimbare ale iluminatului rutier, de ex. cererea în creștere de lumină albă și controale. Iridium asigură costuri scăzute pentru proprietari, mulțumită capacităților sale optice, de reducere a intensității și de telemanagement superioare și ușurinței de instalare și întreținere. Familia de aparate de iluminat Iridium include CosmoPolis și versiuni cu LED-uri. Este disponibilă în patru dimensiuni diferite – pentru înălțimi de montare între 3,5 și 12 metri – și este potrivită pentru montare pe braț și în vârful stâlpului. O gamă completă de brațe asigură consistența vizuală între coloană și aparatul de iluminat ușor rotunjit, făcând din Iridium o soluție totală. Fiecare aparat de iluminat Iridium este complet reciclabil; doar lampa și balastul trebuie reciclate separat.

Catalog de date

Informații generale	
Cod familie lămpi	CDO-TT [MASTER CityWhite CDO-TT]
Echipament	CONV [Convențional]
Cod familie de produse	SGS252 [IRIDIUM]
Marcaj CE	Da
Marcaj ENEC	Marcaj ENEC

Date tehnice lumină	
Unghi standard de înclinație în cap de stâlp	5°
Unghi standard de înclinație pentru montare pe braț	5°

Tip capac optic/lentilă	Glob/capac din policarbonat
Tip optic exterior	CT-POT închis

Funcționare și sistem electric	
Tensiune de intrare	230 V
Consum de curent	70 W
Cablu	-

Sistem mecanic și carcasă	
Culoare carcasă	Gri

Iridium SGS252/452

Dispozitiv de montare	-
Înălţime totală	263 mm
Culoare piese	-

Aprobare și aplicaţie

Cod protecţie împotriva infiltrărilor	IP66 [Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă]
Cod de protecţie împotriva impactului mecanic	IK08 [5 J rezistent la vandalizare]
Clasă de protecţie IEC	Clasa de siguranță I

Date despre produs

Nume comandă produs	SGS252 CDO-TT70W I CR PC GR SND
Numele complet al produsului	SGS252 CDO-TT70W I CR PC GR SND
Full EOC	871155958864300
Cod de comandă	58864300
Număr material (12NC)	910401840818
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8711559588643
Numărător SAP – Pachete per exterior	1
EAN/UPC – Cutie	8711559588643

Cote



Product	A
SGS252 CDO-TT70W I CR PC GR SND	263 mm

© 2023 Signify Holding Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.