Iridium SGS252/452

SGS252 SON-T50/70W II OR PC GR SUD

IRIDIUM, SON-T, 50 W, 70 W, Otevřené CT-POT, Polykarbonátová miska/kryt

Řada Iridium se může pochlubit elegantním, jemně zaobleným tvarem. Nabízí široký výběr optických, elektrických a mechanických kombinací, které splní požadavky jakéhokoli veřejného osvětlení. Modularita těchto svítidel dále umožňuje integraci nových optických či elektronických prvků, s jejichž pomocí se přizpůsobí měnícím se nárokům na osvětlení komunikací, např. rostoucí poptávce po bílém světle a regulaci. Vynikající optika, možnosti regulace a integrace systému Telemanagement se podílejí na nízkých nákladech na instalaci i údržbu. Řada svítidel Iridium je k dispozici ve třech různých velikostech pro tři hlavní typy použití – obytné zóny a menší silnice; hlavní silnice; dálnice. Je vhodná pro montáž na výložník nebo na sloup. Řada Iridium je doplněna kompletní nabídkou výložníků, navržených pro zajištění vizuální kontinuity mezi sloupem a svítidlem. Proto tato svítidla představují skutečně celkové řešení.

Údaje o produktu

Obecné informace	
Kód řady svítidel	SON-T [SON-T]
Předřadník	CONV [Klasický]
Kód produktové řady	SGS252 [IRIDIUM]
Značka CE	Ano
Značka ENEC	Značka ENEC

Světelně technické	
Standardní úhel sklonu v případě montáže na vršek sloupku	5°
Standardní úhel sklonu při montáži s bočním vstupem	5°

Typ optického krytu	Polykarbonátová miska/kryt
Venkovní typ optiky	Otevřené CT-POT

Provozní a elektrické	
Vstupní napětí	230 V
Spotřeba energie	50 70 W
Kabel	-

Mechanické a materiály	
Barva těla	Šedá
Montážní přípravek	-

Iridium SGS252/452

Celková výška	263 mm
Barva dílů	-

Certifikace a použití

Kód ochrany proti vniknutí	IP66 [Chráněno proti proniknutí prachu, chráněno proti silně tryskající vodě]
Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK08 [5 J odolná proti vandalismu]
Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída II

Označení a balení

Objednací název produktu	SGS252 SON-T50/70W II OR PC GR SUD

Celý název výrobku	SGS252 SON-T50/70W II OR PC GR SUD
Full EOC	871155958877300
Objednací kód	58877300
Číslo materiálu (12NC)	910401845018
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8711559588773
Číslování SAP – balení v krabičce	1
Pouzdro – EAN/UPC	8711559588773

Rozměrové výkresy



Product	A
SGS252 SON-T50/70W II OR PC GR SUD	263 mm

© 2023 Signify Holding Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.