

PHILIPS

Vanjska zidna svjetiljka Nyro

Hue White i Color
Ambiance

Ugrađeno LED svjetlo

Bijelo svjetlo i svjetlo u boji

Mrežno napajanje

Pametno upravljanje uz Hue
Bridge*



17456/30/P7



Neograničene mogućnosti

Upotpunite svoju kolekciju vanjske rasvjete zidnom svjetiljkom Nyro, koja emitira svjetlo prema dolje pritom stvarajući nenametljiv svjetlosni efekt, bilo da svijetli bijelim svjetlom ili jednom od 16 milijuna boja.

Neograničene mogućnosti

- Posebno svjetlo za posebne prilike
- Ovih blagdana ukrašavajte svjetlom
- Vratite se u dom okupan svjetlom

Lako i jednostavno upravljanje

- Postavite automatske rasporede paljenja svjetala, svjetlosne podsjetnike, alarme i slično
- Upravlajte na svoj način

Potpuna kontrola s pametnog uređaja uz Hue Bridge/most

- Potreban je Philips Hue Bridge/most

Posebno dizajniran za vaš vanjski prostor

- Otporno na vremenske nepogode (IP44)
- Visokokvalitetni aluminij i vrhunska sintetika

Istaknute znač.

Posebno svjetlo za posebne prilike



Prazničko veselje počinje ovdje – s pametnim svjetlima! Upotrijebite Hue žarulje tvrtke Philips kako biste svom domu podarili blagdanski doživljaj: jarke crvene i zelene boje za Božić, suptilne pastelne nijanse za proljeće ili jezivo ljubičasto isijavanje za najukletiju kuću u kvartu na Noć vještica.

Ovih blagdana ukrašavajte svjetlom



Prazničko veselje počinje ovdje – s pametnim svjetlima! Upotrijebite Hue žarulje tvrtke Philips kako biste svom domu podarili blagdanski doživljaj: jarke crvene i zelene boje za Božić, suptilne pastelne nijanse za proljeće ili jezivo ljubičasto isijavanje za najukletiju kuću u kvartu na Noć vještica.

Vratite se u osvijetljen dom



Aplikaciju Philips Hue app možete postaviti da prepoznaje kad se približavate kući. Čak i prije nego što izidete iz automobila ili zakoračite putom, vaša će se odabrana pametna svjetla automatski uključiti.

Postavite automatske rasporede paljenja svjetala, svjetlosne podsjetnike, alarme i slično



Uživajte u duljim večerima na otvorenom, dovršite posao u vrtu ili samo iznesite smeće nakon što sunce zađe. Postavite rasporede ili upotrijebite rutinu zalaska/izlaska sunca da bi se vaše Hue žarulje tvrtke Philips automatski uključivale. Naravno, na taj način možete i isključivati ili prigušivati rasvjetu. Više se nikad nećete morati brinuti oko toga jeste li ostavili svjetla uključena.

Upravljajte na svoj način



Povežite Philips Hue svjetla s mostom i krenite u istraživanje beskonačnih mogućnosti. Svjetlom možete upravljati s pametnog telefona ili tableta putem aplikacije Philips Hue; osim toga, sustavu možete dodavati prekidače za aktivaciju rasvjetu. Postavite mjerače vremena, obavijesti, alarme i još mnogo toga za potpun Philips Hue doživljaj. Philips Hue radi čak i uz Amazon Alexa, Apple Homekit i Google Home kako bi vam omogućio glasovno upravljanje svjetlima.

Potreban je Philips Hue Bridge/most



Povežite Philips Hue svjetla s mostom kako biste upravljali svjetlima s pametnog telefona ili tableta putem aplikacije Philips Hue. Philips Hue svjetlima možete upravljati i pomoću prekidača za prigušivanje Philips Hue koji omogućuje uključivanje/isključivanje i prigušivanje.


Otporno na vremenske nepogode (IP44)



Ova svjetiljka Philips Hue za uporabu na otvorenom posebno je dizajnirana za vlažna okruženja na otvorenom i

prošla je stroge provjere kako bi se potvrdile njezine tehničke karakteristike. IP razina opisuje se dvjema znamenkama: prva se odnosi na razinu zaštite od prašine, a druga na razinu zaštite od vode. Ova svjetiljka ima oznaku IP44, što znači da je zaštićena od prskanja vode iz svih smjerova, pa je idealna za generalnu rasvjetu na otvorenom.

Visoka kvaliteta



Proizvodi su izrađeni posebno za upotrebu na otvorenom. Koristimo najkvalitetnije materijale kako bi se osiguralo najbolje performanse u vanjskim uvjetima, kao i pametna upotreba materijala radi optimizacije radijskih frekvencija.

Specifikacije

Dizajn i završna obrada

- Boja: Crna
- Materijal: metal

Dodatna značajka / dodatak u kompletu

- Prigušivanje uz Hue aplikaciju i prekidač: Da

Značajke svjetla

- Indeks reprodukcije boja (CRI): 80

Razno

- Posebno dizajnirana za: Vrt i trijem
- Vrsta: Zidno svjetlo

Dimenzije i masa proizvoda

- Neto težina: 0,747 kg
- Visina: 10,1 cm
- Dužina: 25,4 cm
- Širina: 8,8 cm

Servis

- Jamstvo: 2 godine

Tehničke specifikacije

- Izlazna snaga u lumenima pri 4000 K: 1.020 lm
- Vijek trajanja do: 25.000 sat(i)
- Boja svjetla: 2000 – 6500 Hue White Color Ambiance
- Mrežno napajanje: Raspon: 220 V – 240 V, 50 – 60 Hz
- LED: Da
- Ugrađeni LED: Da
- Broj žarulja: 1
- Snaga žarulje u kompletu: 13.5 W
- IP šifra: IP44, zaštita od prskanja vode
- Klasa zaštite: I – uzemljenje
- Zamjenjivost izvora svjetlosti: LED izvor svjetlost koji može zamijeniti stručnjak
- Zamjenjivost upravljačkih zupčanika: Upravljački uređaj koji može zamijeniti stručna osoba
- Izlazna snaga u lumenima pri 2700 K: 710 lm

Što je podržano

- Kompatibilno sa značajkom Effects: Yes
- Aplikacija Philips Hue: IOS 15 i noviji, Android 10.0 i noviji

Dimenzije i težina pakiranja

- EAN/UPC – proizvod: 8718696174302
- Neto težina: 0,75 kg
- Bruto težina: 0,97 kg
- Visina: 327 mm
- Dužina: 105 mm
- Širina: 118 mm
- Šifra proizvoda (12 NC): 915005841701



Datum izdavanja:
2024-02-05
Verzija: 0.727

© 2024 Signify Holding. Sva prava pridržana. Tvrtka Signify ne daje nikakve izjave ili jamstva u vezi točnosti ili potpunosti podataka koji su ovdje uključeni i neće biti odgovorna za bilo koje radnje koje se oslanjaju na te podatke. Podaci navedeni u ovom dokumentu nisu namijenjeni kao komercijalna ponuda i nisu dio nikakvog citata ili ugovora, osim ako tvrtka Signify ne dogovori drugačije. Philips i Philipsov logotip u obliku štita registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com