

# PHILIPS

Reflector de exterior  
Lily XL

Hue White & Color  
Ambiance

LED integrado

Luz blanca y de color

Unidad de bajo voltaje:  
extensión

Control inteligente con Bridge  
Hue\*



17462/30/V7



## Enchúfala e ilumina tu espacio exterior

Proyector de exterior LilyXL ofrece una luz más extensa y potente. Usa la visera desmontable para lograr un efecto de luz direccional, ya sea con luz blanca cálida o fría o con 16 millones de colores.

### Posibilidades ilimitadas

- Pinta tus exteriores con 16 millones de colores
- Luz especial para ocasiones especiales
- Lámpara empotrable impermeable exterior
- Poderosos focos para exteriores

### Comodidad y control sencillos

- Contrólalo a tu manera

### Control total desde un dispositivo inteligente con el puente Hue

- Requiere un puente Philips Hue

### Especialmente diseñado para exteriores

- Fácil de instalar y ampliar
- Aluminio de alta calidad y materiales sintéticos superiores

# Destacados

## Pinta tus exteriores



Con la iluminación exterior de Philips Hue la magia que puedes agregar no tiene límites. Juega con 16 millones de colores y todos los tonos de luz blanca para crear el efecto que quieras. Resalta objetos, árboles y caminos para que tu espacio sobresalga. Usa la aplicación Hue para guardar tus configuraciones de luz favoritas y apágalas cuando quieras con el toque de un dedo.

## Luz especial para ocasiones especiales



La celebración festiva comienza aquí – ¡con iluminación inteligente! Usa tu iluminación Philips Hue para transformar tu hogar en una experiencia de celebración: rojos y verdes intensos para Navidad, tonalidades tenues para primavera, o incluso un violeta brillante para crear una atmósfera tenebrosa en tu hogar durante Halloween.

## Lámpara empotrable impermeable



La lámpara empotrable inteligente está diseñada especialmente para su uso exterior y ha pasado por rigurosas pruebas para asegurar su rendimiento. Calificación de Ubicación mojada UL. Esto significa que el producto es adecuado para uso en lugares mojados.

## Poderosos focos para exteriores

Destaca las características más importantes de tu jardín, ya sea un árbol, una estatua o una fuente de agua, y conviértelas en el centro de atención con iluminación de exterior inteligente de colores.

## Contrólalo a tu manera



Conecta las luces Philips Hue con el puente y comienza a descubrir las posibilidades infinitas. Controla las luces desde tu smartphone o tablet mediante la aplicación de Philips Hue, o agrega los interruptores interiores al sistema para cambiar las luces. Establece alarmas, notificaciones y mucho más para disfrutar la experiencia completa de Philips Hue. Philips Hue incluso funciona con Alexa de Amazon, Apple Homekit y el Asistente de Google, para que puedas controlar las luces con tu voz.

## Requiere un puente Philips Hue




Conecta tus luces Philips Hue con el puente para controlar las luces desde un smartphone o una tablet con la Philips Hue app. O controla las luces Philips Hue con el interruptor de regulación de intensidad interior de Philips Hue para las funciones de encendido/apagado y regulación.

## Fácil de instalar y ampliar



Ilumina los caminos oscuros, crea focos de atención en tu paisaje o un ambiente único en el patio. Puedes hacerlo tú mismo, usando las luces de mini reflectores Hue o bolardos. Los productos funcionan con bajo voltaje, son seguros de usar y fáciles de instalar. No más complejidad para iluminar los exteriores: crea y extiende tu iluminación como gustes.

**Alta calidad**

Estos productos están hechos específicamente para su uso en exteriores. Usamos materiales de la más alta calidad para asegurar el mejor rendimiento a la intemperie y los usamos de manera inteligente para optimizar la radio frecuencia.

## Especificaciones

**Diseño y acabado**

- Color: Negro
- Material: Aluminio

**Características/accesorios adicionales incluidos**

- Regulable con interruptor y la Hue app: Sí

**Características de la luz**

- Índice de producción de color (IRC): 80

**Varios**

- Especialmente diseñado para: Jardín y patio
- Tipo: Luz dirigida

**Dimensiones y peso del producto**

- Peso neto: 3.086 lb
- Longitud del cable: 0.5 m
- Alto: 7.5 in
- Largo: 4.4 in
- Ancho: 4.4 in

**Servicio**

- Garantía: 2 años

**Especificaciones técnicas**

- Emisión de lúmenes a 4000 K: 1,060 lm
- Vida útil hasta: 25,000 hora(s)
- Color de la luz: Hue White & Color Ambiance 2.000-6.500
- Alimentación: Rango 100 V - 127 V, 50-60 Hz
- LED: Sí
- LED incorporado: Sí
- Cantidad de luces: 1
- Potencia en vatios de la luz incluida: 15 W
- Potencia en vatios máxima de la luz de repuesto: 15 W
- Código IP: IP65, a prueba de polvo, protección contra chorros de agua
- Clase de protección: III: voltaje extra bajo seguro

**Compatibilidades**

- Compatible con la función de efectos: Yes
- Philips Hue App: iOS 15 y superior, Android 10.0 y superior

**Dimensiones y peso del empaque**

- EAN/UPC - Producto: 046677803001
- Peso neto: 1.4 kg
- Peso bruto: 1.72 kg
- Alto: 275 mm
- Largo: 150 mm
- Ancho: 275 mm
- N.º de material (12NC): 915005842701



Fecha de publicación:  
2024-02-02  
Versión: 0.255

© 2024 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no hace ninguna representación ni garantía respecto de la precisión o integridad de la información incluida en el presente y no será responsable de ninguna acción que se tome sobre la base de esta. La información presente en este documento no está pensada como una oferta comercial y no forma parte de ningún presupuesto o contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Philips y Philips Shield Emblem son marcas registradas de Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)