

# PHILIPS

Apliqué para exteriores Appear

Hue White & Color  
Ambiance

LED integrado

Luz blanca y de color

Alimentación

Control inteligente con Bridge  
Hue\*



17463/30/V7



## Posibilidades ilimitadas

El luminario de pared Appear ofrece 16 millones de colores sutiles con una excelente salida de luz, dirigiendo los haces tanto arriba como abajo, creando un triángulo afilado con efecto reloj de arena sobre la pared de tu jardín delantero o trasero.

### Posibilidades ilimitadas

- Relájate con la luz blanca de cálida a fría
- Decore su hogar con luz para las fiestas
- Llega a una casa llena de luz
- Formas únicas de luz arquitectónica

### Comodidad y control sencillos

- Contrólalo a tu manera

### Control total desde un dispositivo inteligente con el puente Hue

- Requiere un puente Philips Hue

### Especialmente diseñado para exteriores

- Impermeable (IP44)
- Aluminio de alta calidad y materiales sintéticos superiores

# Destacados

## Luz blanca de cálida a fría



Alarga tus noches con la iluminación exterior Philips Hue. Establece el ambiente ideal en el patio, balcón o porche y relájate. Desde la luz blanca cálida del sol de verano, hasta la luz blanca fría de invierno: puedes disfrutar de cualquier tono de luz blanca que se adapte a tu estado de ánimo durante todo el año.

## Decore su hogar con luz para las fiestas



La celebración festiva comienza aquí – ¡con iluminación inteligente! Usa tu iluminación Philips Hue para transformar tu hogar en una experiencia de celebración: rojos y verdes intensos para Navidad, tonalidades tenues para primavera, o incluso un violeta brillante para crear una atmósfera tenebrosa en tu hogar durante Halloween.

## Llega a casa con luz



Configure su Philips Hue app para que reconozca cuándo esté cerca de casa; antes de que salga del auto o llegue a la entrada, las luces inteligentes seleccionadas se encenderán automáticamente.

## Formas únicas de luz arquitectónica



Crea un punto focal arquitectónico con luminarias de exterior que ofrecen efectos de luz definidos y triangulares sobre cualquier pared o superficie.

## Contrólalo a tu manera



Conecta las luces Philips Hue con el puente y comienza a descubrir las posibilidades infinitas. Controla las luces desde tu smartphone o tablet mediante la aplicación de Philips Hue, o agrega los interruptores interiores al sistema para cambiar las luces. Establece alarmas, notificaciones y mucho más para disfrutar la experiencia completa de Philips Hue. Philips Hue incluso funciona con Alexa de Amazon, Apple Homekit y el Asistente de Google, para que puedas controlar las luces con tu voz.

## Requiere un puente Philips Hue




Conecta tus luces Philips Hue con el puente para controlar las luces desde un smartphone o una tablet con la Philips Hue app. O controla las luces Philips Hue con el interruptor de regulación de intensidad interior de Philips Hue para las funciones de encendido/apagado y regulación.

**Impermeable (IP44)**

Esta luminaria de exterior Philips Hue está especialmente diseñada para usar en ambientes exteriores y se sometió rigurosamente a pruebas para asegurar

su rendimiento. El nivel IP está descrito con dos ilustraciones: la primera se refiere al nivel de protección contra el polvo, la segunda contra el agua. Esta lámpara está diseñada con IP44: está protegida contra salpicaduras de agua de cualquier dirección. Este producto es más común e ideal para el uso general al aire libre.

**Alta calidad**

Estos productos están hechos específicamente para su uso en exteriores. Usamos materiales de la más alta calidad para asegurar el mejor rendimiento a la intemperie y los usamos de manera inteligente para optimizar la radio frecuencia.

## Especificaciones

**Diseño y acabado**

- Color: Negro
- Material: metal

**Características/accesorios adicionales incluidos**

- Rayo de luz bidireccional: Sí
- Regulable con interruptor y la Hue app: Sí

**Características de la luz**

- Índice de producción de color (IRC): 80

**Varios**

- Especialmente diseñado para: Jardín y patio
- Tipo: Apliqués

**Dimensiones y peso del producto**

- Peso neto: 2.612 lb
- Alto: 9.4 in
- Largo: 4.6 in
- Ancho: 4.3 in

**Servicio**

- Garantía: 2 años

**Especificaciones técnicas**

- Emisión de lúmenes a 4000 K: 1,180 lm
- Vida útil hasta: 25,000 hora(s)
- Color de la luz: Hue White & Color Ambiance 2.000-6.500
- Alimentación: Rango 100 V - 127 V, 50-60 Hz
- LED: Sí
- LED incorporado: Sí
- Cantidad de luces: 2
- Potencia en vatios de la luz incluida: 8 W
- Potencia en vatios máxima de la luz de repuesto: 8 W
- Código IP: IP44, protección contra agua salpicada
- Clase de protección: I: con toma de tierra

**Compatibilidades**

- Compatible con la función de efectos: Yes
- Philips Hue App: iOS 15 y superior, Android 10.0 y superior

**Dimensiones y peso del empaque**

- EAN/UPC - Producto: 046677803018
- Peso neto: 1.19 kg
- Peso bruto: 1.35 kg
- Alto: 295 mm
- Largo: 115 mm
- Ancho: 135 mm
- N.º de material (12NC): 915005843101



Fecha de publicación:  
2024-02-02  
Versión: 0.230

© 2024 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no hace ninguna representación ni garantía respecto de la precisión o integridad de la información incluida en el presente y no será responsable de ninguna acción que se tome sobre la base de esta. La información presente en este documento no está pensada como una oferta comercial y no forma parte de ningún presupuesto o contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Philips y Philips Shield Emblem son marcas registradas de Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)