

PHILIPS

Daylo Outdoor
Wandleuchte schwarz

Hue White & Color
Ambiance

Integrierte LED

Weiß- und Farblicht

netzstrombetrieben

Intelligente Steuerung mit Hue
Bridge*



17465/30/P7



Unbegrenzte Möglichkeiten

Erhelle mit der Wandleuchte Daylo in schwarz Deinen Außenbereich mit einem Ring aus Licht. Diese runde Außenleuchte verfügt über 16 Millionen Farben. Sie erzeugt einen weichen, diffusen Lichteffekt nach außen sowie ein subtiles Hintergrundlicht hinter der Leuchte.

Unbegrenzte Möglichkeiten

- Verschönere Deinen Garten mit 16 Millionen Farben
- Entspannen mit warmem bis kaltem Weißlicht
- Festliche Dekoration mit Licht
- Heimkehr in ein mit Licht gefülltes Haus

Einfache und bequeme Steuerung

- Nach Belieben steuerbar

Volle Kontrolle mit einem Mobilgerät via Hue Bridge

- Erfordert eine Philips Hue Bridge

Speziell für Deine Außenbereiche entwickelt

- Witterungsbeständig (IP44)
- Qualitativ hochwertiges Aluminium und hochwertige Kunststoffe

Besonderheiten

Verschönere Deinen Garten



Mit Philips Hue Außenbeleuchtung sind keine Grenzen gesetzt: Experimentiere mit 16 Millionen Farben und allen Weißtönen, um die gewünschte Wirkung zu erzeugen und Deinen Garten zu verschönern. Hebe Gegenstände, Bäume oder Wege hervor, um Deinen Außenbereich ins rechte Licht zu rücken. Speichere mit Hilfe der Hue App Deine bevorzugten Lichteinstellungen, um sie jederzeit aufrufen zu können.

Von warmem bis hin zu kaltem Weiß



Verlängere Deine Abende mit der Philips Hue Außenbeleuchtung. Sorge für die passende Atmosphäre auf Terrasse, Balkon oder Veranda und lehne Dich entspannt zurück. Wechsel von einem warmweißen Licht einer Sommersonne hin zu einem kühleren Winterlicht: Du kannst das ganze Jahr über passend zu Deiner Stimmung jeden beliebigen Weißton einstellen.

Festliche Dekoration mit Licht



Eine gelungene Feiertagsstimmung beginnt mit smartem Licht! Zaubere mit Deinen Philips Hue Lampen in ein festliches Ambiente in Deinem Zuhause: Leuchtendes Rot und Grün für Weihnachten, dezente Pastelltöne für das Frühjahr oder ein unheimliches, violettes Leuchten, um Dein Haus an Halloween zu dem beliebtesten Objekt im Viertel zu machen.

Heimkehr in ein helles Haus



Stelle Deine Philips Hue App so ein, dass sie erkennt, wenn Du nach Hause kommst. Noch bevor Du Deine Haustür erreicht hast, werden die ausgewählten intelligenten Leuchten automatisch eingeschaltet.

Nach Belieben steuerbar



Verbinde Deine Philips Hue-Leuchten mit der Bridge, und entdecke grenzenlose Möglichkeiten: Steuere Deine Beleuchtung über Dein Smartphone oder Tablet mit der Philips Hue App, oder füge Innenschalter zu Deinem System hinzu, um Deine Leuchten zu steuern. Programme Timer, Benachrichtigungen, Alarmer und vieles mehr. Philips Hue funktioniert sogar mit Amazon Alexa, Apple HomeKit und Google Assistant, so dass Du Deine Beleuchtung per Sprachsteuerung anpassen kannst.

Erfordert eine Philips Hue Bridge



Verbinde Deine Philips Hue Lampen mit der Bridge, um Deine Beleuchtung über Dein Smartphone oder Tablet mit der Philips Hue App zu steuern. Sobald die Leuchten in Dein Hue System eingebunden sind, kannst Du sie auch mithilfe der weiteren Steuerungsmöglichkeiten für Philips Hue steuern, z.B. via Dimmschalter oder Sprachsteuerung.

Wetterfest (IP44)

Diese Philips Hue Außenleuchte wurde speziell für Umgebungen im Freien entworfen und strengen Tests unterzogen, die ihre Leistung gewährleisten. Die IP-Schutzart wird

durch zwei Ziffern festgelegt: die erste bezieht sich auf die Schutzstufe gegen Staub, die zweite auf die Schutzstufe gegen Wasser. Diese Leuchte verfügt über die Schutzart IP44, d. h. sie ist gegen Spritzwasser aus allen Richtungen geschützt und eignet sich perfekt für Außenbereiche.

Hochwertiges Material

Die Produkte sind speziell für den Einsatz in Außenbereichen entwickelt. Wir verwenden hochwertige Materialien, um die beste Leistung in Außenbereichen zu gewährleisten. Außerdem setzen wir die Materialien in intelligenter Weise ein, um die elektromagnetische Verträglichkeit zu optimieren.

Daten

Design und Materialausführung

- Farbe: Schwarz
- Material: Metall

Zusatzfunktion/Zubehör im Lieferumfang enthalten

- Dimmbar mit Hue App und Schalter: Ja

Lichteigenschaften

- Farbwiedergabeindex (CRI): 80

Sonstiges

- Speziell geeignet für: Garten und Terrasse
- Typ: Wandleuchte

Produktabmessungen und -gewicht

- Nettogewicht: 0,778 kg
- Höhe: 7,6 cm
- Länge: 22 cm
- Breite: 22 cm

Service

- Garantie: 2 Jahr(e)

Technische Daten

- Lichtleistung von 4.000 K: 1.060 lm
- Nutzlebensdauer von bis zu: 25.000 Stunde(n)
- Lichtfarbe: 2000–6500 Hue White & Color Ambiance
- Netzstrom: Bereich 220 V–240 V, 50–60 Hz
- LED: Ja
- LED integriert: Ja
- Anzahl Lichtquellen: 1
- Wattleistung des im Lieferumfang enthaltenen Leuchtmittels: 15 W
- Maximale Wattleistung der Ersatzlampe: 15 W
- IP-Code: IP44, Schutz gegen Spritzwasser
- Schutzklasse: II – Doppelte Isolierung
- Austauschbarkeit des Leuchtmittels: Von Fachkraft auszutauschende LED-Lichtquelle
- Austauschbarkeit der Vorschaltgeräte: Von Fachkraft auszutauschendes Vorschaltgerät
- Lichtleistung von 2.700 K: 950 lm

Was unterstützt wird

- Kompatibel mit Effekten: Yes
- Philips Hue App: iOS 15 und höher, Android 10.0 und höher

Packmaße und Gewicht

- EAN/UPC - Produkt: 8718696174401
- Nettogewicht: 0,78 kg
- Bruttogewicht: 1,07 kg
- Höhe: 284 mm
- Länge: 95 mm
- Breite: 268 mm
- Material-Nummer (12NC): 915005843201



Ausstellungsdatum:
2024-02-04
Version: 0.596

© 2024 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com