3-fasskena RCS750, kvadratisk

RCS750 3C L3000 WH (XTS4300-3)

3-fasskena RCS750, kvadratisk, Normal, Vit, Verktygsskyddad

Det kvadratiska skensystemet RCS750 för 3-fas är tillverkat av massivt aluminium. Skenorna finns i 1,2, 3 och 4 meter långa längder och har fyra strömledare. Du kan enkelt skapa det skensystem som passar din anläggning: horisontellt eller vertikalt, monterat på eller i tak, på vägg eller som fristående paneler. Du kan också montera systemet som en friliggande struktur. Alla armaturerna ansluts separat och kan tändas/släckas separat. Om du vill ändra belysningens utformning, är det enkelt att flytta på armaturerna. 3-fassystemet RCS750 är ett mångsidigt skensystem för accentbelysning och dekorativ belysning. Du kan välja mellan olika adapters, anslutningar och montagetillbehör.

Produktdata

Allmän information	
Tillbehörsfärg	Vit
Glödtrådstest	Temperatur 850 °C, varaktighet 5 s

Mekanik och armaturhus	
Total längd	3 000 mm

Användning och godkännande	
Kod för kapslingsklass	IP30 [Verktygsskyddad]
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass I

Produktdata	
Beställningsproduktnamn	RCS750 3C L3000 WH (XTS4300-3)
Fullständigt produktnamn	RCS750 3C L3000 WH (XTS4300-3)
Full EOC	871155938112100
Beställningsnummer	38112100
Materialnummer (12NC)	910500189015
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8711559381121
Räknare - antal förpackningar per kartong	1
EAN/UPC - Hölje	8711559381121

3-fasskena RCS750, kvadratisk

Måttskiss



© 2023 Signify Holding Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår häri och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.