GreenSpace Accent, elbow

RS342B LED17S/830 PSU-E WB SI

GreenSpace Accent Elbow, LED module, system flux 1700 lm, 830 varmhvit, Strømforsyningsenhet ekstern (på/av), Bred lysstråle, Sikkerhetsklasse II, Hvit

Takket være GreenSpace Accent-familien kan detaljister og bygningsoperatører bytte fra CDM til LED og dra nytte av fordelene med lyskvaliteten til Philips PerfectAccent, samt betydelige energibesparelser – alt dette med en rimelig investeringskostnad. GreenSpace Accent Elbows faste form gjør ettermontering raskt og enkelt for en enkelt installatør. For matforhandlere kommer GreenSpace Accent Elbow med spesielle lysoppskrifter for å forbedre butikkens atmosfære og vise varene i deres aller beste lys: Fresh Food Champagne er den perfekte løsningen for visning av frukt, grønnsaker, ost, brød og bakverk i en varm belysning, mens Fresh Food Meat skaper det beste lyset for fremheving av kjøtt i en kjølig, naturlig atmosfære. Klesforhandlere kan også velge fra et utvalg av lyse varianter: CrispWhite er det klare valget for å få farger til å virke sterke og intense, samtidig som hvitt forblir hvitt, og PremiumWhite er det beste CDM-alternativet for høy fargegjengivelse i en varm belysningsatmosfære.

Warnings and safety

- Under vedlikehold må produktet slås av og kjøles ned
- Produktet må monteres utenfor rekkevidde. Det er kun mulig å manipulere produktet når det er varmt, ved bruk av en isolert hanske

Produktdata

Generell informasjon	
Lampefamiliekode	LED17S [LED module, system flux 1700 lm]

Sokkelbase	- [-]
Lyskilden kan byttes ut	Nei

GreenSpace Accent, elbow

Antall utstyrsenheter	1 enhet
Forkobling	-
Driver inkludert	Ja
Merknader	* – I henhold til Lighting Europes veiledende dokument "Evaluating performance of LED based luminaires – januar 2018": Rent statistisk finnes det ikke noen relevant forskjell i lumenvedlikehold mellom B50 og for eksempel B10. Derfor gjelder B50s verdi for gjennomsnittlig levetid også for B10.
Produktseriekode	RS342B [GreenSpace Accent Elbow]
Lighting Technology	LED
Verditrapp	Effekt
CE-merke	Ja
Garantiperiode	5 år
Brennbarhetsmerke	-
ENEC-merke	ENEC-merke
Test av glødetråd	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek
I samsvar med EU RoHS	Ja

Teknisk belysning

Lysytelse	1 700 lm
Korrelert fargetemperatur (nom)	3000 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	118,05555555555556 lm/W
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	≥80
Antall lyskilder	1
Spredningsvinkel på lyskilden	120 grad(er)
Lyskildefarge	830 varmhvit
Optisk type	Bred lysstråle
Type optisk deksel	Kule/deksel av akryl, klar
Armatur lysstråle spredning	36°

Drift og elektronikk

Inngangsspenning	220-240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Startstrøm	18,6 A
Innløpstid	0,24 ms
Effektforbruk	14,4 W
Effektfaktor (brøk)	0.9
Tilkobling	Push-in-kontakt og strekkavlastning
Kabel	-
Antall produkter på MCB på 16 A type B	34

Temperatur

Omgivelsestemperatur	+10 til +40 °C

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Nei
Driver/kraftenhet/transformator	Strømforsyningsenhet ekstern (på/av)
Kontrollgrensesnitt	-
Konstant lyseffekt (CLO)	Nei

Mekanikk og innfatning

Innfatningsmateriale	Aluminium
Reflektormateriale	Belegg av polykarbonataluminium
Optisk materiale	Polymetylmetakrylat
Optisk deksel/linsemateriale	Polymetylmetakrylat
Fixation material	Polyamid
Innfatningsfarge	Hvit
Optisk deksel/linsefinish	Klar
Total lengde	228 mm
Total bredde	193 mm
Total høyde	156 mm
Total diameter	193 mm
Mål (høyde x bredde x høyde)	156 x 193 x 228 mm

Godkjenning og bruksområde

Ingress beskyttelseskode	IP20 [Fingerbeskyttet]
Mekanisk støtbeskyttelseskode	IK02 [0,2 J standard]
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse II

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Lysstrømstoleranse	+/-10%
Innledende kromatisitet	(0.43, 0.40) SDCM<3
Strømforbrukstoleranse	+/-10%

Ytelse over tid (i samsvar med IEC)

Feilfrekvens for styreutstyr ved median brukstid på 50 000 timer	5 %
Lumenvedlikehold ved median brukstid* 50000 h	L80

Bruksforhold

Ytelse omgivelsestemperatur Tq	25 °C
Maksimalt dimmenivå	Ikke relevant
Egnet for tilfeldig veksling	Nei

Produktdata

Produktnavn for bestilling	RS342B LED17S/830 PSU-E WB SI
Fullstendig produktnavn	RS342B LED17S/830 PSU-E WB SI
Full EOC	871869625510000
Bestillingskode	25510000
Materialenr. (12NC)	910500456522
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8718696255100
SAP-teller – pakker per utvendige	1
EAN/UPC – boks	8718696255100

GreenSpace Accent, elbow

Målskisse



© 2023 Signify Holding Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.