

PHILIPS

Lampă de plafon

myLiving

Suede

alb

LED



31802/31/E4



Decora i-vă casa cu lumină

Forma moale și simplă a acestei lămpi de perete și de plafon Philips myLiving Suede cu LED este subtilă și discretă, potrivindu-se cu fiecare cameră, pentru a crea lumină naturală rece din abundență.

Soluții de iluminat durabile

- Economie de energie
- Lumină LED de înaltă calitate
- Philips oferă o garanție de 5 ani pentru modulul și driverul LED

Caracteristici speciale

- Adecvat pentru montarea pe perete și pe tavan

Concepută pentru camera de zi și dormitor

- Perfectă pentru relaxare și socializare
- Crea o atmosferă modernă și primitoare

Repere

Economie de energie



Această lampă eficientă energetic de la Philips economisește energie în comparație cu sursele de lumină tradiționale, ajutându-vă să economisiți bani la facturile de energie și să contribuiți la protejarea mediului.

Lumină LED de înaltă calitate




Tehnologia cu LED-uri, integrată în această lampă Philips, este o soluție dezvoltată în mod unic de către Philips. Având o aprindere instantanee, aceasta permite o generare optimă a luminii și aduce culori vii în casa ta.

Garanție de 5 ani pentru sistemul LED



Pe lângă garanția standard de 2 ani pentru lampă, Philips oferă o garanție de 5 ani pentru sistemul LED, adică modulul și driverul LED.

Instalarea pe perete și pe tavan



Poți instala această lampă atât pe perete cât și pe tavan, exact așa cum dorești.

Perfectă pentru relaxare și socializare

Camera de zi este sufletul oricărui cămin - un loc unde familia se adună pentru a se relaxa și unde musafirii socializează. Iluminarea pentru camera dvs. de zi și pentru dormitor trebuie să fie flexibilă și ușor de reglat pentru diferite tipuri de utilizare pe perioada zilei. Poziționarea atentă a diferitelor surse de lumină și jocul cu straturile de lumină ajută la crearea unui sentiment de spațiu și oferă camerei o senzație călduroasă și primitoare.

Creeți o atmosferă modernă

Această lampă este concepută pe baza celor mai recente gusturi, tendințe și stiluri de viață, pentru a se potrivi fără efort în decorul dvs. și pentru a defini ambianța localizată pe care vă-ați dorit-o întotdeauna.

Specificații

Design și finisaj

- Culoare: alb
- Material: plastic

Caracteristici/accesorii suplimentare incluse

- Garanție de 5 ani pentru modulul LED: Da
- Spot reglabil: Nu
- Efect de lumină difuză: Da
- Reglare intensitate luminoasă din telecomandă: Nu
- LED integrat: Da
- Se potrivește perfect pentru instalarea pe perete și plafon: Da
- Telecomandă inclusă: Nu
- Piesă centrală: Nu

Caracteristicile fotometrice

- Indice de redare a culorilor (IRC): 80

Diverse

- Concepută special pentru: Cameră de zi și dormitor
- Stil: Contemporan
- EyeComfort: Nu

Dimensiunile și greutatea produsului

- Înălțime: 9,9 cm
- Lungime: 38 cm
- Greutate netă: 0,742 kg
- Lățime: 38 cm

Service

- Garanție: 5 ani

Specificatii tehnice

- Durată de viață de până la: 20.000 ore
- Diametru: 380 mm
- Flux luminos total al instalației de iluminat: 2350
- Culoare lumină: 6500
- Alimentare de la rețea: 220-240
- Instalație de iluminat cu intensitate variabilă: Nu
- LED: Da
- LED încorporat: Da
- Puterea becului inclus: 20
- Cod IP: IP20, protecție împotriva obiectelor mai mari de 12 mm, fără protecție împotriva apei
- Clasa de protecție: I - împământat

Dimensiunile și greutatea ambalajului

- EAN/UPC - produs: 8718696163610
- Greutate netă: 0,815 kg
- Greutate brută: 1,184 kg
- Înălțime: 470,000 mm
- Lungime: 106,000 mm
- Lățime: 465,000 mm
- Număr material (12NC): 915005503801



Data apariției: 2020-10-08
Versiune: 0.473

© 2020 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com