

PHILIPS

Adore Bathroom speillampe


Hue White ambiance

Med Hue Dimmer switch

Integrert LED

White

Smart kontroll med Hue Bridge*



34028/31/P7



Lys opp øyeblikkene dine

Philips Hue White Ambiance Adore-speillampen har en klassisk, slank design som passer til alle baderomsinnredninger. Med Hue-dimmeren kan du justere lysinnstillingene slik at du får belysningen du trenger for å få en energiboost, konsentrere deg, lese, slappe av, sminke deg eller plukke ut festantrekket til kvelden. Plasser én lysarmatur horisontalt over speilet eller to vertikalt på hver side for å få best mulig stemningslys.

Ubegrensede muligheter

- Vanntett smartbelysning for bruk i baderom
- Trådløs kontroll med medfølgende dimmer
- Nyt den rette intelligent belysningen for daglige gjøremål

Hue-broen gjør at du har full kontroll fra mobil og nettbrett

- Hue Bridge gjør at du har full kontroll fra mobil og nettbrett

Høydepunkter

Vanntett for bruk i baderom



Philips Hue Adore er en serie av smarte baderomsls som er nøye testet for å sikre at de er vanntette. Dette gjør dem perfekte for fuktige miljøer. Hvert Adore-baderomsls oppfyller IP44-standardene.

Trådløs kontroll




Med den batteridrevne dimmeren kan du styre opptil 10 intelligente lys samtidig. Bryteren – som kan tas bort fra veggfestet og brukes som en fjernbetjening – lar deg regulere lysmengden eller bytte mellom fire forhåndsinnstilte lysoppskrifter

Velg riktig smartbelysning



Optimaliser daglige rutiner med justerbart hvitt lys. Still inn lyset etter hva du skal gjøre og hvilken stemning du ønsker på baderommet – et knappetrykk er alt som skal til. Få energi om morgenen med kjølig dagslys, utfør presisjonsoppgaver med klart lys, få perfekt leselys på badet, eller bruk litt kvalitetstid i badekaret med varmt lys.

Full kontroll med Hue-broen



Koble lyskildene fra Philips Hue til Hue Bridge for å få tilgang til alle systemets mulighet.

Spesifikasjoner

Design og utseende

- Farge: hvit
- Materiale: syntetiske materialer

Ekstra funksjon/tilbehør følger med.

- Kan dimmes med Hue-app og -bryter: Ja
- Hue Switch: Ja

Diverse

- Spesielt designet for: Baderom
- Stil: Moderne
- Type: Vegglampe
- EyeComfort: Ja

Mål og vekt på produktet

- Høyde: 4,3 cm
- Lengde: 42,4 cm
- Nettovekt: 0,590 kg
- Bredde: 11,6 cm

Service

- Garanti: To år

Tekniske spesifikasjoner

- Levetid på opptil: 20 000 time(r)
- Lysarmaturens totale lyseffekt: 1050 lm
- Lyskildeteknologi: 24 V
- Lysfarge: 2200–6500 Hue White Ambiance
- Strømnett: 50–60 Hz
- Dimmbar lysarmatur: Ja
- LED: Ja
- Innebygd LED-lyskilde: Ja
- Antall lyspærer: 1
- Lyspære følger med: 13 W
- Erstatningslyspære med maks. effekt i watt: 13 W
- IP-klasse: IP44
- Beskyttelsesklasse: II – dobbeltisolert
- Kontrollutstyrets utskiftbarhet: Ikke-utskiftbart kontrollutstyr
- Lyskildens utskiftbarhet: Ikke-utskiftbar LED-lyskilde

Emballasjemål og vekt

- EAN/UPC – produkt: 8718696170823
- Nettovekt: 0,590 kg
- Bruttovekt: 0,906 kg
- Høyde: 93,000 mm
- Lengde: 163,000 mm
- Bredde: 483,000 mm
- Materialnummer (12NC): 915005739301



Utgivelsesdato:
2023-11-09
Versjon: 0.754

© 2023 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningsstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com