GreenSpace Accent Kardanik

RS343B LED27S/830 PSU-E MB WH

GreenSpace Accent Kardanik, 23.5 W, 2700 lm, 3000 K, Orta genişlikte ışın, Beyaz

GreenSpace Accent ailesi sayesinde perakendeciler ve inşaat operatörleri, artık CDM'den LED'e geçiş yapabiliyor ve makul bir başlangıç yatırımıyla enerji tasarrufundan faydalanıyor. GreenSpace Accent Kardanik yukarıdan aydınlatma serisi, yükseltilebilir kurulumun kolay ve hızlı yapılabilmesini sağlamak amacıyla standart geçme ve özel lümen paketlerine sahiptir. Ayrıca ürünler, çoklu sistem entegrasyonu ile kablolu ve kablosuz dim etme seçenekleri sunar. Moda ve gıda perakendecileri için her RS343B GreenSpace Accent Kardanik yukarıdan aydınlatma, özel LED çeşitleri ve taze gıda LED ışık tarifleri ile ürünleri en iyi ışıkta göstermek için kullanılabilir. PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost ve Champagne hakkında daha fazla bilgi edinmek için Moda ve Gıda katalog sayfalarımıza bakın.

Güvenlik ve uyarılar

- Bakım sırasında ürün kapatılmalı ve soğutulmalıdır.
- Ürünün elle erişilemeyecek bir noktaya kurulması gerekir. Ürüne sıcakken yalnızca yalıtılmış bir eldivenle dokunulabilir

Ürün veri

Genel Bilgiler	
Lamba ailesi kodu	LED27S [LED Module, system flux 2700 lm]
Kapak Tabanı	- [-]
Değiştirilebilen ışık kaynağı	Hayır
Sürücü birimi sayısı	1 ünite
Sürücü	-
Tertibat dahildir	Evet

Açıklamalar	*-Aydınlatmayla ilgili "LED tabanlı aydınlatmaların performansını değerlendirme - Ocak 2018" adlı Lighting Europe rehberi makalesine göre: B50 ve örneğin B10 arasında lümen bakımı açısından istatistiksel olarak belirgin bir fark yoktur. Bu nedenle, ortalama kullanım ömrü

GreenSpace Accent Kardanik

	(B50) değeri, aynı zamanda B10 değerini de yansıtır.
Ürün ailesi kodu	RS343B [GREENSPACE ACCENT CARDANIC]
Aydınlatma Teknolojisi	LED
Değer merdiveni	Performans
CE işareti	Evet
Garanti süresi	5 yıl
Alev alma işareti	Normalde yanıcı yüzeylere montaj için
ENEC işareti	ENEC işareti
Ateşleme teli testi	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn.
EU RoHS ile uyumludur	Evet

Işık Teknik Ayrıntıları

Işık Akısı	2.700 lm
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	3000 K
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	114,8936170212766 lm/W
Renk oluşturma dizini (CRI)	≥80
Işık kaynağının ışın açısı	120 °
Işık kaynağı rengi	830 sıcak beyaz
Optik sistem türü	Orta genişlikte ışın
Optik kapak tipi	Polikarbon opal satenleştirilmiş
Aydınlatma armatürü ışık demeti yayılması	24°

Çalıştırma ve Elektrik

Giriş Voltajı	220-240 V
Hat Frekansı	50 to 60 Hz
Kalkış Akımı	18,6 A
Ani akım süresi	240 ms
Güç Tüketimi	23,5 W
Güç Faktörü (Kesir)	0.9
Bağlantı	-
Kablo	-
16 A tip B MCB'sindeki ürün sayısı	32

Sıcaklık

Ortam sıcaklığı aralığı	+10 ila +25 °C

Kontroller ve Dim Etme

Dim Edilebilir	Hayır
Sürücü/güç ünitesi/trafo	Harici güç kaynağı ünitesi (Açık/Kapalı)
Sabit ışık çıkışı	Hayır

Mekanik ve Muhafaza

Muhafaza Malzemesi	Alüminyum
Reflektör malzemesi	Polikarbon alüminyum kaplı
Optik sistem malzemesi	Polikarbon
Optik kapak malzemesi	Polikarbon
Sabitleme malzemesi	Çelik
Muhafaza Rengi	Beyaz
Optik kapak kaplaması	Buzlu
Genel yükseklik	135 mm
Toplam çap	190 mm

Onay ve Uygulama

Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP20 [Parmak korumalı]
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK02 [0,2 J standart]
Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı II

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

Işık akısı toleransı	+/-10%
Başlangıç renk türü	(0.4338, 0.4030)
Güç tüketimi toleransı	+/-10%

Zaman İçindeki Performansı (IEC Uyumlu)

Ortalama kullanım ömrü 50000 saatte kontrol tertibatı arıza oranı	5 %
Ortalama kullanım ömrü* 50000 saatte lümen bakım	L80

Uygulama Koşulları

Performans ortam sıcaklığı Tq	25 °C
Rastgele anahtara uygun	Evet

Ürün Verileri

Sipariş ürün adı	RS343B LED27S/830 PSU-E MB WH
Tam ürün adı	RS343B LED27S/830 PSU-E MB WH
Tam ürün kodu	871869916546800
Sipariş kodu	16546800
Malzeme No. (12NC)	910500459362
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	8718699165468
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	1
EAN/UPC - Kutu	8718699165468

GreenSpace Accent Kardanik

Boyutlu çizim



© 2023 Signify Holding Tüm hakları saklıdır. Signify, bu belgede bulunan bilgilerin doğruluğuna veya tamlığına ilişkin herhangi bir beyan veya garanti sunmaz ve bunlara dayalı gerçekleştirilen hiçbir işlemden yükümlü olmayacaktır. Bu belgede sunulan bilgiler, aksi Signify tarafından kabul edilmedikçe, herhangi bir ticari teklif oluşturma amacı gütmemektedir ve herhangi bir fiyat teklifi veya sözleşmesinin parçasını teşkil etmez. Philips ve Philips Kalkan Amblemi, Koninklijke Philips N.V. şirketine ait tescilli ticari markalardır.