LuxSpace Accent Fresh Food

RS751B LED19S/ROSE PSE-E VWB WH

LuxSpace Accent Fresh Food, 22.5 W, 1900 lm, 2200 K, Çok geniş ışın, Beyaz

Perakendeciler yükselen enerji fiyatlarıyla gitgide daha fazla mücadele etmek zorunda kalıyorlar. Aynı zamanda, müşterinin dikkatini çekmek için mimari bütünlükte esnekliğin yanı sıra, yüksek kaliteli aydınlatmayı da korumaları gerekiyor. Gıda perakendecileri genellikle, taze gıda reyonlarını mümkün olan en yüksek tazeliği yansıtacak biçimde aydınlatan, yiyeceklerin görüntüsünü çekici kılan ve ışık ambiyansının canlı ve kucaklayıcı olmasını sağlayan üstün ışık kaynakları isterler. Sıcak bir ışık ambiyansı tercih edildiğinde; meyve, sebze, peynir, ekmek ve unlu mamullerin aydınlatılması için Fresh Food Champagne mükemmel LED çözümüdür. Fresh Food Rose ise et reyonları için mükemmel bir sıcak ışık çözümüdür, etin kırmızılığını iyileştirirken, aynı zamanda dilimlenmiş etin renk değiştirmesini yavaşlatır. Daha parlak veya daha doğal bir ışık ambiyansı tercih edilirse; meyve, sebze, peynir, ekmek ve unlu mamuller için Fresh Food Authentic White önerilir. Fresh Food Meat, daha soğuk bir ambiyans içinde eti daha iyi göstermek için en iyi ışık ayarını oluşturur.

Ürün veri

Genel Bilgiler	
Lamba ailesi kodu	LED19S [LED module, system flux 1900 lm]
Değiştirilebilen ışık kaynağı	Hayır
Sürücü birimi sayısı	1 ünite
Tertibat dahildir	Evet
Açıklamalar	*-Aydınlatmayla ilgili "LED tabanlı aydınlatmaların performansını değerlendirme - Ocak 2018" adlı Lighting Europe rehberi makalesine göre: B50 ve örneğin B10 arasında lümen bakımı açısından istatistiksel olarak belirgin bir fark yoktur. Bu nedenle, ortalama kullanım ömrü (B50) değeri, aynı zamanda B10 değerini de yansıtır.

LuxSpace Accent Fresh Food

Ürün ailesi kodu	RS751B [LuxSpace Accent Performance G3]
Aydınlatma Teknolojisi	LED
Değer merdiveni	Teknik özellikler
CE işareti	Evet
Garanti süresi	5 yıl
Alev alma işareti	Normalde yanıcı yüzeylere montaj için
ENEC işareti	ENEC işareti
Ateşleme teli testi	Sıcaklık 650 °C, süre 5 sn.
EU RoHS ile uyumludur	Evet

Işık Teknik Ayrıntıları

Işık Akısı	1.900 lm
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	2200 K
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	84 lm/W
Renk oluşturma dizini (CRI)	≥80
Işık kaynağının ışın açısı	120 °
Işık kaynağı rengi	Rosé
Optik sistem türü	Çok geniş ışın
Optik kapak tipi	-
Aydınlatma armatürü ışık demeti yayılması	54°

Çalıştırma ve Elektrik

Giriş Voltajı	220-240 V
Hat Frekansı	50 to 60 Hz
Başlangıç CLO güç tüketimi	- W
Ortalama CLO güç tüketimi	- W
Kalkış Akımı	32 A
Ani akım süresi	0,25 ms
Güç Tüketimi	22,5 W
Güç Faktörü (Kesir)	0.9
Bağlantı	İtmeli konnektör ve çekerek çıkarma özelliği
Kablo	-
16 A tip B MCB'sindeki ürün sayısı	12

Sıcaklık

Ortam sıcaklığı aralığı	+10 - +40 °C

Kontroller ve Dim Etme

Dim Edilebilir	Hayır
Sürücü/güç ünitesi/trafo	DC uyumlu, harici güç kaynağı ünitesi
Kontrol arabirimi	-
Sabit ışık çıkışı	Hayır

Mekanik ve Muhafaza

Muhafaza Malzemesi	Alüminyum
Reflektör malzemesi	Alüminyum
Optik sistem malzemesi	Polikarbon
Optik kapak malzemesi	Polikarbon
Sabitleme malzemesi	-
Muhafaza Rengi	Beyaz
Optik kapak kaplaması	Buzlu
Genel yükseklik	150 mm
Toplam çap	168 mm

Onay ve Uygulama

Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP20 [Parmak korumalı]
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK02 [0,2 J standart]
Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı II

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

Işık akısı toleransı	+/-10%
Başlangıç renk türü	(0.48, 0.38)
Güç tüketimi toleransı	+/-10%

Zaman İçindeki Performansı (IEC Uyumlu)

Ortalama kullanım ömrü 50000 saatte kontrol tertibatı arıza oranı	5 %
Ortalama kullanım ömrü* 50000 saatte lümen bakım	L80

Uygulama Koşulları

Performans ortam sıcaklığı Tq	25 °C
Rastgele anahtara uygun	Evet

Ürün Verileri

Sipariş ürün adı	RS751B LED19S/ROSE PSE-E VWB WH
Tam ürün adı	RS751B LED19S/ROSE PSE-E VWB WH
Tam ürün kodu	871869916746200
Sipariş kodu	16746200
Malzeme No. (12NC)	910500459457
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	8718699167462
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	1
EAN/UPC - Kutu	8718699167462

LuxSpace Accent Fresh Food

Boyutlu çizim



© 2023 Signify Holding Tüm hakları saklıdır. Signify, bu belgede bulunan bilgilerin doğruluğuna veya tamlığına ilişkin herhangi bir beyan veya garanti sunmaz ve bunlara dayalı gerçekleştirilen hiçbir işlemden yükümlü olmayacaktır. Bu belgede sunulan bilgiler, aksi Signify tarafından kabul edilmedikçe, herhangi bir ticari teklif oluşturma amacı gütmemektedir ve herhangi bir fiyat teklifi veya sözleşmesinin parçasını teşkil etmez. Philips ve Philips Kalkan Amblemi, Koninklijke Philips N.V. şirketine ait tescilli ticari markalardır.