LuxSpace Accent Compact Elbow Gen1

RS742B LED20S/827 PSE-E NB BK

LuxSpace Accent Compact Elbow Gen1, 19.6 W, 1950 lm, 2700 K, Dar ışın, Siyah

Perakendeciler yükselen enerji fiyatlarıyla gitgide daha fazla mücadele etmek zorunda kalıyorlar. Aynı zamanda, alışık oldukları ışık kalitesini sürdürmeye, mimari entegrasyonda esnekliğe ve müşterinin dikkatini çekecek doğru ışık efektlerine ihtiyaç duymaktalar. Ayrıca, mağazalarında kendilerini farklı kılacak konseptler uygulamalarını sağlayacak, gelecekte de kullanabilecekleri çözümlere gereksinimleri var. Yüksek kaliteli ışık, zarif ışınlar ve sıra dışı bir aydınlatma verimi sunan LuxSpace Accent günümüzün talepkar perakende ortamları için ideal enerji verimliliğine sahip çözümdür. Son derece kompakt ve dikkat çekmeyen bir form faktörüne sahip olan LuxSpace Accent Kompakt Salyangoz güçlü optik performansın yanı sıra tam hedefleme seçenekleri sunar. Moda ve gıda perakendecilerinin giysi ve taze gıda maddelerini en uygun ışık ile sergileyebilmeleri için özel aydınlatma çeşitleri ve LED çözümleri sunar.

Ürün veri

Genel Bilgiler	
Lamba ailesi kodu	LED20S [LED Module, system flux 2000 lm]
Değiştirilebilen ışık kaynağı	Hayır
Sürücü birimi sayısı	1 ünite
Tertibat dahildir	Evet
Açıklamalar	*-Aydınlatmayla ilgili "LED tabanlı aydınlatmaların performansını değerlendirme - Ocak 2018" adlı Lighting Europe rehberi makalesine göre: B50 ve örneğin B10 arasında lümen bakımı açısından istatistiksel olarak belirgin bir fark yoktur. Bu nedenle, ortalama kullanım ömrü (B50) değeri, aynı zamanda B10 değerini de yansıtır.
Ürün ailesi kodu	RS742B [LuxSpace Accent Compact G3]
Aydınlatma Teknolojisi	LED
Değer merdiveni	Teknik özellikler
CE işareti	Evet

LuxSpace Accent Compact Elbow Gen1

Garanti süresi	5 yıl
Alev alma işareti	Normalde yanıcı yüzeylere montaj için
ENEC işareti	ENEC işareti
Ateşleme teli testi	Sıcaklık 650 °C, süre 5 sn.
EU RoHS ile uyumludur	Evet

Işık Teknik Ayrıntıları

Işık Akısı	1.950 lm
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	2700 K
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	99 lm/W
Renk oluşturma dizini (CRI)	≥80
Işık kaynağının ışın açısı	120 °
Işık kaynağı rengi	827 sıcak beyaz
Optik sistem türü	Dar ışın
Optik kapak tipi	-
Aydınlatma armatürü ışık demeti yayılması	10°

Çalıştırma ve Elektrik

Giriş Voltajı	220-240 V
Hat Frekansı	50 to 60 Hz
Başlangıç CLO güç tüketimi	- W
Ortalama CLO güç tüketimi	- W
Kalkış Akımı	14,5 A
Ani akım süresi	0,22 ms
Güç Tüketimi	19,6 W
Güç Faktörü (Kesir)	0.9
Bağlantı	İtmeli konnektör ve çekerek çıkarma özelliği
Kablo	-
16 A tip B MCB'sindeki ürün sayısı	30

Sıcaklık

Ortam sıcaklığı aralığı	+10 - +40 °C

Kontroller ve Dim Etme

Dim Edilebilir	Hayır
Sürücü/güç ünitesi/trafo	DC uyumlu, harici güç kaynağı ünitesi
Kontrol arabirimi	-
Sabit ışık çıkışı	Hayır

Mekanik ve Muhafaza

Muhafaza Malzemesi	Alüminyum
Reflektör malzemesi	Polikarbon alüminyum kaplı
Optik sistem malzemesi	Polikarbon
Optik kapak malzemesi	Cam
Sabitleme malzemesi	-
Muhafaza Rengi	Siyah
Optik kapak kaplaması	Şeffaf
Toplam uzunluk	179 mm
Genel genişlik	134 mm
Genel yükseklik	109 mm
Toplam çap	134 mm
Boyutlar (Yükseklik x Genişlik x Derinlik)	109 x 134 x 179 mm

Onay ve Uygulama

Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP20 [Parmak korumalı]
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK02 [0,2 J standart]
Sürdürülebilirlik derecesi	-
Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı II

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

Işık akısı toleransı	+/-10%
Başlangıç renk türü	(0.46, 0.41) SDCM <3
Güç tüketimi toleransı	+/-10%

Zaman İçindeki Performansı (IEC Uyumlu)

Ortalama kullanım ömrü 50000 saatte kontrol tertibatı arıza oranı	5 %
Ortalama kullanım ömrü* 50000 saatte lümen bakım	L80

Uygulama Koşulları

Performans ortam sıcaklığı Tq	25 °C
Rastgele anahtara uygun	Evet

Ürün Verileri

Sipariş ürün adı	RS742B LED20S/827 PSE-E NB BK
Tam ürün adı	RS742B LED20S/827 PSE-E NB BK
Tam ürün kodu	871869916787500
Sipariş kodu	16787500
Malzeme No. (12NC)	910500459492
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	8718699167875
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	1
EAN/UPC - Kutu	8718699167875

LuxSpace Accent Compact Elbow Gen1

Boyutlu çizim



© 2023 Signify Holding Tüm hakları saklıdır. Signify, bu belgede bulunan bilgilerin doğruluğuna veya tamlığına ilişkin herhangi bir beyan veya garanti sunmaz ve bunlara dayalı gerçekleştirilen hiçbir işlemden yükümlü olmayacaktır. Bu belgede sunulan bilgiler, aksi Signify tarafından kabul edilmedikçe, herhangi bir ticari teklif oluşturma amacı gütmemektedir ve herhangi bir fiyat teklifi veya sözleşmesinin parçasını teşkil etmez. Philips ve Philips Kalkan Amblemi, Koninklijke Philips N.V. şirketine ait tescilli ticari markalardır.