GreenSpace Accent Sabit

RS340B LED27S/FMT PSU-E MB WH

GreenSpace Accent Sabit, 35 W, 2700 lm, 3000 K, Orta genişlikte ışın, Beyaz, RAL 9003

GreenSpace Accent ailesi sayesinde, perakendeciler ve bina yöneticileri artık gereken CDM - LED geçişini yaparak mükemmel Philips PerfectAccent ışık kalitesinin yanı sıra sağladıkları önemli enerji tasarrufunun da tadını çıkarıyor; üstelik tümü makul bir başlangıç yatırımı karşılığında. GreenSpace Accent Sabit modelinin standart kurulum ve özel lümen paketleri, geliştirilebilir kurulumun kolay ve hızlı yapılabilmesini sağlar. Mağazanızın ideal aydınlatma planını tamamlayan GreenSpace Accent Sabit, sunulan giysileri ve taze gıdaları en iyi ışıkta sergilemenizi sağlarken özel ışık tonları seçenekleriyle genel aydınlatmanızı destekler. Moda ve Gıda katalog sayfalarımıza göz atarak CrispWhite, PremiumWhite, Fresh Food Meat ve Fresh Food Champagne hakkında daha fazla bilgi edinin.

Güvenlik ve uyarılar

- Bakım sırasında ürün kapatılmalı ve soğutulmalıdır.
- Ürünün elle erişilemeyecek bir noktaya kurulması gerekir. Ürüne sıcakken yalnızca yalıtılmış bir eldivenle dokunulabilir

Ürün veri

Genel Bilgiler	
Değiştirilebilen ışık kaynağı	Hayır
Sürücü birimi sayısı	1 ünite
Tertibat dahildir	Evet
Açıklamalar	*-Aydınlatmayla ilgili "LED tabanlı aydınlatmaların performansını değerlendirme - Ocak 2018" adlı Lighting Europe rehberi makalesine göre: B50 ve örneğin B10 arasında lümen bakımı açısından istatistiksel olarak belirgin bir fark yoktur. Bu nedenle, ortalama kullanım ömrü (B50) değeri, aynı zamanda B10 değerini de yansıtır.
Ürün ailesi kodu	RS340B [GreenSpace Accent Fixed]

GreenSpace Accent Sabit

Aydınlatma Teknolojisi	LED
Değer merdiveni	Performans
CE işareti	Evet
Garanti süresi	5 yıl
Alev alma işareti	Normalde yanıcı yüzeylere montaj için
ENEC işareti	ENEC işareti
Ateşleme teli testi	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn.
EU RoHS ile uyumludur	Evet

Işık Teknik Ayrıntıları

Işık Akısı	2.700 lm
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	3000 K
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	77 lm/W
Renk oluşturma dizini (CRI)	≥85
Işık kaynağının ışın açısı	120 °
Işık kaynağı rengi	Taze et
Optik sistem türü	Orta genişlikte ışın
Aydınlatma armatürü ışık demeti yayılması	24°
Birleşik parlama derecesi CEN	Not applicable

Çalıştırma ve Elektrik

Giriş Voltajı	220-240 V
Hat Frekansı	50 to 60 Hz
Başlangıç CLO güç tüketimi	- W
Ortalama CLO güç tüketimi	- W
Kalkış Akımı	12,6 A
Ani akım süresi	250 ms
Güç Tüketimi	35 W
Güç Faktörü (Kesir)	0.9
Bağlantı	İtmeli konnektör ve çekerek çıkarma özelliği
Kablo	-
16 A tip B MCB'sindeki ürün sayısı	43

Sıcaklık

Ortam sıcaklığı aralığı	+10 ila +35 °C

Kontroller ve Dim Etme

Dim Edilebilir	Hayır
Sürücü/güç ünitesi/trafo	Harici güç kaynağı ünitesi (Açık/Kapalı)
Kontrol arabirimi	-
Sabit ışık çıkışı	Hayır

Mekanik ve Muhafaza

Muhafaza Malzemesi	Alüminyum
Reflektör malzemesi	Polikarbon alüminyum kaplı
Optik sistem malzemesi	Polikarbon
Optik kapak malzemesi	Polimetil metakrilat
Sabitleme malzemesi	-
Muhafaza Rengi	Beyaz, RAL 9003
Optik kapak kaplaması	Şeffaf
Genel yükseklik	112 mm
Toplam çap	190 mm

Onay ve Uygulama

Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP20 [Parmak korumalı]
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK02 [0,2 J standart]
Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı II

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

Işık akısı toleransı	+/-10%
Başlangıç renk türü	(0.406, 0.350) SDCM<3
Güç tüketimi toleransı	+/-10%

Zaman İçindeki Performansı (IEC Uyumlu)

Ortalama kullanım ömrü 50000 saatte kontrol tertibatı arıza oranı	5 %
Ortalama kullanım ömrü* 50000 saatte lümen bakım	L80

Uygulama Koşulları

Performans ortam sıcaklığı Tq	25 °C
Maksimum dim seviyesi	Yok
Rastgele anahtara uygun	Evet

Ürün Verileri

Sipariş ürün adı	RS340B LED27S/FMT PSU-E MB WH
Tam ürün adı	RS340B LED27S/FMT PSU-E MB WH
Tam ürün kodu	871869917195700
Sipariş kodu	17195700
Malzeme No. (12NC)	910500459721
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	8718699171957
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	1
EAN/UPC - Kutu	8718699171957

GreenSpace Accent Sabit

Boyutlu çizim



© 2023 Signify Holding Tüm hakları saklıdır. Signify, bu belgede bulunan bilgilerin doğruluğuna veya tamlığına ilişkin herhangi bir beyan veya garanti sunmaz ve bunlara dayalı gerçekleştirilen hiçbir işlemden yükümlü olmayacaktır. Bu belgede sunulan bilgiler, aksi Signify tarafından kabul edilmedikçe, herhangi bir ticari teklif oluşturma amacı gütmemektedir ve herhangi bir fiyat teklifi veya sözleşmesinin parçasını teşkil etmez. Philips ve Philips Kalkan Amblemi, Koninklijke Philips N.V. şirketine ait tescilli ticari markalardır.