

PHILIPS

Flourish masa lambası


Hue White and Color Ambiance

E27 LED ampul dahil

Uygulama aracılığıyla Bluetooth kumanda

Uygulama veya ses ile kontrol edin*

Daha fazlasının kilidini açmak için Hue Bridge'i ekleyin



40904/31/P9



Kolay akıllı aydınlatma


Sıcak-soğuk ve renkli ışık ayarı yapmanızı sağlayan Flourish masa lambası ile her durum için güçlü bir ışığınız olsun. Bağımsız bir ışık olarak ya da Hue Bridge bağlantısı ile akıllı aydınlatma sisteminizin bir parçası olarak çalışabilir.

Kolay akıllı aydınlatma

- Bluetooth uygulamasıyla 10 adede kadar ışığı kontrol edin
- Işıkları sesinizle kontrol edin*
- Renkli akıllı ışıkla kişisel bir deneyim yaratın
- Sıcak-soğuk beyaz ışıkla doğru atmosferi oluşturun
- Günlük etkinlikleriniz için mükemmel olan ışık tariflerini edinin
- Hue Bridge ile, akıllı ışık özelliklerinin tamamına erişin

Özellikler

Bluetooth uygulamasıyla 10 adede kadar ışığı kontrol edin



Hue Bluetooth uygulamasıyla, evinizin bir odasındaki Hue akıllı ışıklarınızı kontrol edebilirsiniz. Mobil cihazınızda 10 adede kadar Bluetooth akıllı ışık ekleyin ve sadece bir düğmeye dokunarak hepsini kontrol edin.

Işıkları sesinizle kontrol edin*



Philips Hue, uyumlu bir Google Nest veya Amazon Echo cihazıyla eşleştirildiğinde Amazon Alexa ve Google Assistant ile çalışır. Basit sesli komutlarla bir odadaki birçok ışığı veya sadece bir lambayı kontrol edebilirsiniz.

Renkli akıllı ışıkla kişisel bir deneyim yaratın



Hangi etkinlik olursa olsun anında doğru atmosferi yaratmanızı sağlayan 16 milyonu aşkın renkle evinizi dönüştürün. Sadece bir düğmeye dokunarak partiniz için keyifli bir hava oluşturabilir, oturma odanızı sinemaya dönüştürebilir, evinizin dekorunu renkli vurgularla zenginleştirebilir ve çok daha fazlasını yapabilirsiniz.

Sıcak-soğuk beyaz ışıkla doğru atmosferi oluşturun



Bu ampuller ve aydınlatma armatürleri, sıcaktan soğuğa çeşitli ışık tonları sunar. Parlak ışıktan kısıp gece ışıklarına kadar tamamen kısılabılır olması sayesinde, ışıklarınızı günlük ihtiyaçlarınıza uyacak şekilde mükemmel ton ve parlaklığa ayarlayabilirsiniz.

Günlük etkinlikleriniz için mükemmel olan ışık tariflerini edinin



Günlük işleriniz için özel olarak önceden ayarlanmış olan dört ışık tarifi Energize, Concentrate, Read ve Relax ile gününüz kolaylaşır ve güzelleşir. İki soğuk tonlu sahne Energize ve Concentrate sabahları canlı olmanızı veya odaklanmanızı sağlarken, daha sıcak sahneler Read ve Relax rahat bir şekilde kitabınızı okumanıza veya zihninizi boşaltmanıza yardımcı olur.

Hue Bridge ile, akıllı ışık özelliklerinin tamamına erişin



Philips Hue'nin tüm özelliklerini deneyimlemek için akıllı ışıklarınıza Hue Bridge (ayrı satılır) ekleyin. Hue Bridge ile, evinizde kontrol edebileceğiniz 50 adede kadar ışık ekleyebilirsiniz. Akıllı ev aydınlatma sisteminizin tamamını otomatikleştirmek için rutinler oluşturun. Evinizden uzaktayken ışıklarınızı kontrol edin veya hareket sensörü ve akıllı anahtar gibi aksesuarlar ekleyin.

Teknik Özellikler

Tasarım ve kaplama

- Renk: beyaz
- Malzeme: cam

Çeşitli

- Özellikle şunlar için tasarlandı::
Oturma Odası ve Yatak Odası,
Çalışma Odası
- Tarz: Çağdaş
- Tip: Masa lambası
- Göz Rahatlığı: Hayır

Ürün boyutları ve ağırlığı

- Kablo uzunluğu: 1,8 m
- Yükseklik: 17,5 cm
- Uzunluk: 26,1 cm
- Net ağırlık: 1,139 kg
- Genişlik: 26,1 cm

Servis

- Garanti: 2 yıl

Teknik özellikler

- Kullanım ömrü en fazla: 25.000 h
- Birlikte verilen ampulün lumen çıkışı:
806 lm
- Şu güçteki geleneksel ampule
eşdeğer ışık kaynağı:: 60 W
- Armatürün toplam lumen çıkışı: 800
lm
- Işık rengi: 2000-6500 Hue Beyaz
Renkli Ambiyans
- Şebeke elektriği: 50-60 Hz
- Armatür kısılabilirliği: Evet
- LED: Evet
- Yerleşik LED: Hayır
- Ampul sayısı: 1
- Armatür/duy: E27
- Birlikte verilen ampulün Watt gücü:
9.5 W
- Yedek ampulün maksimum Watt
gücü: 9.5 W
- IP koruma sınıfı kodu: IP20
- Koruma sınıfı: II - çift yalıtımlı

Ambalaj boyutları ve ağırlığı

- EAN/UPC - ürün: 8718696174586
- Net ağırlık: 1,138 kg
- Brüt ağırlık: 1,701 kg
- Yükseklik: 255,000 mm
- Uzunluk: 328,000 mm
- Genişlik: 328,000 mm
- Malzeme numarası (12NC):
915005872201



Yayın tarihi: 2023-11-10
Sürüm: 0.302

© 2023 Signify Holding. Tüm hakları saklıdır. Signify, bu belgede bulunan bilgilerin doğruluğuna veya tamlığına ilişkin herhangi bir beyan veya garanti sunmaz ve bunlara dayalı gerçekleştirilen hiçbir işlemde yükümlü olmayacaktır. Bu belgede sunulan bilgiler, aksi Signify tarafından kabul edilmedikçe, herhangi bir ticari teklif oluşturma amacı gütmemektedir ve herhangi bir fiyat teklifi veya sözleşmesinin parçasını teşkil etmez. Philips ve Philips Kalkan Amblemi, Koninklijke Philips N.V. şirketine ait tescilli ticari markalardır.

www.lighting.philips.com