PHILIPS

Lampu gantung

myLiving

SANDALWOOD 60cm

putih

40917/31/CN

Ciptakan gaya lampu yang tepat

Hadirkan efek menakjubkan di ruang keluarga Anda. Dengan lampu gantung yang menambah sentuhan keceriaan modern, baik saat lampu dinyalakan maupun dimatikan.

Didesain untuk ruang tamu dan kamar tidur Anda

- Sempurna untuk bersantai dan berinteraksi
- Ciptakan suasana penuh gaya dan keakraban
- Bahan berkualitas tinggi
- Ciptakan efek cahaya yang indah
- Mudah dirakit

Kelebihan Utama

Sempurna untuk bersantai dan berinteraksi
Ruang tamu merupakan bagian inti setiap rumah - tempat keluarga berkumpul untuk menikmati waktu santai dan tempat tamu berinteraksi. Pencahayaan untuk ruang tamu dan kamar tidur Anda harus fleksibel dan mudah disesuaikan menurut penggunaan yang berbeda sepanjang hari. Penempatan sumber cahaya berbeda yang cermat dan permainan lapisan cahaya membantu menciptakan suasana ruangan yang luas dan memberikan rasa yang hangat dan nyaman pada ruang tersebut.

Menciptakan suasana yang penuh gaya
Lampu ini didesain sesuai selera, tren, dan gaya hidup terkini sehingga berpadu dengan mudah ke dalam dekorasi Anda dan menyempurnakan nuansa lokal yang selalu Anda inginkan.

Bahan berkualitas tinggi
Lampu ini dibuat dari pola berlapis bahan berkualitas tinggi dengan sentuhan akhir yang superior. Hal ini memastikan produk yang solid dan tahan lama yang akan menyempurnakan rumah Anda selama bertahun-tahun kemudian.

Efek cahaya yang indah
Desain lampu ini menciptakan efek cahaya yang indah untuk menyempurnakan suasana ruang tamu Anda di malam hari. Permainan cahaya dan bayangan yang menarik akan mengubah ruangan saat dinyalakan.

Mudah dirakit
Elemen modular yang ringkas dapat dirangkai hanya dalam hitungan menit, dan mudah dipindahkan, dibawa, serta dipasang.

Spesifikasi

Desain dan lapisan
- Warna: putih
- Bahan: kain

Lain-lain
- Dirancang khusus untuk: Ruang Keluarga & Kamar Tidur, Ruang Keluarga & Kamar Tidur
- Gaya: Kontemporer
- Jenis: Lampu gantung
- EyeComfort: Tidak

Dimensi & berat produk
- Tinggi maksimal: 198 cm
- Tinggi minimal: 48 cm
- Panjang: 60 cm
- Berat bersih: 0,780 kg
- Lebar: 60 cm

Layanan
- Jaminan: 2 tahun

Spesifikasi teknis
- Masa pakai hingga: 15.000 jam
- Stopkontak: Rentang 220 V - 240 V, 50-60 Hz
- Peralatan lampu dapat diredupkan: Tidak
- LED: Tidak
- LED bawaan: Tidak
- Kelas energi mencakup sumber cahaya: tidak termasuk lampu
- Peralatan lampu kompatibel dengan lampu kelas: A++ hingga E
- Jumlah lampu: 1
- Fitting/kap: E27
- Termasuk lampu Watt: -
- Lampu pengganti watt maksimum: 40 W
- Kode IP: IP20, perlindungan terhadap benda yang lebih besar dari 12,5 mm, tidak ada perlindungan terhadap air
- Kelas perlindungan: II - insulasi ganda
- Sumber cahaya dapat diganti: Y

Dimensi dan berat kemasan

- EAN/UPC - produk: 6947830438877
- Berat bersih: 0,780 kg
- Berat kotor: 1,470 kg
- Tinggi: 284,000 mm
- Panjang: 111,000 mm
- Lebar: 281,000 mm
- Nomor bahan (12NC): 915005695301

Tanggal dikeluarkan:
2023-11-09
Versi: 0.223

© 2023 Signify Holding. Hak cipta dilindungi undang-undang. Signify tidak memberikan perwakilan atau jaminan sebagai ketepatan atau kelengkapan informasi yang termasuk di dalamnya dan tidak akan bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang bergantung padanya. Informasi yang disajikan di dokumen ini tidak ditujukan sebagai penawaran yang bersifat komersial serta bukan bentuk bagian dari kutipan atau kontrak, kecuali telah disetujui oleh Signify. Philips dan Philips Shield Emblem adalah merek dagang terdaftar dari Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com